

# Матирующие абразивные круги 3M™ Trizact™



- Идеально подходят для матирования деталей перед нанесением лака или при подготовке к окраске переходом
- Применяются вручную или на шлифовальных машинках
- Вспененная основа кругов позволяет равномерно матировать сложные поверхности

# Матирующие абразивные круги 3M™ Trizact™ 50341

Для больших, маленьких и труднодоступных участков – вручную или на шлифовальных машинках

Ассортимент абразивных материалов Trizact расширен еще одним абразивным материалом градации P1000, разработанным для матирования деталей перед нанесением лака или при подготовке к окраске переходом.

Абразив Trizact имеет уникальную структуру в форме пирамид, состоящих из многочисленных слоев абразивного материала. За счет этого абразив равномерно изнашивается, имеет продолжительный срок службы и обеспечивает равномерную риску при шлифовании. Новые матирующие круги Trizact 50341 имеют систему крепления 3M Hookit™, поэтому легко крепятся на все оправки 3M™ диаметром 150 мм.

Для обработки небольших и труднодоступных участков, а также краев деталей рекомендуется использовать матирующие круги вручную. Для наибольшей эффективности используйте шлифок на резинке 05791 и/или кромочный шлифок 05792.

Перед применением смачивайте матирующие круги водой (не растворителем). Благодаря уникальной вспененной основе круги равномерно матируют сложные поверхности вручную или с помощью машинки, не повреждая заводской шагрени даже при нажиме. Результатом работы является качественно и равномерно заматированная поверхность, готовая к окраске.

Для обработки труднодоступных участков используйте ручной шлифок на резинке. Шлифок имеет специальную резиновую лямку для удобного крепления на руке.



Используя мягкую подложку 05774 можно увеличить эффективность обработки поверхностей сложного профиля.

Готовая к окраске равномерно заматированная поверхность.




## Передовые научные разработки, примененные в новых матирующих абразивных кругах 3M™ Trizact™

Абразив Trizact производится по современной технологии микро-репликации, которая позволяет закрепить на полимерной основе абразивные пирамиды, состоящие из микроскопических минералов. Полимерная основа обладает повышенной износостойкостью, необходимой при ручной обработке поверхности. Абразив имеет систему крепления Hookit с обратной стороны.

Поверхность абразива перфорирована для удержания воды и смачивания поверхности во время работы, а значит и предотвращения забивания абразива.

По мере износа абразива на поверхности появляются и вступают в работу свежие островершие частицы минерала.

Результатом работы является равномерно заматированная поверхность.



Абразив Trizact™ имеет уникальную структуру в форме пирамиды

Наименование каталогу	Номер по
Абразивные круги 3M™ Trizact™ для участков перехода P1000 (150мм)	50341
3M™ Trizact™ шлифок на резинке (150мм)	05791
3M™ Trizact™ кромочный шлифок	05792

**3M**

**3M Россия**  
Материалы для авторемонта

121614 Москва  
ул. Крылатская д. 17, строение 3  
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"  
Телефон: (095) 784 74 74  
Факс: (095) 784 74 75  
<http://www.3M.com/ru>

**3M Україна**

Бізнес центр "Поділ Плаза"  
вул. Спаська, 30А, оф. 7-3Б  
04070 Київ, Україна  
Тел: (044) 490 57 77  
Факс: (044) 490 57 75

**Прадстаўніцтва 3M у Беларусі**

220007 Мінск, вул. Магілёўская 18, офіс 4;  
тэл. (+375 17) 210-41-85, 210-41-86;  
факс (+375 17) 210-41-87.

**Представительство 3M (East) AG в Казахстане**

Пр. Достык 140, 3 этаж, Алматы, 050051, Казахстан  
Тел. (+7 3272) 374737, 374738  
факс (+7 3272) 374727  
[innovation.kz@mmm.com](mailto:innovation.kz@mmm.com)