



Science.
Applied to Life.™

**Absorbants
industriels haute
capacité.
Technologie
microfibre.**

Produits absorbants 3M™

Une maîtrise plus efficace et plus rapide des fuites, à moindre coût

Les produits absorbants 3M constituent une solution rapide et flexible pour maîtriser les fuites, projections et déversements accidentels sur le lieu de travail. Spécialement élaborés pour le nettoyage et le confinement rapides des déversements d'huiles et de produits chimiques, ainsi que pour l'entretien courant, ils présentent une capacité d'absorption supérieure à celle des produits concurrents, réduisant la quantité de déchets générés.

Simple et rapide d'utilisation, ils sont moins salissants et demandent moins de travail que les granulés absorbants. Ils contribuent ainsi à maintenir votre environnement de travail propre, sécurisé, productif et durable, pour un coût global moindre.

Pourquoi utiliser les produits absorbants 3M ?

- ▶ Ils sont composés de particules de microfibre constituées de millions de petites poches qui absorbent et retiennent les liquides.
- ▶ Ils sont légers et simples d'utilisation.
- ▶ Ils présentent une capacité d'absorption élevée, pour un nettoyage plus rapide.
- ▶ Ils sont proposés dans un large choix de formats pour répondre à chaque besoin et à chaque situation.
- ▶ Ils génèrent moins de déchets, pour une réduction des coûts d'éliminations.
- ▶ Ils sont réutilisables, pour des économies et une réduction des déchets destinés à l'enfouissement.
- ▶ Ils sont conformes aux directives relatives à la santé et la sécurité et à l'élimination des déchets.
- ▶ Les conseils et l'assistance 3M s'appliquent aux produits absorbants.






Une plus grande capacité d'absorption, moins de déchets

Depuis plus de 25 ans, 3M est pionnier en matière d'utilisation innovante des microfibres de polypropylène pour l'absorption de liquides.

Notre technologie brevetée du non-tissé met en œuvre des millions de minuscules espaces vides pour absorber et retenir une grande variété de liquides non-agressifs et dangereux. Grâce à cette technologie, nos produits peuvent absorber des quantités de liquides nettement supérieures à celles des produits concurrents, réduisant ainsi les temps de nettoyage et les coûts d'élimination.



Capacité d'absorption moyenne de produits absorbants industriels


Grammes d'huile absorbés par gramme de produit absorbant sec (Méthode de test dérivée de l'ASTM F726 avec SAE 30, méthode par drainage vertical)

20 x plus absorbants que les granulés d'argile

Des tests en laboratoire ont démontré que les produits absorbants 3M étaient 20 fois plus absorbants que les granulés d'argile. Pour nettoyer 114 litres de liquide, 66 feuilles légères 3M ont été employées, contre 130 kg de granulés d'argile. Ils nécessitent également moins de travail : le nettoyage a pris seulement 32 minutes avec les feuilles absorbantes 3M, alors que 3 heures et 54 minutes ont été

nécessaires avec des granulés. Les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt sont donc considérablement réduits.

Les déchets générés représentent un tiers du fût nécessaire pour les granulés d'argile ; les coûts d'élimination sont donc nettement allégés.



Un large choix de produits absorbants, pour répondre à chacun de vos besoins

3M propose trois types de produits absorbants, disponibles dans différents formats, qui se prêtent à des utilisations variées allant de l'absorption de simples fuites et déversements de liquides non agressifs au nettoyage d'écoulements de grande ampleur d'hydrocarbures ou de substances chimiques dangereuses.

Produits absorbants industriels 3M : ces produits constituent la solution idéale pour absorber en toute sécurité les huiles et autres liquides industriels de manière propre et efficace.

Produits absorbants d'huile 3M : ces produits absorbants hydrophobes (qui repoussent l'eau) permettent d'absorber l'huile dans des zones où la présence d'eau est possible.

Produits absorbants pour substances chimiques 3M : spécifiquement développés pour maîtriser les déversements dangereux, ces produits absorbants présentent une capacité d'absorption élevée et viendront à bout d'une large variété de produits chimiques, y compris des acides et alcalins agressifs.

Légende

Dans cette brochure, vous remarquerez l'utilisation des symboles présentés ci-dessous. Ces symboles indiquent quels produits absorbants peuvent ou ne peuvent pas être utilisés en fonction des liquides.



Pour une utilisation avec des produits à base d'huiles et d'hydrocarbures



Pour une utilisation avec des produits chimiques



Pour une utilisation avec des produits à base d'eau



Ne pas utiliser avec ce type de liquide

Plusieurs formats disponibles

Tapis

Conviennent parfaitement à une utilisation dans des couloirs, à proximité de machines présentant des fuites. Très résistants et durables, ils peuvent supporter un passage intense et retenir des liquides sans se désintégrer.

Mini-boudins – Coussins

Se placent autour de la base des machines/équipements présentant des fuites afin de retenir et d'absorber les huiles et fluides de coupe.

Multiformat

Ce produit innovant et polyvalent regroupe tous les produits absorbants dont vous avez besoin et propose quatre formats dans une seule boîte : boudins, coussins, feuilles et rouleaux.

Feuilles et rouleaux

Ces produits simples d'utilisation présentent une capacité d'absorption très élevée et permettent de contenir les fuites et les écoulements sur le lieu de travail et alentour.

Kits d'urgence pour substances dangereuses

Les kits d'urgence pour substances chimiques 3M contiennent un assortiment de produits absorbants spécialement sélectionnés pour garantir un confinement et un nettoyage rapides et efficaces des déversements de substances dangereuses.

Kits d'urgence pour camions-citernes

Une solution moderne et efficace pour confiner et nettoyer les fuites pouvant survenir lors de la livraison de carburants liquides.

Produits absorbants industriels 3M™

Les produits absorbants industriels 3M, spécialement élaborés pour absorber les huiles et autres liquides non agressifs de manière efficace et rapide, sont parfaits pour l'entretien de locaux industriels.

Légers et rapides d'utilisation, ils sont résistants et offrent une capacité d'absorption très élevée (jusqu'à 25 fois leur propre poids), permettant ainsi de réduire la quantité de déchets. Disponibles dans différents formats, pour une utilisation sur les machines et alentour, ils vous permettent de traiter la source d'une fuite ou d'un écoulement avant que le problème ne s'aggrave. Ils sont en outre non poussiéreux et ne contiennent pas de granulés abrasifs qui risqueraient d'endommager des équipements onéreux.



Avantages

- ▶ Contribuent à la propreté et la sécurité de l'environnement de travail
- ▶ Très faciles à utiliser et à retirer
- ▶ Limitent le risque de détérioration de machines onéreuses
- ▶ Peuvent être essorés et réutilisés, pratiquement sans perte de leur capacité d'absorption
- ▶ Réduisent la quantité de déchets à éliminer

Vue d'ensemble des produits

Produit	Référence	Dimensions (cm)	Quantité/boîte	Capacité d'absorption (litres)	Poids/boîte (kg)
Multiformat	M-F2001	12 x 1520	3	119	8,2
Feuilles	M-A2002	40 x 52	100	142	6,4
Rouleaux	M-B2001	40 x 4600	1	117	5,9
	M-B2002	96 x 4600	1	288	13,6
Protège-fût	M-R2001	56 Ø	25	72	3,6
Mini-boudins	M-N1001	18 x 38	16	32	3,3
Mini-boudins	M-N1001	7,6 Ø x 120	12	45	5,5
	M-N1002	7,6 Ø x 240	6	45	5,5
	M-N1003	7,6 Ø x 370	4	45	5,5
Tapis (non enduit)	M-G1001	91 x 9100	1	120	25,0
Tapis (enduit)	M-G1301	91 x 3000	1	40	10,5

Utilisations

- ▶ Fuites, écoulements, projections et éclaboussures de liquides industriels non agressifs
- ▶ Essuyage d'huile sur des outils ou du matériel
- ▶ Plans de travail et autres surfaces de travail
- ▶ Zones de stationnement de véhicules/d'équipements couvertes : griffes, camions, compresseurs, et appareils de levage
- ▶ Zones dans lesquelles les éclaboussures huileuses sont problématiques
- ▶ Sous les pièces en métal huileuses qui pourraient fuir avant l'emballage et le transport

Produits absorbants industriels 3M



3M™ M-M1002
Produit absorbant
industriel
Mini-boudin

3M™ M-F2001
Produit absorbant
industriel
Multiformat

3M™ M-A2002
Produit absorbant
industriel
Feuille

3M™ M-N1001
Produit absorbant
industriel
Coussin

3M™ M-B2001
Produit absorbant
industriel
Rouleau

3M™ M-R2001
Produit absorbant
industriel
Couvercle de fût, très
grande capacité

3M™ M-G1001
M-G1301
Produit absorbant
industriel
Tapis

Produits absorbants pour substances chimiques 3M™

Les produits absorbants pour substances chimiques 3M constituent une solution rapide et efficace pour la maîtrise des déversements de substances dangereuses.

Disponibles dans un large choix de formats, y compris sous la forme de « kits d'urgence », ils présentent une capacité d'absorption très élevée et permettent de maîtriser les fuites rapidement et en toute sécurité. En outre, ils peuvent être utilisés pour une grande variété de liquides, notamment avec des acides et des alcalins agressifs, ce qui évite le stockage de différents types de produits absorbants pour les interventions d'urgence.



Avantages

- ▶ Réponse immédiate aux déversements chimiques
- ▶ Maîtrise et nettoyage rapides et efficaces, en toute sécurité
- ▶ Compatibles avec la plupart des produits chimiques, pour des économies de stockage
- ▶ Simples à utiliser et à éliminer
- ▶ Capacité d'absorption élevée, pour une réduction des déchets
- ▶ Disponibles dans plusieurs formats, notamment en mini-boudins, coussins, feuilles et rouleaux


Utilisations

- ▶ Nettoyage des fuites, écoulements et projections de substances chimiques dangereuses
- ▶ Maîtrise et nettoyage d'urgence
- ▶ Transport de substances dangereuses
- ▶ Protection des établis en anticipation de projections éventuelles
- ▶ Lavage de zones contaminées

Vue d'ensemble des produits

Produit	Référence	Dimensions (cm)	Quantité/boîte	Capacité d'absorption (litres)	Poids/boîte (kg)
Feuilles	P110	28 × 33	200	50	6,5
Rouleaux	P130	33 × 3000	2	50	6,0
	P190	48 × 3000	2	72	8,6
Coussins	P300	18 × 38	16	32	3,3
Mini-boudins	P200	7,5 Ø x 120	12	45	5,5
À particules	P500	(5,4 kg)	-	54	5,4
Multiformat	P-F2001	12 × 1520	3	119	8,2

Produits absorbants pour substances chimiques 3M



3M™ P110
Produit absorbant pour substances chimiques
Feuille

3M™ P130
Produit absorbant pour substances chimiques
Rouleau

3M™ P190
Produit absorbant pour substances chimiques
Rouleau

3M™ P300
Produit absorbant pour substances chimiques
Coussin

3M™ P200
Produit absorbant pour substances chimiques
Mini-boudin

3M™ P-F2001
Produit absorbant pour substances chimiques
Multiformat

Kit de produits absorbants pour substances chimiques 3M™

Chaque kit de produits absorbants pour substances chimiques 3M contient un assortiment de produits 3M soigneusement sélectionnés à cet effet.

Disponibles dans cinq modèles, ces kits pratiques vous permettent de toujours avoir à portée de main tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser et nettoyer rapidement et efficacement des déversements dangereux.



Kit d'urgence pour substances dangereuses 3M™

- ▶ Nettoyage des fuites, déversements et projections de substances chimiques dangereuses
- ▶ Idéal pour le confinement et le nettoyage d'urgence
- ▶ Protection des établis en cas de projections éventuelles
- ▶ Lavage de zones contaminées
- ▶ Adapté au transport de substances dangereuses

Vue d'ensemble des produits

	SK360	SK210	SK75	SK26	SK5
Chaque kit contient :					
Feuilles P110	300	100	100	10	10
Coussins P300	24	12	12	5	1
Mini-boudins P200	24	12	8	5	-
Rouleau P190	1	1	-	-	-
Multiformat PF-2001	3	2	-	-	-
Sac jetable et liens	20	10	5	2	1
Panneau de signalisation	1	1	-	-	-
Ruban de signalisation	1	1	-	-	-

Kit de produits absorbants jetables DRSK-DP 3M™

- ▶ Une méthode rapide et facile pour gérer les fuites quotidiennes
- ▶ Une conception unique, qui garantit un nettoyage plus sûr et un risque de lésions moindre
- ▶ Grâce à la brosse et la pelle spécialement élaborées, plus de manipulation de bris de verre
- ▶ Absorption jusqu'à 1,5 litres

Kits de produits absorbants pour substances chimiques 3M



Produits absorbants d'huile 3M™

Les produits absorbants d'huile 3M à capacité d'absorption élevée sont disponibles dans plusieurs formats pour améliorer la gestion des fuites d'huile et maximiser le contrôle de la pollution.

Les produits absorbants d'huile 3M à capacité d'absorption élevée existent dans plusieurs formats afin d'améliorer la gestion des fuites d'huile et de maximiser le contrôle de la pollution.



Avantages

- ▶ Hydrophobe : absorbe les huiles et repousse l'eau
- ▶ Adapté à une utilisation en extérieur comme en intérieur
- ▶ Ne se détériore pas, ne se désintègre pas, ne coule pas
- ▶ Peut être essoré et réutilisé
- ▶ L'huile peut être récupérée pour une rentabilité accrue

Vue d'ensemble des produits

Produit	Référence	Dimensions (cm)	Quantité/boîte	Capacité d'absorption (litres)	Poids/boîte (kg)
Feuilles	T151				
	T156	53 × 39	200	150	8,5
	HP156	53 × 39	100	135	7,5
	HP-255	48 × 43	100	142	4,5
	HP556	47 × 47	50	124	5,0
	antistatique	48 × 43	100	142	4,5
	HP557 antistatique	96 × 86	50	238	9,0
Rouleaux	100	96 × 4 000	1	276	15,0
	150	48 × 4 000	1	138	7,5
	HP100	96 × 4 000	1	276	9,0
Coussins	T30	18 × 38	16	32	3,3
	T240	38 × 55	10	100	10,5
Boudins	T270	20 Ø × 300	4	260	22,0
	T280	2 × 10 Ø × 300	4	152	11,0
	T270GA	20 Ø × 500	2	220	17,0
Mini-boudins	T4	7,5 Ø × 120	12	45	5,5
	T8	7,5 Ø × 240	6	45	5,5
	T12	7,5 Ø × 370	4	45	5,5
Bande	T126	48 × 3 000	1	95	7,5
À particules	T210	-	-	75	7,5
Multiformat	T-F2001	12 × 1 520	3	119	8,2

Utilisations

- ▶ Maîtrise, nettoyage et récupération des liquides à base d'huiles et d'hydrocarbures contenus dans des effluents, des rivières, des lacs ou d'autres sources d'eau
- ▶ Écoulements industriels sous les équipements et machines avec entraînement en lieu et place de granulés d'argile
- ▶ Dans les canalisations et les puisards pour collecter les dérivés d'hydrocarbures

Produits absorbants pour substances chimiques 3M



3M™ T151/T156
Feuilles absorbantes
d'huile

3M™ T100/T150
Rouleau absorbant
d'huile

3M™ T30
Coussin absorbant
d'huile

3M™ T270/T280
Boudins absorbants
d'huile

3M™ T4/T8/T12
Mini-boudins
absorbants d'huile

3M™ T126
Bandes
absorbantes d'huile

3M™ T-F2001
Multiformat
absorbant d'huile

Kit pour camions-citernes 3M™

Idéal pour les situations d'urgence impliquant des fuites de carburants liquides

Les kits pour camions-citernes 3M sont disponibles dans deux formats pratiques et incluent des mini-boudins pour contenir les fuites et des feuilles absorbantes à capacité d'absorption élevée pour une absorption rapide et minutieuse des solvants, huiles et hydrocarbures.



Avantages

- ▶ Facile à stocker dans des espaces exigus, par ex. derrière le siège du conducteur
- ▶ Déploiement instantané
- ▶ Deux tailles pratiques (15 et 30 litres)
- ▶ Des mini-boudins pour contenir les fuites
- ▶ Des sacs jetables avec liens pour une élimination facile
- ▶ Absorbe les solvants, huiles et hydrocarbures

Vue d'ensemble des produits

Kit 3M™ TSK 30	Kit 3M™ TSK 15
Chaque kit contient :	
50 feuilles – 48 cm x 43 cm	25 feuilles – 48 cm x 43 cm
2 mini-boudins – 7,5 cm x 1,2 cm	2 mini-boudins – 18 cm x 38 cm
1 sac jetable avec lien	1 sac jetable avec lien
1 guide d'élimination des déchets avec étiquette	1 guide d'élimination des déchets avec étiquette
Capacité d'absorption par kit : 30 litres	Capacité d'absorption par kit : 15 litres


Kits de produits absorbants pour substances chimiques 3M




Kits d'urgence pour camions-citernes 3M™ TSK30

Kits d'urgence pour camions-citernes 3M™ TSK15


Utilisations et consignes d'utilisation



Des déversements légers peuvent être recouverts de feuilles absorbantes d'huile.




Pour des déversements plus importants, stoppez le liquide en l'entourant de mini-boudins absorbants d'huile. Afin d'éviter toute infiltration, veillez à faire chevaucher les mini-boudins.



Ajoutez des feuilles pour absorber la flaque de liquide.



Les mini-boudins absorbants d'huile peuvent également être utilisés pour éviter l'écoulement de liquide dans les canalisations.



Utilisez également des feuilles pour essuyer toute surface contaminée.




Les produits absorbants, après leur utilisation, doivent être placés dans les sacs jetables fournis, qui seront fermés à l'aide des liens en plastique.



Votre partenaire pour une maîtrise des fuites efficace, économique et en toute sécurité

3M est riche de plus de 25 ans d'expérience dans l'élaboration et l'utilisation de produits absorbants. Nous comprenons non seulement parfaitement les difficultés techniques et pratiques liées à la maîtrise et au nettoyage en toute sécurité des déversements, mais nous proposons également une large variété de solutions innovantes et à la capacité d'absorption, la polyvalence et la rentabilité inégalées.

Nos équipes commerciales et d'assistance technique sont à votre disposition pour vous conseiller quant à la préparation, le choix des produits absorbants et leur utilisation, que ce soit dans le cadre d'un entretien général ou d'urgence. Nous pourrions vous montrer comment optimiser l'utilisation des produits absorbants et minimiser l'élimination des déchets afin de réduire vos coûts et d'améliorer votre politique de durabilité. Avant tout, nous vous aiderons à contenir et à maîtriser toute fuite et tout écoulement de la manière la plus rapide et la plus efficace possible, avec des temps de travail et d'arrêt minimums.





Avis important à l'attention des utilisateurs

Informations techniques : les informations techniques, recommandations et autres indications contenues dans le présent document se fondent sur des tests ou des expérimentations que 3M considère comme fiables, sans garantie quant au caractère exact et complet de telles informations.

Utilisation des produits : de nombreux facteurs indépendants de la volonté 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M, dans une situation donnée. Du fait de la multitude de facteurs qui peut influencer sur l'utilisation et la performance d'un produit 3M, l'utilisateur est seul responsable pour évaluer ledit produit 3M et déterminer si celui-ci est adapté à l'usage particulier et à la méthode d'application choisis par l'utilisateur.

Garantie et limite de recours : 3M garantit que tous ses produits ne présentent aucun défaut de matériau ou de fabrication pendant les 90 jours qui suivent la date d'achat auprès d'un distributeur agréé 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

S'il s'avère que le produit 3M n'est pas conforme à la présente garantie, il appartiendra à 3M, et à elle seule, de procéder soit au remplacement de ce produit, soit au remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : sauf exceptions légales, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif lié au produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé.

3M

3M France
Protection et Hygiène Professionnelles
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tel : 33 1 30 31 61 84
www.3Mhygienepro.fr

J308355
Pensez à recycler. Imprimé au R.-U.
3M et 3M Science. Applied to Life.
sont des marques déposées de 3M Company.
© 3M 2015. Tous droits réservés.