

**3M****PELTOR™**

3M™ PELTOR™ ProTac™ III

# Suojaa kuulosi ja kommunikoi sujuvasti

3M™ PELTOR™ ProTac™ III on kuuleva kuulonsuojain. Se parantaa turvallisuuttasi ja suojaustasi, koska kuulet paremmin varoitusäänet, hälytykset, huudot, peruuttavat ajoneuvot jne. Lisäksi pystyt kommunikoimaan työtoverien kanssa myös meluisassa ympäristössä.



3M™ PELTOR™ ProTac™ III



3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim



Kuuleva kuulonsuojain ympäristöäänien kuunteluun



Kuulonsuojain ulkoisella audiotulolaitannalla

3M Science. Applied to life.™

# Kuulonsuojain, jossa kuuleva toiminto

## Mikrofonit ympäristöäänien kuunteluun

Kun joku lähelläsi puhuu, sinun ei tarvitse nostaa kuulonsuojainta kuullaksesi häntä. Kuuleva toiminto päästää puheen ja varoitussignaalit läpi, kun taas voimakkaat äänet, melu ja impulssiäänet vaimennetaan sekunnin murto-osissa kuulosi suojaamiseksi vaurioilta. Ympäristöäänien voimakkuus voidaan säätää viiteen tasoon, maks. +1 dB.

## Kaksi kokoa

ProTac III on saatavana kahdessa koossa. ProTac III Slim -malli sopii sinulle, jos

työskentelet vähemmän meluisassa ympäristössä. Tällöin saat kevyemmät ja kapeammat kuvut.

## Elektroniikka hyvin suojattuna

ProTac III:ssa on Dual Shell -rakenne, jonka ansiosta elektroniikka voidaan sijoittaa kuvun ulkopuolelle, ei sen sisään. Näin elektroniikka on paremmin suojassa hieltä ja kosteudelta, joka voisi vahingoittaa sitä.

## Kuule matkapuhelimesi soittoääni

Yhdessä matkapuhelimen kanssa ProTac III voi toimia yhdyssiteenä muuhun maailmaan. Kun yhdistät matkapuhelimesi kaapelilla ProTac III:n 3,5 mm tuloliitäntään, kuulet soittoäänien kuvun sisällä. Jos tilanne sallii, voit keskeyttää työskentelyn ja siirtyä turvalliseen ympäristöön puhelua varten. Jos käytät radiopuhelinta, voit myös yhdistää sen kuuntelua varten ProTac III:n 3,5 mm tuloliitäntään.

### Kaksoiskuurirakenne

Kuulonsuojaimien elektroniikan on oltava suojassa hieltä ja kosteudelta, siksi se sijaitsee kuvun ulkopuolella.

### Mikrofonit ympäristöäänien kuunteluun

Kun joku lähelläsi puhuu, sinun ei tarvitse nostaa kuulonsuojainta kuullaksesi häntä.

### 3,5 mm liitin

3,5 mm stereoliitin (vain tulo, rajoitettu 82 dB:iin) ulkoisten laitteiden liittämiseen (esim. matkapuhelin, radiopuhelin, Ipod)



### 2x AA paristo

Paristojen kestoaika noin 100 tuntia. Automaattinen virrankatkaisu, jos mitään toimintoa ei käytetä neljään tuntiin.

### Kaksi kokoa

ProTac III on saatavana kahdessa koossa. ProTac III Slim -malli kevyemmät ja kapeammat kuvut.

## Tuotteet

Tuotenro	Tuotekuvaus	3M ID
MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim kuuleva kuulonsuojain, päälakisanka, musta	7100088456
MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim kuuleva kuulonsuojain, kypäräkiinnitys, musta	7100088455
MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III kuuleva kuulonsuojain, päälakisanka, musta	7100088424
MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III kuuleva kuulonsuojain, kypäräkiinnitys, musta	7100088423
HY220	3M™ PELTOR™ Hygieniasarja	7100101874
FL6CE/1	3M™ PELTOR™ Liitäntäkaapeli, 3,5 mm, ulkoiselle laitteelle	7000108359
HY100A	3M™ PELTOR™ Clean-hygieniasuoja	7100064410

## Vaimennus



### MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Headset

SNR = 26 dB H = 29 dB M = 23 dB L = 17 dB

### MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

SNR = 32 dB H = 34 dB M = 29 dB L = 22 dB



### MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Headset

SNR=25 dB H=29 dB M=22 dB L=16 dB

### MT13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB



## 3M Työsuojelutuotteet

### Suomen 3M Oy

Keilaranta 6

02150 Espoo

Puhelin

(09) 525 21

Sähköposti

tilaukset@mmm.com

Kotisivu

www.3M.fi/ProTacIII

3M on 3M yrityksen rekisteröity tavaramerkki. Muistathan kierrättää.  
© 3M 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. PL65 2044-1 FI 161121.