

3M Science.
Applied to Life.™

 **Speedglas™**

**Je na čase
vyměnit staré
za nové.**

**Pouze
se 3M Speedglas.**



Akce platí od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017



Vyměňte starou kuklu za novou 3M™ Speedglas™ se samozatmívací kazetou 100V (včetně grafických modelů)



Získejte slevu 300 Kč*!



Vyměňte starou kuklu za novou 3M™ Speedglas™ se samozatmívací kazetou 9100 (včetně modelů FX, Air, QR, Xxi, MP - bez jednotky Adflo)



Získejte slevu 700 Kč*!



Vyměňte starou filtroventilační jednotku za jednotku 3M™ Adflo™ (pouze na sety s Adflo nebo na samostatné Adflo vč. nabíječky)



Získejte slevu 900 Kč*!



*Pro uplatnění slevy je třeba přinést ke svému obvyklému dodavateli starou svářečskou kuklu / systém pro filtraci vzduchu k sešrotování a potvrzení (vytištěné či v pdf.), které získáte po odeslání vyplněných údajů na:

Účastí v této promo akci dáváte souhlas k použití Vašich osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely spol. 3M Česko, s.r.o, vyplněných na níže uvedeném odkaze. Detaily k souhlasu naleznete na:

www.3M.cz/srotovne

seznam
produktů

Seznam produktů na které se akce vztahuje

Varianta	Popis produktu	Produktový kód
Adflo	Kukla 9100 FX Air bez kazety, s kanálem a Adflo (taška)	54 77 00
Adflo	Kukla 9100 FX s kanálem, kazetou 9100X a Adflo (taška)	54 77 15
Adflo	Kukla 9100 FX s kanálem, kazetou 9100XX a Adflo (taška)	54 77 25
Adflo	Kukla 9100 s kanálem a jednotkou Adflo bez kazety (taška)	56 77 00
Adflo	9100 s kanálem, kazetou 9100X a s jednotkou Adflo (taška)	56 77 15
Adflo	Kukla 9100 s kanálem, kazetou 9100XX a jednotkou Adflo (taška)	56 77 25
Adflo	Kukla 9100 Air (s kazetou 9100XXi) a jednotkou Adflo (taška)	56 77 26
Adflo	9100 MP v komb. s Adflo (taška)	57 77 00
Adflo	9100 MP s kazetou 9100X v komb. s Adflo (taška)	57 77 15
Adflo	9100 MP s kazetou 9100XX v komb. s Adflo (taška)	57 77 25
Adflo	Adflo jednotka s pohonem vzduchu	83 77 30
Adflo	Adflo jednotka s pohonem vzduchu s baterií heavy duty	83 77 31
Adflo	Adflo-do vysokých nadmořských výšek	83 78 30
Adflo	Adflo-do vysokých nadmořských výšek s baterií heavy duty	83 78 31
Adflo	Set jednotky Adflo náhlavním dílem Versaflo M-107	84 77 20
Adflo	Set jednotky Adflo s náhlavním dílem Versaflo M-307	85 77 20
9100	Kukla 9100V, č.5 / 8 / 9-13, bez bočních průzorů	50 11 05
9100	Kukla 9100X, č. 5 / 8 / 9-13, bez bočních průzorů	50 11 15
9100	Kukla 9100XX, č.5 / 8 / 9-13, bez bočních průzorů	50 11 25
9100	Kukla 9100V, č.5 / 8 / 9-13, s bočními průzory	50 18 05
9100	Kukla 9100X, č. 5 / 8 / 9-13, s bočními průzory	50 18 15
9100	Kukla 9100XX, č.5 / 8 / 9-13, s bočními průzory	50 18 25
9100	Kukla 9100 (s kazetou 9100XXi)	50 18 26
9100	Kukla 9100 FX s kazetou 9100V	54 18 05
9100	Kukla 9100 FX s kazetou 9100X	54 18 15
9100	Kukla 9100 FX s kazetou 9100XX	54 18 25
9100	Kukla 9100 FX Air s kazetou 9100X a regulátorem V500E	54 88 15
9100	Kukla 9100 FX AirKukla s kazetou 9100XX a regulátorem V500E	54 88 25
9100	Kukla 9100 FX Air s kanálem, kazetou 9100V a hadicí (taška)	54 90 05
9100	Kukla 9100 FX Air s kanálem, kazetou 9100X, hadicí (taška)	54 90 15

Varianta	Popis produktu	Produktový kód
9100	Kukla 9100 FX Air s kanálem, kazetou 9100XX, hadicí (taška)	54 90 25
9100	9100 Air kukla s kazetou 9100X a jednotkou V500E (taška)	56 85 15
9100	9100 Air kukla s kazetou 9100XX a jednotkou V500E (taška)	56 85 25
9100	Kukla 9100 Air (s kazetou 9100XXi) a jednotkou V-500E (taška)	56 85 26
9100	Pro přestavbu Adflo -Kukla, kazeta 9100V, hadice (taška)	56 90 05
9100	Pro přestavbu Adflo -Kukla, kazeta 9100X, hadice (taška)	56 90 15
9100	Pro přestavbu Adflo -Kukla s kazetou 9100XX, hadice (taška)	56 90 25
9100	9100 MP s kazetou 9100X v komb. s regulátorem vzduchu V500E	57 88 15
9100	9100 MP s kazetou 9100XX v komb. s regulátorem vzduchu V500E	57 88 25
9100	9100 MP s kazetou 9100X a dýchací hadicí (taška)	57 90 15
9100	9100 MP s kazetou 9100XX, a dýchací hadicí (taška)	57 90 25
9100	Kukla Welding Helmet 9100X-QR	58 26 15
9100	Kukla Welding Helmet 9100XX-QR	58 26 25
9100	Kukla 9100-QR s kazetou 9100V a přilbou H-701	58 36 05
9100	Kukla 9100-QR s kazetou 9100X a přilbou H-701	58 36 15
9100	Kukla 9100-QR s kazetou 9100XX a přilbou H-701	58 36 25
100V	Kukla 100V s kazetou, č. 3 / 8-12	75 11 20
100V	Kukla 100 Blaze s kazetou 100V, č. 3 / 8-12	75 12 20
100V	Kukla 100 Trojan Warrior s kazetou 100V, č. 3 / 8-12	75 16 20
100V	Kukla 100 Aces High s kazetou 100V, č. 3 / 8-12	75 17 20
100V	Kukla 100 Steel Rose s kazetou 100V, č.3 / 8-12	75 18 20
100V	Kukla 100 Skull Jewels s kazetou 100V, č.3 / 8-12	75 19 20
100V	Kukla 100 Wild „n' Pink s kazetou 100V, č.3 / 8-12	75 20 20
100V	Kukla 100 Steel Eyes s kazetou 100V, č.3 / 8-12	75 21 20
100V	Kukla 100 Xterminator s kazetou 100V	75 22 20
100V	Kukla 100 Razor Dragon s kazetou 100V	75 24 20
100V	Kukla 100 Ice Hot s kazetou 100V	75 25 20
100V	Kukla 100 Ragin Skull s kazetou 100V	75 26 20
100V	Kukla 100 Future Combatant s kazetou 100V	75 27 20
100V	Kukla 100-QR s 100V a přilbou H-701	78 25 20
100V	Kukla 100-QR s 100V a přilbou H-701	78 35 20



3M Česko, spol. s.r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Email: dforster@mmm.com
www.3M.cz/OOPP

Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 2017 3M. Všechna práva vyhrazena.
3M je výrobní známka