



Science.  
Applied to Life.™\*



**La technologie antibuée.  
Conçue pour aider les travailleurs  
à voir plus clair, plus longtemps.**



\* 3M Science. Au service de la Vie.

## Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ apporte une meilleure performance aux lunettes de sécurité.



### Un traitement antibuée clairement plus performant.

Une lunette embuée peut être frustrante et dangereuse. Retirer ses lunettes pour les essuyer peut exposer les yeux à des projections dans un environnement de travail dangereux. Le traitement antibuée 3M Scotchgard est plus résistant que les revêtements traditionnels, même après plusieurs lavages.

Adoptez la lunette 3M™ Solus™ Série 1000 et la lunette masque 3M™ Goggle Gear 500 avec traitement antibuée et vous pourrez voir plus clair, plus longtemps.

Le traitement antibuée 3M Scotchgard est présent sur la gamme de lunettes 3M Solus dans plusieurs teintes (transparent, gris ou jaune). Ces lunettes ont des branches amovibles, un pont nasal souple, des inserts souples pour plus de confort. Elles sont ventilées et disposent d'un insert en mousse amovible pour réduire l'exposition de l'oeil aux dangers.

Le traitement antibuée 3M Scotchgard est présent sur la gamme de lunettes masque 3M Goggle Gear 500. Cette lunette masque profilée possède un bandeau élastique réglable et peut être associée à un insert équipé de verres correcteurs. En polycarbonate, elles absorbent 99,9 % des rayons UV.

### Aide les travailleurs à voir plus clair, plus longtemps.


Le traitement antibuée  
3M Scotchgard est conçu  
pour être efficace dans  
toutes les situations :

- environnements chauds et humides
- travaux physiques
- travail en zone à température contrôlée

\* Tests internes 3M de comparaison avec des revêtements antibuée traditionnels, basés sur les méthodes de tests de la norme EN168.



# La technologie antibuée 3M Scotchgard



## Les avantages sont clairs :

- le traitement 3M Scotchgard antibuée **dure plus longtemps** que les revêtements traditionnels et il permet d'augmenter les performances des lunettes même dans les environnements chauds et humides.
- le revêtement offre une meilleure résistance aux rayures et permet d'augmenter la durée de vie des lunettes.
- le porteur peut travailler sans crainte et voir clair plus longtemps car le revêtement est apposé directement sur les oculaires.
- le revêtement **conserve son efficacité** après 25 lavages, de ce fait, la durée de vie des lunettes est prolongée.
- les oculaires **peuvent être désinfectés**, dans de l'eau de javel ou avec des lingettes imprégnées d'alcool, sans perdre leur propriété antibuée.
- les travailleurs **peuvent agir en toute confiance** avec le traitement 3M Scotchgard qui offre des propriétés antibuée et antirayure renforcées, marquée K/N en adéquation avec la norme EN166.

\* Tests internes 3M de comparaison avec des revêtements antibuée traditionnels, basés sur les méthodes de tests de la norme EN168.



# Sortez du brouillard avec cette nouvelle catégorie de produits.

## ► Lunette 3M™ Solus™ 1000

Kit : Bleu/noir/verres incolores



Kit : Vert/noir/verres incolores



## Lunette masque 3M™ Goggle Gear 500

Incolore



Insert à verres correcteurs



## Teinte des oculaires pour la Série 3M Solus

Gris



Jaune



## Accessoire/remplacements pour la Série 3M Solus

Insert mousse/bandeau



L'insert mousse a de petites ouvertures de ventilation pour une meilleure protection.

Référence	Code commande	Description produit	Mini de commande
UU003717483	S1101SGAFKT-EU	Kit lunette 3M Solus avec mousse et bandeau - Branche bleue/noire PC incolore	20
UU003718184	S1101SGAF-EU	Lunette 3M Solus branches bleues/noires PC - Incolore	20
UU003718549	S1102SGAF-EU	Lunette 3M Solus branches bleues/noires PC - Gris	20
UU003718564	S1103SGAF-EU	Lunette 3M Solus branches bleues/noires PC - Jaune	20

Référence	Code commande	Description produit	Mini de commande
UU003718150	S1201SGAFKT-EU	Kit lunette 3M Solus avec mousse et bandeau - Branche verte/noire PC incolore	20
UU003718168	S1201SGAF-EU	Lunette 3M Solus branches vertes/noires PC - Incolore	20
UU003718531	S1202SGAF-EU	Lunette 3M Solus branches vertes/noires PC - Gris	20
UU003718556	S1203SGAF-EU	Lunette 3M Solus branches vertes/noires PC - Jaune	20

Référence	Code commande	Description produit	Mini de commande
UU003718572	Solus 1000G-EU	Insert mousse pour gamme 3M Solus 1000	5
UU003718523	Solus 1000S-EU	Bandeau élastique pour gamme 3M Solus 1000	5

Référence	Code commande	Description produit	Mini de commande
UU003133723	GG501SGAF-EU	Lunette 3M Goggle Gear - PC incolore - SGAF	10
UU004028252	GG500PI-EU	Insert à verres correcteurs pour 3M Goggle Gear	10

## Instruction d'utilisation :

attachez le bandeau à la lunette 3M Solus



attachez la branche à la lunette 3M Solus



installez l'insert mousse sur la lunette 3M Solus



installez l'insert à verres correcteurs sur la lunette 3M Goggle Gear



# 3M

**3M France**  
Solutions pour la Protection Individuelle  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 31 65 96  
Fax : 01 30 31 65 55  
Site : [www.3M.com/fr/securete](http://www.3M.com/fr/securete)  
SAS au capital de 10 572 672 €  
RCS Pontoise 542078555

Pour plus d'information,  
rendez-vous sur le site  
[www.3M.eu/Scotchgard\\_AntiFog](http://www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog)

© 3M 2015. Tous droits réservés