

Olvídate del empañamiento de tus lentes con la nueva serie Solus y GG500 de 3M™

Lentes de la Serie Solus™ 1000

Kit: Lentes Azul / negro / transparente



SKU	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	UNIDAD POR CAJA
➤ XB00243700-1	S1101 Solus Lente Claro con Sello	20
➤ XB00243701-9	S1102 Solus Lente Gris con Sello	20
➤ XB00243702-7	Solus Lente In/Out Sellado	20
➤ 7007167505-5	GG500PI Inserto Óptico para Antiparra GG500	10
➤ 7007167496-7	GG501 Goggle Gear Clara	10

Cómo instalar

Sujeta el brazo a los lentes.



Sujeta el elástico de la Antiparra.



Antiparra de Seguridad Goggle Gear 500

Transparente

Inserto óptico



Parte de espuma con pequeños orificios para ayudar a reducir el empañamiento.

3M Ciencia. Aplicada a la Vida.™

Tecnología Anti-Empañante aplicada para ayudar a los trabajadores a tener una visión más clara y durante más tiempo.



3M

Personal Safety Division
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

⚠ ADVERTENCIA

Estos productos de protección personal, ayudan a proteger el área visual y facial. El mal uso o el incumplimiento de las advertencias y las instrucciones del usuario pueden provocar graves lesiones, incluso la ceguera o la muerte. Para un uso adecuado, la selección y las aplicaciones contra la proyección de partículas, radiación óptica y / o salpicaduras, consulte a su supervisor, lea las instrucciones del usuario y las advertencias en el empaque o llame al servicio de atención al consumidor en Chile 600 300 3636.



3M™ Scotchgard™ Revestimiento Anti-Empañante. Tecnología que trae mayor rendimiento a los lentes de seguridad.



Claramente mayor rendimiento Anti-Empañante.

Un lente empañado puede ser frustrante y peligroso. Quitarse los lentes para limpiarlos puede exponer los ojos a riesgos laborales como la proyección de escombros y partículas potencialmente agresivas.

El lente Solus y la antiparras GG500 tienen un revestimiento con tecnología Scotchgard™ haciendo que el recubrimiento Anti-Empañante dure por más tiempo que los recubrimientos tradicionales, incluso después de varias lavadas.

Mejora tu seguridad y aumenta tu comodidad en el trabajo

La series 3M™ Solus 1000 viene con un accesorio desmontable de espuma que cubre todo el marco del lente, ofreciendo una gran comodidad y mejora el sello entre el lente y el área ocular, limitando la exposición de los ojos al polvo y otros agentes contaminantes.

Esta nueva línea ofrece diferentes opciones de color de lente: Claro, Gris, In/Out*. Adicionalmente viene con nuevos brazos delgados, de goma y desmontables que mejoran el confort y pueden ser intercambiados por una cinta elástica que permite transformar el lente en antiparra. Por otro lado, el lente tiene un puente nasal suave y acolchado para mayor comodidad.

El recubrimiento anti-empañante 3M™ Scotchgard también está disponible en la antiparra Goggle Gear 3M™ GG500 con cinta elástica ajustable e inserto óptico opcional.

Tanto la serie 3M™ Solus™ 1000 como la Goggle Gear 3M™ están hechas de policarbonato, que absorbe el 99,9% de los rayos UV.

* Lente In/Out no posee recubrimiento Scotchgard™.


Ayuda a los trabajadores a ver claramente, durante más tiempo.

Los lentes Solus y la antiparra Goggle Gear con recubrimiento Scotchgard™ anti-empañante están diseñados para trabajar en situaciones difíciles como:

- Condiciones de calor y humedad.
- Trabajo interior y exterior.
- Áreas físicamente exigentes.
- Áreas climatizadas.



La ciencia detrás de 3M™ Scotchgard™ con tecnología Anti-Empañante.



Sin recubrimiento

Cuando las gotas microscópicas de agua caen sobre los lentes, forman condensación y empañamiento dificultando su visión.

LENTES

Con recubrimiento Scotchgard™

El Recubrimiento Scotchgard™ Anti-Empañante genera un ángulo de contacto reducido, aplanando las gotas de agua transformándolas en una fina capa transparente que permite que pase la luz.

LENTES

RECUBRIMIENTO ANTI-EMPAÑANTE

Los hechos son claros:

- El revestimiento Anti-Empañante Scotchgard™ **dura más** tiempo que los revestimientos anti-empañantes tradicionales*, ayudando a aumentar el rendimiento de los lentes en ambientes húmedos y con vapor.
- Los trabajadores pueden disfrutar de una visión más clara y fiable, ya que el recubrimiento con su ingrediente activo, está unido al lente.
- Los lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UV.
- El revestimiento **conserva su eficacia** por al menos 25 lavados con agua, lo que permite a los trabajadores usar sus lentes durante más tiempo.
- El lente puede ser limpiado con un paño suave no abrasivo, humedecido en agua o un paño específico para limpieza de lentes. No utilizar sustancias como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, solventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.
- Los trabajadores pueden **sentirse seguros** al usar los lentes Scotchgard™ Anti-Empañante, ya que cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1 y EN 166:2001 / EN 172:2001. Pueden utilizarse para salpicaduras químicas.

* Basado en pruebas internas de 3M™ según el método de prueba EN168 cuando se comparan con revestimientos anti-empañantes tradicionales.

