



8922 시리즈

더 안전하게, 더 편안하게

3M의 기술에 편안함을 더했습니다.

8922시리즈는
탁월한 착용감을 제공합니다.

8922시리즈는 편안함과 편리함을
동시에 제공하면서 탁월한 보호성능을
자랑하는 3M의 최신 마스크 제품입니다.



8822의 성능은 그대로,
편의성은 극대화!

우리를 지키는 힘!SM



8922 시리즈

편안하고, 높은 성능의 1급 제품



노즈클립

조절가능한 노즈클립으로
높은 밀착도 제공

3M™ 초정전 필터

높은 필터 성능과
편안한 호흡

3M™ Cool flow™ 배기밸브

마스크의 내부공기가
밖으로만 배출되도록 한
일방향식 배기밸브

고리



조절가능한 고리타입

헤드밴드

우수한 착용감과
높은 내구성의
넓은 스테이플 밴드,
스테이플를 사용하지 않은
초음파 용착 방식



페이스실

편안한 얼굴 밀착을 위한
넓은 페이스실



고리

- 3M의 잘 빠지지 않고, 조절이 가능한 고리 디자인으로 고리만을 이용하여 손쉬운 탈착이 매우 용이
- 작업시에 편안함과 효율성을 동시에 제공



페이스실

- 연성재질의 페이스실이 마스크의 밀착력을 골고루 분산시켜 얼굴의 압박감이나 통증을 최소화한 디자인
- 땀 흡수와 통풍이 가능하여 작업자에게 편안함을 제공



8922

사용용도

산업안전공단 1급 인증 제품으로, 용접, 주물, 단조, 제련, 제강 등 금속가공, 그라인딩, 샌딩, 청소, 절단작업 등에서 사용



8922C

사용용도

산업안전공단 1급 인증 제품으로, 8922의 추천되는 작업장에서 사용가능하며, 냄새제거 흡착층 첨가



한국쓰리엠주식회사

산업안전사업팀

서울특별시 영등포구 의사당대로 82(여의도동) 하나대투증권빌딩 20층
고객상담실 : 080-033-4114

<http://www.3m.co.kr>