

3M Science.
Applied to Life.™

¡De energía a sus personalizaciones de vehículos!

Conozca la NUEVA familia de láminas de impresión digital 3M para personalización de vehículos: Lámina IJ180mC y Envision 480mC con tecnología micro Comply™ en el adhesivo.

Más opciones. Más flexibilidad de diseño. Aplicaciones más rápidas. Añada a su catálogo de productos una actualización de alto octanaje.



Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

Hemos añadido tecnología microcomply. Añada adrenalina.

Con las láminas IJ180mC y Envision LX/SV480mC experimentará la misma capacidad de impresión, conformabilidad, adhesión, manejo y retirabilidad que amaba en las láminas IJ180 y 480. Y ahora, el adhesivo Comply™ con tecnología microcomply (mC) proporciona una aplicación de la lámina aún más sencilla, rápida y con mejor estética. ¡Aplique a mayor velocidad!



Adhesión inicial optimizada.

No es demasiado alta ni demasiado baja. Es justo la correcta.



Patrón de adhesivo Comply™ invisible.

Evita que se vean las líneas del diseño del adhesivo micro comply en la impresión.



Alta capacidad de deslizamiento.

Paños fácilmente posicionables y reposicionables: con una ligera presión los mantendrá en su lugar.



Retirabilidad del liner más sencilla.

El protector se desprende más fácilmente que nunca: excelente para paneles grandes y temperaturas cálidas.



Aplicación más rápida

3M™ I180mC-10 Lámina de impresión digital para personalización de vehículos
Refuerce su trabajo con una lámina para personalizar que se instala aún más rápidamente y con un gran acabado

- ▶ Capacidad de deslizamiento y adhesión inicial optimizada.
- ▶ El adhesivo con tecnología micro Comply™ proporciona una excelente liberación del aire para obtener un gran acabado
- ▶ Rendimiento optimizado para vehículos con curvas y embuticiones
- ▶ Lámina de alto rendimiento con 10 años de duración respaldados con la garantía MCS

Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

Maximiza las opciones de diseño.

3M™ IJ180mC-114 Lámina de impresión digital para personalización de vehículos

Mezcle imágenes impresas con áreas transparentes para crear diseños ultramodernos, nunca hechos antes, dejando que el color original del vehículo se vea a través de la lámina.

- ▶ Lámina de impresión digital transparente
- ▶ Múltiples opciones de diseño
- ▶ Combine diferentes diseños en un gráfico
- ▶ El adhesivo con tecnología micro Comply™ proporciona una excelente liberación del aire para obtener un gran acabado



- ▲ El color verde del vehículo se muestra a través de la lámina y es parte del diseño.





▲ Haga ondas con un brillo metálico de alta tecnología.

Añada factor sorpresa.

3M™ IJ180mC-120 Lámina de impresión digital para personalización de vehículos

Presentamos la PRIMERA lámina de impresión digital metalizada que proporciona a los vehículos un acabado de alta tecnología que llama la atención.

- ▶ Hace que los gráficos brillen de una manera que parece imposible con tintas o laminados
- ▶ El acabado metalizado añade un efecto exclusivo al diseño de su cliente
- ▶ El adhesivo con tecnología micro Comply™ ofrece canales de liberación de aire para un resultado excelente
- ▶ Rendimiento optimizado para vehículos con curvas y embuticiones

Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

Rendimiento elevado.

3M™ Envision™ SV480mC y LX480mC Lámina de impresión digital libre de PVC para personalización de vehículos

Esta lámina ultraversátil libre de PVC le proporciona una excelente calidad de impresión, además de una solución sostenible para sus clientes.

- ▶ Conformable a demanda: incluso en estampaciones profundas y superficies texturizadas
- ▶ Se instala y retira aún más fácilmente: en una gama más amplia de temperatura ambiente
- ▶ El adhesivo con tecnología micro Comply™ proporciona una excelente liberación del aire para obtener un gran acabado
- ▶ Mayor resistencia a la tracción: proporciona retiradas más rápidas
- ▶ Libre de PVC: solución respetuosa con el medio ambiente





Certificado GREENGUARD Gold.

Las láminas Envision y sus protectoras han ganado la prestigiosa certificación GREENGUARD Gold. Puede ofrecer una solución gráfica más respetuosa con el medio ambiente que contribuirá a una calidad del aire más saludable en interiores.

LX480mC

Diseñada para usar con látex e impresoras UV.

SV480mC

Diseñada para usar con disolvente/disolvente ecológico e impresoras UV.

Ahora disponible en 1,52 m de ancho

Todas las necesidades de su catálogo de producto satisfechas.

Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos	¿Qué las hace impresionantes?	Tipo de lámina	Aplicaciones	Conformabilidad y resistencia al levantamiento	Duración máxima
IJ180mC-10	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Adhesión inicial optimizada ▶ Adhesivo Comply no visible ▶ Gran capacidad de deslizamiento ▶ Fácil retirada del liner ▶ Aplicaciones más rápidas 	Lámina de vinilo fundido	Lámina para personalización de vehículos y embarcaciones en general	Curvas compuestas, remaches y embuticiones	10 años
IJ180mC-114	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lámina de impresión digital transparente ▶ Combina diferentes diseños en un mismo gráficos ▶ Crea diseños sutiles que dejan que el color del vehículo se muestre a través de la lámina ▶ Opciones de diseño multiples 	Lámina de vinilo fundido	Lámina para personalización de vehículos y embarcaciones en general	Curvas compuestas, remaches y corrugados	10 años
IJ180mC-120	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lámina metalizada imprimible que ofrece un aspecto más vanguardista ▶ Añade un efecto brillante sobre un gráfico metalizado impreso para el factor SORPRESA ▶ Lámina exclusiva que ofrece muchas más posibilidades para su cliente 	Lámina de vinilo fundido	Lámina para personalización de vehículos y embarcaciones en general	Curvas compuestas, remaches y corrugados	10 años
SV480mC y LX480mC	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altamente conformable a demanda ▶ Se instala y retira aún más fácilmente: en una gama más amplia de temperatura ambiente ▶ Mayor resistencia a la tracción: proporciona retiradas más rápidas ▶ Compatible con el 100% de las impresoras ▶ Libre de PVC: una solución más respetuosa con el medio ambiente 	Alto rendimiento sin PVC	Lámina para personalización de vehículos y embarcaciones que incluyen las aplicaciones de vinilo más desafiantes y extremas.	Curvas compuestas, remaches y corrugados, embuticiones profundas	12 años

Todos los productos mencionados anteriormente vienen con tecnología micro Comply™ para una excelente liberación del aire y tecnología Controltac™ para facilitar el deslizamiento.



3M™ MCS™ Warranty

Todas las láminas premium vienen con la garantía MCS™ de 3M™ — la garantía más amplia para gráficos terminados de la industria.

Para obtener más información, visite 3M.com/GraphicsWarranties.



3M España S.L.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Telf: 91 321 60 00

www.3m.com/es/imagengrafica

Proteja sus láminas con las láminas protectoras de 3M, diseñadas y probadas para ayudar a proporcionar el rendimiento y la belleza que creó con las láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

- ▶ Lámina protectora 3M Scotchcal brillante o mate (8518, 8520)
- ▶ Lámina protectora 3M Envision brillante 8548G o lustre 8549L

Para obtener más información, visite 3M.eu/IJ180mC