

3M™ カメラリンク製品シリーズ 基板実装コネクタ

豊富なバリエーションで
機器設計をサポート

ミニカメラリンク規格 / PoCL Lite 規格準拠 (0.8mmピッチ SDR コネクタ 14ピン/26ピン)

製品名	製品番号	製品名	製品番号
ライトアングル 表面実装	122xx-82x0 xx <ul style="list-style-type: none"> コンタクト接触部 金めっき厚 PL: 0.20 μm FR: 0.76 μm ロックスクリュー 0: なし (パネルマウント用)* 5: あり ピン数 14: 14pin 26: 26pin 	ライトアングル スルーホール	122xx-51x0 xx 
ジャックソケット スクリュー	12600-S-xx <ul style="list-style-type: none"> 適合パネル厚* 08: 0.8mm 10: 1.0mm 12: 1.2mm 	ストレート スルーホール	122xx-11x0 xx 

* コネクタをパネルに固定する場合は、パネル厚に適合したロックスクリューをご使用ください。 コネクタはロックスクリューなし (パネルマウント用) をご使用ください。

カメラリンク規格準拠 (1.27mmピッチ MDR コネクタ 26ピン)

製品名	製品番号	製品名	製品番号
ライトアングル 表面実装	10226-1A10 xx <ul style="list-style-type: none"> コンタクト接触部 金めっき厚 PL: 0.20 μm PE: 0.50 μm PC: 0.76 μm 	ストレート 表面実装	10226-2210 PE 
ジャックソケット スクリュー	3341-xx <ul style="list-style-type: none"> スクリュータイプ 31J: パネルマウント用 (パネル厚 1~2mm) 13: コネクタ単体用 (コネクタ直付け) 	ライトアングル スルーホール	10226-5212 xx 
		ストレート スルーホール	10226-6212 xx 

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

Camera Link, PoCL, PoCL Liteは、AIAの商標です。
3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
通信・電力ソリューション事業部

© 3M 2017. All Rights Reserved.