


## 3M™ 産業用イーサネットケーブルアセンブリ 4 芯 3RH□4-1100-xxxM

- 産業用品質と使い勝手を両立
- 最大 100m 伝送可能なのに、やわらかいケーブル
- 小型コネクタとやわらかいケーブルの組み合わせで高い配線自由度を実現
- 堅牢なラッチ、ノイズに強い二重遮蔽シールド (編組+アルミテープ)



製品仕様	適用ネットワーク	適用規格		Category	
	EtherCAT, Profinet, EtherNet IP, FL-net	TIA/EIA-568-B.2, UL758 (AWM STYLE 20276), CSA C22.2 No210 (AWM)		Cat5 ※ 2 対仕様のため、1000BASE-T にはご使用出来ません。	
	シース材質	シース外径	定格温度	用途	最大伝送距離 (20°C)
耐油・耐熱性 PVC	6.1mm	80°C	固定部用	100m	

標準ケーブル長 0.25m, 0.5m, 1 ~ 10m(1m 単位), 10 ~ 30m(5m 単位), 30 ~ 100m(10m 単位)


### オーダーインフォメーション

#### 3RH□4-1100-xxxM

ケーブル長  
EX) 0.25M : 0.25m  
1M : 1m  
10M : 10m  
100M : 100m

布線 S : ストレート布線 / C : クロス布線

※ cm 単位でのカスタム対応も可能です。  
詳しくは、弊社販売担当者へご連絡ください。



#### 布線表 : ストレート布線

CN-1	CN-2	CABLE
PIN POS.	PIN POS.	
1	1	TWISTED-PAIR1
2	2	
3	3	TWISTED-PAIR2
6	6	
SHELL	SHELL	BRAID SHIELD

#### 布線表 : クロス布線

CN-1	CN-2	CABLE
PIN POS.	PIN POS.	
1	3	TWISTED-PAIR1
2	6	
3	1	TWISTED-PAIR2
6	2	
SHELL	SHELL	BRAID SHIELD

