

3M™ USB3 Visionケーブルアセンブリ

伝送特性と配線性を両立

USB3™
VISION



- 高速信号伝送を配慮したデザインにより伝送距離を伸長。
- ケーブルの“細さ”(φ6.2mm)と“しなやかさ”により配線性を向上。
- USB3.0規格(5Gbps)対応。
- USB3 Vision規格に適合したコネクタデザイン。

オーダーインフォメーション

● 製品型番体系

1U30A-MB2-SA□-○○○

製品長(cm)

例) 050 → 50cm、700 → 700cm

ホスト側コネクタ形状

SA1: Standard-A、ストレートタイプ、スクリューロックなし

SA2: Standard-A、ストレートタイプ、スクリューロックあり


カメラ側コネクタ形状

MB2: microB、ストレートタイプ、スクリューロックあり

ケーブル種類

A: 固定用ケーブル

製品外形図(mm)



- 伝送可能距離については、接続される機器の性能によって異なる場合があります。ご使用になる前にご確認いただくようお願いします。
- サンプルに関しては無償で貸し出すこともできます。弊社販売担当までお問い合わせください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任を負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

USB3 Visionは、AIAの商標です。
3Mは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
通信・電力ソリューション事業部