



Science.
Applied to Life.™

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 984F

Mineral:

3M Precisionsformade keramsika
slipmineraler.

Ryggmaterial:

YF-duk i polyester

Korn:

36+ / 50+ / 60+ / 80+ / 120+

Tryck:

Högt

Avsedd för:

- ▶ Titanium
- ▶ Kobolt och
nickellegeringar
- ▶ Brons
- ▶ Aluminum
- ▶ Rostfrittstål
- ▶ Kolstål
- ▶ Mässing

Applikationer:

▶ För
gradning,
fasning och
kraftig
avverkning.