

3M Autoreparatur-Systeme

Die neue Ergänzung im DMS Sortiment

51005 DMS Universalspachtel Lang

3M™ DMS ist ein System, mit dem ...

- genau die benötigte Menge Spachtel
- stets optimal gemischt
- direkt auf die zu bearbeitende Stelle

... aufgebracht wird.

Ihr Nutzen...

- steigert die Produktivität
- ist wirtschaftlicher
- verursacht weniger Fehlerquellen
- verhindert Nacharbeit

...und bietet somit mehr Prozess-Sicherheit!



DMS Verarbeitungsgerät, Kartuschen & Mischdüsen

Herkömmliche Spachtelmasse VS. DMS Premium Spachtel

Das Anmischen von herkömmlichen Spachtel:

- Ein ungeliebter Prozessschritt
- Ohne Lufteinschlüsse nicht möglich
- Geprägt von einer hohen Fehlerquote
- Hoher Schleif- und Reinigungsaufwand
- Zu viel angemischter Spachtel landet im Abfall



Mit dem DMS Premium Spachtel-System haben Sie das perfekte 50:1 Verhältnis von Spachtelmasse und Härter:

- weniger Lufteinschlüsse
- leicht zu schleifen
- weniger Reinigungsaufwand
- geringer Materialverlust
- höhere Produktivität

Für jeden Prozess der richtige Spachtel



| | 51002 DMS Universalspachtel | 51003 DMS Universalspachtel HD | 51004 DMS Universalspachtel Soft | 51005 DMS Universalspachtel Lang |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| Temperaturspanne | 12°-35° C Optimal: 17°-30°C | 15°-40° C Optimal: 20°-35°C | 10°-30° C Optimal: 15°-25°C | 15°-35°C Optimal: 20°-30°C |
| Verarbeitungszeit bei 20° C | 5-6 min | langsamere Trocknung / etwas längere Verarbeitungszeit | Schnelle Trocknung / etwas kürzere Verarbeitungszeit | langsamere Trocknung / längere Verarbeitungszeit |
| Fülleigenschaften | 3-4 mm pro Auftrag – bis zu 6-8 mm maximale Schichtstärke | Hohe Dichte bis zu 8 mm in einem Arbeitsgang | Begrenzte Fülleigenschaft 2 mm pro Schicht bis zu 4 mm Gesamtschichtstärke | |
| Ziehfähigkeit & Schleifbarkeit | Gute Balance zwischen Ziehfähigkeit, Füllverhalten und Schleifbarkeit | Spachtel mit guten Fülleigenschaften. Ideal zum Füllen von tiefen Dellen in einem Auftrag | Gut modellierbar. Hinterlässt eine glatte Oberfläche und ist leicht zu schleifen - ideal als Feinspachtel | Leicht modellierbar und gut zu schleifen. Längere Offenzeit – Ideal bei wärmeren Temperaturen |

Bestellhilfe

Short ID



DMS Verarbeitungsgerät
Pneumatisches Auftragsgerät für DMS-Kartuschen

50600



3M™ Dynamische Misch-Düsen
50 Stück in praktischer Spenderbox

50601



3M™ Kunststoffspachtelkarten
3 Stück pro KP; groß, mittel, klein; beige

357



DMS Universalspachtel,
276ml Doppelkartusche inkl. 2 Misch-Düsen

51002

DMS Universalspachtel HD
276ml Doppelkartusche inkl. 2 Misch-Düsen

51003

DMS Universalspachtel Soft
276ml Doppelkartusche inkl. 2 Misch-Düsen

51004

DMS Universalspachtel Lang
276ml Doppelkartusche inkl. 2 Misch-Düsen

51005



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 2131 / 14-20 20
Fax: 0 2131 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/Autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

© 3M 2016. All rights reserved