




97053 Лента клеепереносящая армированная

Техническая информация

Июль 2013

Описание продукта	Клеепереносящая армированная лента 97053 толщиной 130 мкм с акриловым адгезивом специально разработана для сложно склеиваемых материалов. Лента обладает прекрасной адгезией к пластикам, металлам, нетканым материалам, а также к вспененным полиуретану, полиэстеру, неопрену, полиэтилену и ЕПДМ.		
Конструкция			
Характеристики Не для спецификации	Адгезия к стали ASTM D-3330	Выдержка 15 мин при комнатной температуре – 8.7 Н/см Выдержка 72 часа при комнатной температуре – 10.3 Н/см Выдержка 72 часа при 70°C – 12 Н/см	
Основные достоинства	Термостойкость максимальная: (минуты/часы) минимальная	80 °C -40 °C	
	Клеепереносящая лента с высокой механической прочностью Адгезия к широкому спектру материалов Высокая прочность на отрыв Агрессивный адгезив с высокой начальной адгезией Низкое содержание летучих органических соединений Не требует предварительной обработки поверхности праймером		

97053 Лента клеепереносящая армированная

Рекомендации по нанесению	<p>Для получения максимальной прочности соединения поверхности следует тщательно очистить и высушить. Типичные растворители для очистки поверхности – гептан (для сильно замасленных поверхностей) и изопропанол. При использовании растворителей следуйте рекомендациям производителя по безопасной работе. Рекомендуется использовать химически чистый растворитель, так как бытовые растворители могут содержать нелетучие примеси, снижающие величину адгезии.</p> <p>При нанесение адгезива и при окончательной сборке изделия необходимо приложить давление для обеспечения контакта адгезива с поверхностью. Пластиковый инструмент с ровным жестким краем, имеющий ширину, равную ширине клеевого шва, может использоваться для прижима. Оптимальная температура нанесения – от +21 до +38°C. Нанесение при температурах ниже +10°C не рекомендуется, но правильно нанесенный адгезив работоспособен в широком диапазоне температур. Нагрев собранного изделия повышает прочность соединения с металлическими, но не пластиковыми поверхностями.</p> <p>Для получения рекомендаций по подбору оборудования для нанесения адгезива свяжитесь с представителем компании ЗМ.</p>
Срок хранения продукта (в рулонной форме)	24 месяца с даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке при 21°C и 50% относительной влажности.
Дополнительная информация	Дополнительные данные о продукте или консультацию по продажам можно получить в компании «ЗМ Россия» по тел. +7(495)784-74-74

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания ЗМ не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

ЗМ Россия
Отдел промышленных клейких лент
Москва, 121614
Ул. Крылатская дом 17 стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Tel: +7(495) 784 7474
Fax: +7(495) 784 7475

