

## 3M sikrings- og sikkerhedsfilm



Mange firmaer og organisationer tager i stigende grad flere og flere sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Dette kan være lige fra beskyttelse af inventar mod tyveri og vandalisme til at reducere ødelæggelserne ved eventuelle terroraktioner.

En bygnings glasfacade kan ofte virke som den svageste del af bygningen. 3M sikrings- og sikkerhedsfilm er en værdifuld faktor i beskyttelsen af firmaets medarbejdere, inventar og vigtige papirer, når det monteres på glasfacaden.

Vores store udvalg af sikrings- og sikkerhedsfilm giver høj grad af beskyttelse med indbrud, vandalisme og flyvende glassplinter. Filmen hæfter nemt til indersiden af det eksisterende vindue både på bygninger og offentlig transport. 3M sikrings- og sikkerhedsfilm styrker glasset samtidig med, at glasset bliver mere modstandsdygtigt overfor brud.

### Bombefilm

Bygninger der ligger i nærheden af potentielle terrormål, risikerer at blive beskadiget ved angreb, der ikke er rettet specielt mod dem. Ødelæggelserne og omkostningerne deraf er ofte mere omfattende end først antaget.

Tekniske installationer som airconditionanlæg, computere m.m. skal efterses for glassplinter. Efter bomben i Manchester i 1996, blev 670 firmaer nødt til at flytte.

Ekspllosioner kommer ikke kun fra terrorbomber, men kan også stamme fra petrokemiske fabrikker. Undersøgelser viser, at de fleste personskader i forbindelse med disse kemiske eksplosioner stammer fra skår og glas, der flyver gennem luften.


Når et vindues rammes af en eksplosion, knuses det i tusindvis af livsfarlige glassplinter.

Undersøgelser viser, at flyvende glassplinter er årsagen til 90% af alle skader i forbindelse med bombesprængninger. Det gælder både personskader og skader på inventar m.m.



Glassplinterne flyver op til 40 m i sekundet. 3M sikrings- og sikkerhedsfilm hindrer ikke glasset i at knuse, men det hindrer glasset i at spredes, samtidig med, at filmen giver følgende fordele:

- Minimerer skaderne på personer, udstyr og inventar
- Reducerer tidsforbruget og derved omkostningerne ved oprydning
- Indbygget UV-barriere, der forsinker falmning og reducerer varmen
- Kræver ingen vedligeholdelse



### Ultraflex™ systemet

Når 3M Scotchshield™ Ultra sikrings- og sikkerhedsfilm monteres på ruden, kan filmen kantforsegles med Dow Corning® 995 silikone.

Dette giver en større elasticitet i glasset, der forbliver i et stykke, hvis det får slag/stød.

### Har du råd til at lade være?

Udover at minimere skaderne på udstyr og inventar fra flyvende glas, reducerer 3M Scotchshield™ sikrings- og sikkerhedsfilm også tidsforbruget og derved omkostningerne ved oprydning.

### Sikkerhed

Det er blevet meget populært at bruge trådløst netværk over alt. Imidlertid er det muligt at downloade denne information via radiofrekvenser fra en position udenfor virksomheden.

3M Scotchtint™ Amber film kan anvendes til at reducere effekten af Electro-Magnetic Interference (EMI) fra mobiltelefoner og radarer i områder, hvor der arbejdes med pc og hospitalsudstyr.



### "Privacy"



3M Scotchshield™ Ultra sikringsfilm kan kombineres med metalcoatings for at reducere varmeindfald, genskin, falmning og giver en synlig sikkerhed ved at hindre indkig.

Filmen bevarer dagslyset på kontoret og kan fremstå opauget døgnet rundt indefra som udefra, eller være reflekterende udefra kun i løbet af dagtimerne.

Filmen giver en synlig sikkerhed ved at hindre uønsket indkig.

### Beskyt dig mod indbrud og hærværk og undgå derved SKÅR i glæden



3M Scotchshield™ sikkerhedsfilm er en klar og meget kraftig polyesterfilm, som monteres indvendigt på glasset, men det er stadig muligt at se uhindret igennem.

**Filmen besværliggør indtrængning og fastholder glasset til filmen, hvis det knuses.**

De fleste indbrud tager under 30 sekunder, og ved at sinke indbrudstyven, øges chancen for at indbruddet bliver opdaget eller endnu bedre bliver stoppet.

3M Scotchshield™ Ultra sikringsfilm kan kombineres med en reflekterende envejs privacy coating til at undgå uønsket indkig.

### Anti graffiti beskyttelsesfilm

Disse film er designet til både indendørs og udendørs beskyttelse. Filmen beskytter overfladen mod graffiti og ridser m.m.



Filmen ligger som en klar beskyttelsesfilm på ruden og er ofte hurtigere og billigere at udskifte i forhold til at skulle reparere eller udskifte ruden.

Dette reducerer tidsforbruget og omkostninger ved reparationen. Filmen anvendes indenfor detail- og transportsektoren og har yderligere den fordel, at filmen reducerer falmning på varer og inventar.



3M Danmark A/S  
Fabriksparken 15  
2600 Glostrup  
Tlf: 43 48 01 00  
Fax: 43 96 85 96  
[www.3Mvinduesfilm.dk](http://www.3Mvinduesfilm.dk)