


3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE 50383

Γυάλισμα με περιστροφικό μηχάνημα
και διόρθωση ολογραμμάτων



- Υψιστης ποιότητας γυαλάδα χωρίς ίχνη γραμμών
- Εξαφανίζει τα ολογράμματα
- Σχεδιασμένη για χρήση με περιστροφικά μηχανήματα γυαλίσματος
- Αυξάνει τη παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα
- Εύκολο και γρήγορο καθαρισμα
- Ελάχιστες πιστιλιές
- Για εργοστασιακές και επαναβαμμένες επιφάνειες


3M Καινοτομία

Προβληματίζεστε για τα ολογράμματα και τις ψιλές γραμμές από το γυάλισμα;

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE - η τέλεια απάντηση για τελικό γυάλισμα με περιστροφικό μηχάνημα

Η χρήση περιστροφικού αλοιφαδούρου κατά τη διαδικασία γυαλίσματος, μπορεί να αφήσει πολύ ψιλές κυκλικές γραμμές στην επιφάνεια εφαρμογής. Αυτές οι ψιλές γραμμές μπορεί να τονιστούν ακόμη περισσότερο στο φυσικό φως της ημέρας και εμφανίζονται σαν ολόγραμμα (σαν σκιά στο βερνίκι). Αυτά συνήθως καλύπτονται με πολύ ψιλές αλοιφές ή/και κεριά γυαλίσματος ή διορθώνονται με συμπληρωματική διαδικασία με έκκεντρο τριβείο ή οποία είναι χρονοβόρα.

Η 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE γυαλιστική αλοιφή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αφαιρεί αυτές τις ατέλειες με τη χρήση περιστροφικού αλοιφαδούρου ηλεκτρικού ή αέρος (1000 – 2500 rpm). Η αλοιφή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το νέο υπέρ μαλακό σφουγγάρι 3M™ Ultrafina™ SE – Υψηλής Γυαλάδας Γαλάζιο Σφουγγάρι για γρήγορα και εξαιρετικά αποτελέσματα μετά από την στάνταρ διαδικασία επιδιόρθωσης ατελειών βαφής με αλοιφαδόρο. Για τελικό καθάρισμα της επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα αλοιφής, το νέο γυαλιστικό πανί 3M™ Ultrafina™ 50400, βοηθά για τη τελειοποίηση του αποτελέσματος, για μια επιφάνεια χωρίς ψιλές περιστροφικές γραμμές γυαλίσματος και χωρίς την εμφάνιση ολογραμμάτων-σκιών, με τέλεια έντονη γυαλάδα.



Σκιές ολογραμμάτων εμφανίζονται συνήθως μετά τη διαδικασία επιδιόρθωσης ατελειών βαφής.

Κάτω: Η εφαρμογή της 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE αφαιρεί τις κυκλικές γραμμές και τα ολογράμματα αφήνοντας τέλειο φινίρισμα και γυαλάδα.



Προϊόν	Κωδικός	Συσκευασία
3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE σε Γυαλιστική Αλοιφή	50383	1 litre
3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE Γαλάζιο Σφουγγάρι για Γυαλάδα	50388	150 mm
3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE Γαλάζιο Σφουγγάρι για Γυαλάδα	50389	200 mm
3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ Ειδικό Γυαλιστικό Πανί	50400	

3M

3M Hellas Limited
Προϊόντα Αυτοκινήτου

Κηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: (210) 68 85 300
Φαξ: (210) 68 43 281

www.3mbodyshop.co.uk

EL67
Τυπώθηκε στην Αγγλία 7/06