


# Disques de dépolissage et de raccord 3M™ Trizact™ Pour une finition mate et uniforme



- Idéal pour dépolir des panneaux avant l'application de vernis de finition ou de raccords noyés
- Finition uniforme mate de qualité
- Rapidité de dépolissage exceptionnelle
- Utilisation à la machine ou à la main, légèrement humide
- Grande souplesse opératoire grâce à la construction sur mousse
- Longue durée de vie
- Idéal pour les méthodes de réparation plastiques

# Disques de dépolissage et de raccord 3M™ Trizact™ 50341

Pour les grandes et petites surfaces difficiles d'accès.

Utilisation mécanique avec une ponceuse orbitale ou à la main avec ses accessoires.

La gamme abrasive Trizact™ se décline maintenant avec un grain P1000 conçue pour faciliter la préparation de surface avant l'application de vernis ou les techniques de raccords noyés.

Sa construction unique en forme de pyramides abrasives Trizact garantit une longue durée de vie tout en assurant une profondeur de rayures constante au cours des opérations de ponçage.

Les nouveaux disques de dépolissage et de raccord 3M™ Trizact™ 50341 s'utilisent directement avec la gamme des plateaux 3M Hookit™ de diamètre 150 mm.

Pour de petites surfaces difficiles d'accès, les disques Trizact pour raccord peuvent s'utiliser à la main. Dans ce cas les meilleurs résultats sont obtenus en conjonction avec les accessoires Hookit™ 3M 05791 de diamètre 150 mm ou le format demi-disque Hookit™ 3M 05792.

Les disques Trizact P1000 doivent être humectés avant leur utilisation uniquement avec de l'eau pour une meilleure performance. La souplesse est donnée par une construction sur un support mousse unique, permettant d'appliquer une pression parfaitement régulière et homogène que ce soit avec une ponceuse orbitale ou lors d'applications manuelles même sur de la peau orange. Le résultat : une qualité optimale, un fini mat parfaitement uniforme prêt à être remis en peinture.

*En adaptant le disque Trizact pour raccord sur le support manuel 05791 on peut aussi poncer les surfaces difficiles d'accès. Le support manuel 05791 a une sangle arrière pour un bon maintien à la main de l'opérateur*



*L'utilisation de l'interface souple 3M™ 05774 augmente les capacités de ponçage des contours et des surfaces arrondies.*





*Une finition mate et uniforme prête pour une bonne remise en peinture.*

## Une technologie unique et éprouvée

### Pour ces nouveaux disques abrasifs 3M™ Trizact™ pour raccords

Les abrasifs Trizact™ sont fabriqués selon la technologie de la micro réplique. Cette technologie est fondée sur la création de structures tridimensionnelles de très petites dimensions qu'elle réplique de façon parfaite sur un support. Dans notre cas des couches formées par des pyramides de minéraux abrasifs sont déposées sur un film très résistant puis collées sur un support mousse Hookit™. Toute la surface est alors micro-perforée pour permettre à l'eau d'imprégner la mousse afin de maintenir la surface lubrifiée, ce qui limite l'encrassement de la surface du disque. Les disques Trizact sont composés de structures pyramidales contenant plusieurs couches de minéral abrasif. Au fur et à mesure de l'usure du disque, de nouveaux grains abrasifs sont continuellement exposés en surface. Le résultat : une finition particulièrement homogène, obtenue plus rapidement et avec une qualité supérieure à tout ce qui avait été réalisé auparavant.



*Pyramide unique - Disposition ordonnée des abrasifs Trizact™*

Produit	Code simplifié
Disques 3M™ Trizact™ pour raccord P1000 diamètre 150mm	50341
Cale manuelle 3M™ Trizact™ 150mm	05791
Demi cale manuelle 3M™ Trizact™	05792
Interface ultra souple 6 & 7 Trous	05774

**3M**

#### 3M France Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise 95006 Cergy-Pontoise cedex  
Téléphone : 01 30 31 62 15  
Télécopieur : 01 30 31 61 36  
E-mail : repaauto.fr@mmm.com  
Internet : www.3M.com/fr/repauto

#### Systèmes de réparation pour la voiture 3M (Suisse) SA

Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
Tel. 01 / 724 91 42  
Fax 01 / 724 94 40  
e-mail: 3M-Auto.ch@mmm.com  
www.3M-Auto.ch

#### Automotive Aftermarket Division 3M Belgium N.V./S.A.

Hermeslaan 7  
1831 DIEGEM  
Tel. (02) 722.51.38  
Tel. (02) 722.50.12  
www.3mautocarrosserie.be

#### 3M Morocco

Résidence les Alizés  
La Colline II, N° 33,  
RDC, Sidi Maarouf  
20 190 Casablanca, Maroc  
Tel: 00 212 22 977 977  
Fax: 00 212 33 57 84  
e-mail: aimifela@mmm.com  
Site web: www.3M.com/ma