

SelfCheck™ -järjestelmä

C-Sarja

[PALAUTUS]

Reaaliaikainen RFID palautus, ympärivuorokautista joustavuutta

3M™ SelfCheck™ -järjestelmän C-sarja auttaa kirjastoja parantamaan tuottavuutta ja asiakaspalvelua kasvavien kiertonopeuksien paineessa. Reaaliaikainen palautus ja helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä sekä palautuskuitti takaavat asiakkaille ja henkilökunnalle, että niteet on tarkistettu heti palautuksen yhteydessä. Sisä-/ulkopalautusluukkuominaisuudet tarjoavat helppoutta ja järjestelmä voidaan kytkeä 3M™ Digitaaliseen kirjastoassistenttiin, joka mahdollistaa henkilökunnan erotella poikkeavuudet, kuten varaukset ja edelleen toimitukset. Niteet voidaan toimittaa hyllyyn nopeasti, joten suosituimpia niteitä voidaan lainata useammin. Järjestelmä jatkaa automaattisesti toimintaansa ja pitää tiedot tallessa, jos laite tai kirjastojärjestelmä menee pois päältä. Etähallintaominaisuus antaa henkilökunnalle mahdollisuuden järjestelmän hallintaan milta kirjaston pääteltä tahansa. Virkailijat voivat myös valvoa käsiteltyjen niteiden määrää ja suunnitella työjärjestykset ruuhka-aikojen mukaan.

Reaaliaikainen palautus

- Niteet tarkistetaan välittömästi ja poistetaan asiakkaan rekisteristä palautuksen yhteydessä
- Nopeuttaa niteiden palauttamista hyllyyn

Kytkeä Digitaaliseen kirjastoassistenttiin

- Erottaa nopeasti poikkeavuudet: varaukset, muualle lähetettävät niteet ja muut poikkeavuudet

Sisä-/ulkopalautusluukku

- Järjestelmä on yhteensopiva useimpien kirjaluukkujen kanssa
- Voidaan sijoittaa erilaisiin rakennustyyliin

Web-pohjainen etähallinta ja vianetsintä

- Valvoo palautusmääriä
- Vahvistaa, että niteet on palautettu oikein
- Vianetsintä ja tilastojen haku milta kirjaston pääteltä tahansa
- Nopea ongelmanratkaisu

Automattinen poikkeavuuksien lista

- Erottelee nopeasti poikkeavuudet

Täydellinen järjestelmä

- Sisältää tietokoneen, kosketusnäytön, kirjanpalautusluukun ja kirjoittimen.

Mitat

Kirjaluukku:
52 cm k x 42 cm s x 41 cm l
Kirjoitin:
5,9 cm x 42 cm x 41 cm

Energiankulutus

100–120 tai 200–240 VAC
50–60 Hz
4,0/2,0 A
Paino (arvio) 50 Kg

3M

Suomen 3M Oy
Kirjastotuotteet
Lars Sonckin kaari 6
02600 Espoo
puh. (09) 525 21
fax. (09) 5252 279
www.3M.com/fi/kirjasto

CE-merkitty

UL-Palosuojattu

Kun kaikki käytetyt komponentit ovat 3M:n.



3M, SelfCheck ja Tattle-Tape ovat 3M:n tavaramerkkejä

© Kaikki oikeudet pidätetään