

# Systeme de conversion par impression

## Conversion rapide et flexible au systeme RFID

Dotez votre bibliotheque d'un des systemes de conversion par impression les plus rapides du marche. Economisez du temps et de l'argent grace a la flexibilite du systeme qui permet d'imprimer a la fois le code-barres et le logo de la bibliotheque sur une etiquette RFID sans avoir a quitter la bibliotheque. Effectuez le desherbage des collections de votre bibliotheque grace a une liste de desherbage preprogramme vous permettant de reduire le temps de conversion. Et, grace a son interface intuitive et a sa configuration facile d'emploi, votre personnel apprendra rapidement a convertir les etiquettes et commencera a realiser immediatement les avantages du systeme RFID.

### Facile a utiliser et rentable

- Le personnel peut apprendre simplement a convertir les collections
- L'interface intuitive vous permet de satisfaire encore plus votre personnel
- Les etiquettes RFID sont faciles a charger dans l'imprimante
- Le systeme propose deux options d'impression : grands volumes ou volumes normaux

### Fonctions multiples

- Desherbage et conversion simultanes de votre collection
- Possibilite de programmer et reprogrammer les etiquettes
- Flexibilite d'impression des codes-barres sur des etiquettes RFID
- Impression personnalisee du logo de la bibliotheque sur des etiquettes RFID, sans quitter la bibliotheque

### Applicatif RFID multiformat de 3M

- Evolutivite permettant la migration vers les futures normes ISO de donnees d'etiquettes
- Permet au systeme RFID de 3M™ de lire les formats de donnees nationaux europeens (danois, neerlandais, finlandais et francais)

### Dimensions

- Plaque : 285 mm x 285 mm x 10 mm
- Lecteur : 160 mm x 100 mm x 30 mm
- Imprimante grand volume : 495,3 mm x 263,4 mm x 393,7 mm
- Imprimante volume normal : 247,7 mm x 201 mm x 173 mm

### Alimentation electrique

- Lecteur : 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Imprimante grand volume : 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Imprimante volume normal : 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Poids (approximatif)

- Plaque & lecteur : 1 kg
- Imprimante grand volume : 23,13 kg
- Imprimante volume normal : 1,5 kg

\*Seuls l'imprimante, le logiciel, la plaque et le lecteur/graveur de cartes CompactFlash® sont fournis par 3M.



Systeme de conversion par impression, grand volume



Systeme de conversion par impression, volume normal

**3M**

**3M Belgium N.V./S.A.**  
**Systemes pour Bibliothèques**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Belgique Tel: + 32 (0) 2 722 53 48  
Fax: + 32 (0) 2 722 50 53  
E-mail: library.be@mmm.com  
www.3M.eu/library

Veuillez recycler. Imprimé aux États-Unis.  
© 3M 2009. Tous droits réservés.  
3M, SelfCheck et Tattle-Tape sont des marques de 3M.