

Robot trieur 3M™ modèle IR (Intelligent Return) de série FX

Une efficacité d'avance

Grâce à ce robot trieur 3M™ modèle IR (Intelligent Return) de série FX, la gestion des retours et du tri des documents gagne en efficacité et s'effectue presque toute seule. Les documents retrouvent plus rapidement les rayonnages, maximisant l'exploitation et la praticité des ressources disponibles. Le processus d'identification des documents réservés prend moins de temps. De plus, le meilleur traitement des retours réduit les pertes et renforce la précision du système ainsi que l'exactitude des registres. Les documents retournés sont immédiatement retirés des fiches de l'utilisateur, réduisant l'attente pour de nouveaux emprunts. Enfin, votre personnel est davantage en mesure de consacrer du temps pour répondre aux besoins de vos usagers.

Retour fiable

- Retours enregistrés en temps réel et effacés de la fiche de l'utilisateur
- Précision accrue
- Emprunt de documents possible immédiatement dans la limite autorisée

Système modulaire

- Jusqu'à 4 bornes de retour, y compris un guichet personnel
- Jusqu'à 15 emplacements de tri spécifiques
- Extensible
- Technologie de balayage

Souplesse des options

- Retours extérieurs et intérieurs, ainsi que retours du personnel
- Identification par codes-barres et/ou RFID
- Sécurité électromagnétique et/ou RFID
- Impression de reçus usager et impression pour les besoins du personnel
- Matrice de tri configurable
- Écrans personnalisables

Applicatif RFID multiformat de 3M

- Évolutivité permettant la migration vers les futures normes ISO de données d'étiquettes
- Permet au système RFID de 3M™ de lire les formats de données nationaux européens (danois, néerlandais, finlandais et français)

Dimensions

- Modèle IR « Classic »
1 066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm
Façade : 793,75 mm x 806,45 mm
- Modèle IR « Plus »
1 066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm
Façade : 539,75 mm x 806,45 mm
- Modèle IR « Staff »
156 cm x 57 cm x 91 cm

Alimentation

100-120 ou 200-240 VAC
60 ou 50 Hz

Poids de transport (approximatif)

- Modèle IR « Classic »
124,7 kg
- Modèle IR « Plus »
139,7 kg
- Modèle IR « Staff »
145 kg

- **Modèle IR (Intelligent Return) 3M™ « Classic »**
Interface utilisateur à touches
- **Modèle IR (Intelligent Return) 3M™ « Plus »**
Interface utilisateur graphique
- **Modèle IR (Intelligent Return) 3M™ « Staff »**
Interface utilisateur graphique
- **Module Trieuse 3M™ série FX**
Technologie de balayage
Module
Accepte jusqu'à 15 bennes




Homologué UL

* L'illustration représente le Robot trieur 3M de série FX.


Robot trieur 3M™ modèle IR (Intelligent Return) de série FX

Quelques exemples des configurations possibles du système :


Système à 5 bennes : 396,24 cm x 335,28 cm




Système à 11 bennes : 792,48 cm x 548,64 cm



Système à 7 bennes : 670,56 cm x 396,24 cm



Système à 15 bennes : 914,4 cm x 609,6 cm



3M

3M Belgium N.V./S.A.
Systèmes pour Bibliothèques
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgique Tel: + 32 (0) 2 722 53 48
Fax: + 32 (0) 2 722 50 53
E-mail: library.be@mmm.com
www.3M.eu/library

Veuillez recycler. Imprimé aux États-Unis.
© 3M 2009. Tous droits réservés.
3M, SelfCheck et Tattle-Tape sont des
marques de 3M.