

3M™:n älykäs palautus- ja lajittelujärjestelmä

Edullinen ja tehokas automaattinen aineistonkäsittelyjärjestelmä

3M™:n älykäs palautus- ja lajittelujärjestelmä on tarkoitettu kirjastoille, jotka haluavat automatisoida palautus- ja lajitteluprosessit. Asiakkaat voivat hoitaa aineiston palautuksen itsepalveluna ja kuitata palautuksen tosiaikaisesti. Tämän toiminnon avulla he voivat varmistaa, että aineisto kuitataan välittömästi palautuksen yhteydessä. Näin he voivat lainata uutta aineistoa samalla käynnillä ylittämättä mahdollisia lainausrajoituksia. Tämä erityisesti kirjastoille suunniteltu järjestelmä voidaan asentaa sisä- tai ulkoseinään ja siten, että sen ääreen pääsee helposti niin kävellen kuin autollakin. Jos kirjastossa on rajallisesti tilaa, järjestelmää voidaan käyttää vain palautuksiin. Siihen voidaan kuitenkin yhdistää jopa kolme kärryä ja kirjaston tarpeiden mukaan määritetty lajittelumatriisi. Lajittelija käyttää pyyhkäisyteknologiaa, joka ohjaa aineiston kärryihin, varmistaa asianmukaisen lajittelun ja vähentää vaurioitumisen mahdollisuutta. 3M:n älykkään palautus- ja lajittelujärjestelmän intuitiivista käyttöliittymää on helppo käyttää niin palautuksiin kuin hallinnollisiin tehtäviin, kuten kuittien määrittämiseen, tilastojen luontiin ja järjestelmän vianmääritykseen. Älykäs palautus- ja lajittelujärjestelmä auttaa saamaan aineiston takaisin hyllyyn nopeammin, mikä lisää henkilökunnan tuottavuutta ja parantaa asiakastytyväisyyttä.

Luotettava palautus

- Aineisto kuitataan palautetuksi ja poistetaan asiakkaan tiedoista välittömästi.
- Asennettavissa sisä- tai ulkoseinään, helppo pääsy kävellen tai autolla.
- Valinnainen paperikuitti.
- Auttaa nopeuttamaan aineiston paluuta hyllyihin.

Muokattava lajittelu

- Jopa kolme kärryä.
- Lajittelumatriisi muokattavissa kirjaston tarpeiden mukaan.
- Auttaa parantamaan henkilökunnan tuottavuutta.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä

- Rohkaisee henkilökuntaa ja asiakkaita käyttämään järjestelmää.
- Nopea palautus, ja aineisto poistetaan asiakkaan tiedoista välittömästi.

Joustavat vaihtoehdot

- RFID-tunnus ja/tai viivakoodivaihtoehtoja.
- EM- tai RFID-suojaus.
- Valittavissa neljä kieltä neljästäkymmenestä.
- Henkilökunnan poikkeuskuitit.

3M Tag Data Manager -ohjelma

- Mahdollisuus siirtyä ISO-tunnistietostandardiin tulevaisuudessa.
- Antaa 3M™ RFID -järjestelmille edellytykset lukea maakohtaisia (Tanska, Alankomaat, Suomi ja Ranska) tietomuotoja.

Mitat

- Intelligent Return Classic
42" × 20" × 36"
(1066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm)
Käyttöpaneeli: 31,25" × 31,75"
- Intelligent Return Plus
42" × 20" × 36"
(1066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm)
Käyttöpaneeli: 21,25" × 31,75"
- Lajittelija – SL
47" × 20" × 29"
(1193,8 mm × 508 mm × 736,6 mm)

Jännitetiedot

100–120 tai 200–240 VAC
60 tai 50 Hz

Lähetyspaino (noin)

- Intelligent Return Classic
124,7 kg
- Intelligent Return Plus
139,7 kg
- Lajittelija – SL
58,9 kg

- 3M™ Intelligent Return Classic
Painikekäyttöliittymä

- 3M™ Intelligent Return Plus
Graafinen käyttöliittymä

- 3M™-lajittelujärjestelmä SL
Pyyhkäisyteknikka.
Jopa kolme kärryä.

UL-sertifioitu

* kuvan malli on 3M Intelligent Return Plus



Suomen 3M Oy Kirjastouotteet

Lars Sonckin kaari 6
02600 Espoo
puh. (09) 525 21
fax. (09) 5252 279
www.3M.com/fi/kirjasto

Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa.
© 3M 2009. Kaikki oikeudet pidätetään.
3M, SelfCheck ja Tattle-Tape ovat 3M:n tavaramerkkejä.