

Automates de prêt/retour 3M™ (série R)

RFID

Des libres-services intuitifs et performants

3M™ vous propose une gamme complète d'automates à la pointe de la technologie. Cette gamme rend autonome les lecteurs dans leurs opérations de prêt/retour. Ces équipements permettent un gain de temps réel car ils enregistrent les prêts/retours tout en activant/désactivant l'antivol des ouvrages et ce, en une seule opération. D'utilisation intuitive, le personnel et les usagers maîtriseront très rapidement les fonctionnalités de ces appareils. L'utilisation de cette nouvelle gamme d'automates permettra à votre personnel de se focaliser sur de nouvelles offres ainsi que sur les services aux usagers.

Interface utilisateur intuitive

- Utilisation simple
- Messages paramétrables
- Affichage de messages d'information et impression de reçus
- Architecture logicielle fiable et évolutive

Enregistrement fiable des opérations

- Enregistrement immédiat des prêts/retours/renouvellements
- Gestion simultanée de plusieurs documents
- Délivrance d'un reçu : sur papier, par courriel ou pas de reçu : au choix de l'utilisateur

Personnalisation

- Large gamme pour une parfaite intégration dans l'environnement
- Choix de finitions multiples pour les meubles automates standards
- Différentes hauteurs possibles pour les meubles automates personnalisés : PMR, enfant, standard...

Administration «Full Web»

- Notification instantanée par e-mail si déconnexion du SIGB ou manque de papier pour l'imprimante
- Statistiques, analyses des prêts/retours et création de rapports
- Contrôle à distance du fonctionnement des équipements
- S'intègre au logiciel de gestion «Biblio Management» 3M™

Options paramétrables

- Prêt secours, avec ou sans basculement automatique sans perte de communication avec le SIGB, transfert différé des données
- Choix du paramétrage : prêt ou retour par l'utilisateur ou le personnel
- Large éventail de langues proposées
- Fonctionne avec le déverrouilleur de CD/DVD intégré de 3M™

Gestionnaire de formats de données

- Permet de lire plusieurs formats sans diminuer la performance – idéal pour les bibliothèques qui prêtent des documents à d'autres établissements utilisant des formats différents d'étiquettes RFID
- Évolutivité permettant la migration vers la future norme ISO de données d'étiquettes

Gamme détaillée

Automate « Table Top »

- 48,3 x 66,8 x 52,3 cm (lxHxp)

Kiosque «Self-Service»

- 76,2 x 153,9 x 67,1 cm (lxHxp)

Automate standard série R

- 91.4 x 111.8 x 66 cm (lxHxp)

Kiosque «Self-Service» personnalisé

- 85 x 140 x 86.2 cm (lxHxp)



Conforme aux
directives européennes
DEEE et RoHS

Homologué CE



Futures options couleurs
(photos non contractuelles)

Automates et kiosques « Self-Service » 3M™ Nouvelle gamme

RFID



Automate «Table Top»

- Style moderne et contemporain
- Existe en blanc ou noir
- Facile à installer et à déplacer
- Peut se poser sur une table ou être encastré dans un meuble
- Possibilité de l'équiper d'un socle
- Ecran tactile
- Lecteur codes-barres intégré



Kiosque «Self-Service»

- Style moderne et contemporain
- Encombrement réduit
- Existe en blanc ou noir
- Simple à installer et à déplacer
- Ecran tactile
- Lecteur codes-barres intégré



Automate standard Série R

- Avec ou sans meuble
- Large choix de finition pour une parfaite intégration
- Plan de travail spacieux
- Ecran tactile
- Lecteur codes-barres intégré



Kiosque «Self-Service» personnalisé

- Choix de la couleur des panneaux latéraux
- Possibilité de changer la couleur de la tablette RFID
- Encombrement réduit
- Ecran tactile
- Lecteur codes-barres intégré



Automate Bureau

- Facile à poser sur le mobilier existant
- Écran tactile
- Douchette pour codes-barres et imprimante incluses



3M

Solutions pour les Bibliothèques 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 65 50
Télécopie : 01 30 31 65 70
www.3M-bibliotheques.com

Veuillez recycler.

© 3M 2010. Tous droits réservés.
3M est une marque déposée de 3M.