



Proces polerowania

Usuwanie wtrąceń

Usuwanie wad lakierniczych i wtrąceń na małych powierzchniach

Do stosowania na wszystkich rodzajach lakierów, również typu SRC



Najwyższy połysk bez efektu hologramu.

Dla klientów oczekujących najlepszych rezultatów polerowania bez kolistych śladów i efektu hologramu.



Zabezpieczenie

Zabezpiecz połysk po polerowaniu - ręcznie lub maszynowo



3M Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych

3M™ Perfect-it™ III System kodowania kolorami

System polerski 3M™ Perfect-it™ III

Symbol	Opis	Symbol	Opis
Szlifowanie			
09546	Perfect-it™ III Microfine Papier Ścierny 314 P2000	05729	Perfect-it™ III Podkładka polerska D/A 150mm
09545	Perfect-it™ III Microfine Papier Ścierny 314 P1500	09377	Perfect-it™ III Środek zabezpieczający wysoki połysk
05526	Wetordry™ Gąbka	80345	Polish Rosa Wosk do polerowania
05519	Blok gumowy do szlifowania	50489	Perfect-it™ III Ściereczka polerska - różowa
05517	Ściągaczka gumowa	Usuwanie wtrąceń i małe naprawy	
50238	Krażek Mikrościerny 260L LD601A P1500 150mm	00127	Perfect-it™ III Krażek ścierny 9-mikronowy 36mm
50239	Krażek Mikrościerny 260L LD601A P1200 150mm	50199	Finesse-it™ Koreczek szlifierski 9-mikronowy
62011	Krażek Mikrościerny 260L LD801A P1500 150mm	00908	Perfect-it™ III Krażek mikrościerny 260L P1200 75mm
62012	Krażek Mikrościerny 260L LD801A P1200 150mm	00907	Perfect-it™ III Krażek mikrościerny 260L P1500 75mm
50396	Hookit™ Podkładka miękka LD861A 150mm	05771	Podkładka miękka 75mm
50414	Krażki ścierny Trizact™ P3000 150mm	50079	Krażek Trizact™ P3000 32mm
Polerowanie			
50417	Perfect-it™ III Fast Cut Plus Środek polerski	50415	Krażek Trizact™ P3000 75mm
09552	Perfect-it™ III Talerz oporowy 125mm M14	50473	Futro polerskie 75mm
09553	Perfect-it™ III Talerz oporowy 125mm 5/8"	50472	Gąbka polerska - pomarańczowa 75mm
50487	Perfect-it™ III Gąbka polerska - zielona 150mm	50457	Perfect-it™ III Ultrafina™ SE Gąbka polerska - niebieska 75mm
50390	Perfect-it™ III Futro polerskie do lakierów SRC 133mm	Nabłyszczenie i zabezpieczenie	
60671	Perfect-it™ III Ściereczka polerska - zielona	80349	Perfect-it™ III Extra Fine
Nabłyszczenie			
80349	Perfect-it™ III Extra Fine	50488	Perfect-it™ III Gąbka polerska - żółta 150mm
50488	Perfect-it™ III Gąbka polerska - żółta 150mm	50456	Perfect-it™ III Gąbka polerska - pomarańczowa do lakierów SRC
50456	Perfect-it™ III Gąbka polerska - pomarańczowa do lakierów SRC	50400	Perfect-it™ III Ściereczka polerska - żółta
50400	Perfect-it™ III Ściereczka polerska - żółta	Usuwanie hologramów i zabezpieczenie połysku	
Pracując w warunkach szkodliwych dla zdrowia, należy stosować odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.			
Maski 3M zapewniają skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem pyłów.			
50383	Perfect-it™ III Ultrafina™ SE Mleczko polerskie		
50388	Perfect-it™ III Gąbka polerska - niebieska 150mm		
50457	Perfect-it™ III Gąbka polerska - niebieska 75mm		
50486	Perfect-it™ III Ściereczka polerska - niebieska		



Szeroka oferta produktów polerskich 3M™ Perfect-it™ III zapewnia skuteczne i łatwe prace polerskie

- Pełna gama produktów polerskich
- Kodowanie kolorami umożliwiające łatwy dobór właściwych produktów
- Do wszystkich rodzajów lakierów w tym szczególnie twardych powłok i lakierów typu SRC
- Wiodące produkty na rynku środków polerskich
- Gwarancja wysokiego połysku bez kolistych śladów

Rekomendowany

system kodowania kolorami

Usuwanie wad

Szlifowanie na mokro lub sucho

3M™ Perfect-it™ Microfine Papiery ścierne
P1500 Symbol 09545
P2000 Symbol 09546



Szlifowanie na mokro



Szlifowanie na sucho


3M™ Krążki mikrościerny 150mm 260L
P1200 7/9 otworów Symbol 50239/62012
P1500 7/9 otworów Symbol 50238/62011

Redukcja drobnych rys



3M™ Trizact™ Krążek ścierny
150mm Disc P3000 Symbol 50414

Dzięki unikatowej strukturze piramid zastosowanej w materiale ściernym krążków 3M™ Trizact™, w miarę zużywania się ścierniwa odkrywane są kolejne, ostre ziarenka mineralne. W efekcie uzyskujemy dokładne i gładkie wykończenie.



Uwaga: Upewnij się czy krążek P3000 został użyty na tyle skutecznie, aby usunąć wszystkie ślady po wstępnym szlifowaniu

Polerowanie

z wykorzystaniem polerek obrotowych (1500-2500 rpm)

Do powłok szczególnie twardych / starych oraz lakierów typu SRC



3M™ Perfect-it™ III Gąbka polerska
Symbol 50487



LUB



3M™ Perfect-it™ III Futro polerskie 150mm Symbol 50390

Uwaga: Zastosowanie futra polerskiego zwiększa właściwości tnące użytego środka i skraca o 30% polerowanie twardych powłok



3M™ Perfect-it™ III
Fast Cut Plus Środek polerski
Symbol 50417

Do standardowych lakierów typu HS



3M™ Perfect-it™ III Gąbka polerska
Symbol 50487



3M™ Perfect-it™ III
Extra Fine
Symbol 80349



3M™ Perfect-it™ III Gąbka polerska
Symbol 50488



Nabłyszczanie



Nowa ściereczka polerska
Symbol 50489



Podkładka polerska D/A
Symbol 05729



3M™ Perfect-it™ III
Środek zabezpieczający wysoki połysk
Symbol 09377
lub Polish Rosa Symbol 80345

OPCJA

Zabezpieczenie połysku

Usuwanie kolistych śladów, efektu hologramu oraz zapewnienie wysokiego połysku



3M™ Perfect-it™ III
Ultrafina™ SE
Symbol 50383



Gąbka Polerska 150mm
Symbol 50388
lub Gąbka polerska 75mm
Symbol 50457

3M™ Perfect-it™ III
Wybór profesjonalistów

www.3m.pl