

3M™ Prestige 40 kültéri hő- és fényvédő épületüveg-fólia

Termékleírás

3M™ Prestige Sorozatú Ablakfóliák

A 3M Prestige Sorozatú fóliákkal egy világelső ablakfólia előnyeit élvezheti, miközben az ablaka szépsége érintetlen marad. Mivel a 3M Prestige Sorozatú fóliák nem tartalmaznak fémet, nem korrodálódnak és nem zavarják a mobiltelefonok működéséhez nélkülözhetetlen télerőt.

Más hő-visszaverő ablakfóliák magas tükröződéssel rendelkezhetnek, de a Prestige-sorozatú ablakfóliákra ez nem igaz, tükröződésük még az üvegnél is kisebb. A leglényegesebb jellemzője a Prestige termékcsaládnak, hogy akkor teljesítsenek a legjobban, mikor a Nap magasan áll, a legmelegebb időszakban.

A 3M™ Prestige 40 Exterior Kültéri Hő- és fényvédő épületüveg-fólia egy nanotechnológián alapuló többrétegű, fém-mentes fólia. A fólia jelentősen csökkenti az UVA és UVB sugarak mennyiségét, ami a színek kifakulásának legfőbb okozója. A szabadalmazott többrétegű felépítés és gyártási technológia más fóliáktól eltérően garantáltan magas minőséget és hosszú élettartamot nyújt.

A 3M™ Prestige 40 Exterior Kültéri Hő- és fényvédő épületüveg-fólia használatakor a szegélyszigetelés kötelező. Az ajánlott szigetelőanyag a **3M Marine 3200**.

Teljesítmény adatok (6 mm vastag tiszta üvegen):

Teljes elhárított napenergia:	61%
Teljes elhárított napenergia 60°-os szögben:	70%
„G”- érték:	0,39
Vakítás/tükröződés csökkentés:	52%
UV- sugárzás csökkentés:	99,9%

A fólia szerkezete:

Vastagság:	0,062 mm/ 62 µ
Színezet:	Átlátszó
Fólia anyaga:	PET/coPMMA
Tapadás:	Speciális akril
Külső bevonat:	Megerősített karcálló réteg

Telepítés

A 3M Ablakfóliák telepítéséhez víz és neutrális sampon szükséges. A teljes tapadás kb. 20 nap múlva érhető el 18°C-on (száraz körülmények között.)

Tisztítás

A 3M Ablakfóliák 30 nappal a telepítés után tisztíthatóak, olyan általános ablaktisztító szerek felhasználásával, melyek nem tartalmaznak karcolódást okozó részecskéket. Ne használjon durva szivacsokat, textilt vagy kefé! Szintetikus szivacsok, puha törülközők vagy gumi élű ablaktisztítók használhatóak. Ne tisztítsa a 3M fóliákat szárazon!

Üveg- típus	Fólia -típus	Naptényező (Árnyékolási tényező)	Látható fény- visszaverés	Látható fény- átbocsátás	„G” érték	Teljes napenergia csökkentés/ visszaverés	Hőkinntartás
Egyszeres							
Tiszta	Fólia nélkül PR 40 ex.	0,94 0,45	8% 6%	88% 42%	0,82 0,39	18% 61%	52%
Színezett	Fólia nélkül PR 40 ex.	0,69 0,39	5% 5%	50% 25%	0,60 0,34	40% 66%	47%
Thermo							
Tiszta	Fólia nélkül PR 40 ex.	0,81 0,33	14% 7%	78% 37%	0,70 0,29	30% 71%	59%
Színezett	Fólia nélkül PR 40 ex.	0,55 0,27	8% 6%	45% 22%	0,48 0,23	52% 77%	54%

Az emissziós érték kalkulálása összhangban van a fényáteresztés értékével és a „G”- értékkel. Minél közelebb van az érték a 2-höz, annál jobb.

Megjegyzés: Minden műszaki adat a releváns európai és/vagy USA-beli teszt módszereken alapszik. A termék használata előtt a vásárlónak/telepítőnek meg kell győződni arról, hogy termék megfelel az adott felhasználás céljainak. Ha bármilyen bizonytalanság áll fenn, kérjük, egyeztessen a helyi 3M Ablakfólia szakértővel. Ha a helyi törvényi szabályozások másképp nem rendelkeznek, minden a termék-garanciával, jóállással kapcsolatos és a termék használatából adódó problémát a megfelelő értékesítési szerződés kikötései szerint kell elbírálni.

Ablakfólia disztribútor



3M Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 06-1-270-7777, Fax: 06-1-320-0951

E-mail: innovation.hu@mmm.com

Web: www.3m.hu, www.3m.hu/ablakfolia

Minden jog fenntartva: 3M Hungária Kft.



3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák

Prestige 40 Exterior kültéri nanotechnológiás épületfólia

- Gyorsan szárad és könnyen telepíthető
- Kitűnő megoldás a napsugarak hőhatásának csökkentésére
- Csökkenti a klimatizációs költségeket
- Segít megőrizni a bútorok és kárpitok színét, megjelenését