

3M™ Night Vision 35 Beltéri hő- és fényvédő épületüveg-fólia

Termékleírás

A 3M™ Night Vision 35 Beltéri Hő- és fényvédő épületüveg-fólia az ablakok belső felületén való használathoz készült. Más épületfóliáktól eltérően, ez a fólia visszaveri a napsugarakat, miközben lehetővé teszi az optikai tisztaság megtartását. A napsugarak egyenlő eloszlása hatékonyan csökkenti a vakító fényhatást. A fólia szintén jelentősen csökkenti az UVA sugarak mennyiségét, ami a színek kifakulásának legfőbb okozója.

A 3M™ Hő- és fényvédő Night Vision épületüveg-fóliák alacsony tükröződéssel rendelkeznek kívül-belül – különösen éjszaka. A szabadalmazott gyártási folyamat garantálja Night Vision fólia színének tartósságát.

A 3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák jelentősen csökkentik a napsugarak hőhatását és megeremtik az épület egyenletes hőmérsékletét. Különösen a nyári hónapokban segítenek csökkenteni a légkondicionáló rendszerek terhelését és a felhasznált energia költségeit.

A 3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák kitűnő módon használják fel a fényt és a hőt. További előnyt jelenthet az átláthatóság és fényáteresztés. Ezzel egy időben a fényerősségtől függően nem enged betekintést a kíváncsi szemeknek.

Ez az erős, rugalmas poliészter fólia szintén megvédi a szétrepülő üvegszilánkoktól törés esetén.

Teljesítmény adatok (6mm vastag tiszta üvegen):

Teljes elhárított napenergia:	57%
„G”- érték:	0,43
Vakítás/tükröződés csökkentés:	60%
UV-sugárzás csökkentés:	99%

A fólia szerkezete:

Vastagság:	0,038 mm/ 38 μ
Színezet:	Antracit
Fólia anyaga:	Poliészter
Ragasztó:	Speciális akril
Külső bevonat:	Megerősített karcálló réteg

Telepítés

A 3M Ablakfóliák telepítéséhez víz és neutrális sampon szükséges. A teljes tapadás kb. 20 nap múlva érhető el 18°C-on (száraz körülmények között.)

Tisztítás

A 3M Ablakfóliák 30 nappal a telepítés után tisztíthatóak, olyan általános ablaktisztító szerek felhasználásával, melyek nem tartalmaznak karcolódot okozó részecskéket. Ne használjon durva szivacsokat, textilt vagy kefé! Szintetikus szivacsok, puha törőlkendők vagy gumi élű ablaktisztítók használhatóak. Ne tisztítsa a 3M fóliákat szárazon!

Üveg-típus	Fólia -típus	Naptényező (Árnyékolási tényező)	Látható fény-visszaverés - Külső	Látható fény-visszaverés - Belső	Látható fény-átbocsátás	Emissziós tényező	„U” érték	„G” érték	Teljes napenergia csökkentés/visszaverés
Egyszeres									
Tiszta	Fólia nélkül NV 35	0,94 0,49	8% 18%	8% 12%	88% 35%	0,84 0,74	1,06 1,06	0,82 0,43	18% 57%
Színezett	Fólia nélkül NV 35	0,69 0,44	5% 8%	5% 11%	50% 21%	0,84 0,74	1,06 1,06	0,60 0,29	40% 71%
Thermo									
Tiszta	Fólia nélkül NV 35	0,81 0,58	14% 23%	14% 13%	78% 31%	0,84 0,74	0,50 0,47	0,70 0,37	30% 63%
Színezett	Fólia nélkül NV 35	0,55 0,42	8% 11%	8% 13%	45% 19%	0,84 0,74	0,50 0,47	0,48 0,29	52% 71%

Megjegyzés: Minden műszaki adat a releváns európai és/vagy USA-beli tesztmódszerekre alapszik. A termék használata előtt a vásárlónak/telepítőnek meg kell győződni arról, hogy termék megfelel az adott felhasználás céljainak. Ha bármilyen bizonytalanság áll fenn, kérjük, egyeztessen a helyi 3M Ablakfólia szakértővel. Ha a helyi törvényi szabályozások másképp nem rendelkeznek, minden a termék-garanciával, jótállással kapcsolatos és a termék használatából adódó problémát a megfelelő értékesítési szerződés kikötései szerint kell elbírálni.



3M Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 06-1-270-7777, Fax: 06-1-320-0951

E-mail: innovation.hu@mmm.com

Web: www.3m.hu, www.3m.hu/ablakfolia

Ablakfólia disztribútor



3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák

Night Vision 35 alacsony tükröződésű beltéri épületfólia

- Alacsony külső és belső visszatükröződés, különösen az esti órákban
- A természetes meleg árnyalat melegséget és szépséget visz bármilyen szobába
- Csökkenti a klimatizációs költségeket
- Csökkenti a tükröződést és az ebből fakadó kellemetlenségeket
- Segít megőrizni a bútorok és kárpitok színét, megjelenését
- A karcmentes felszín hosszan tartó jó megjelenést biztosít
- Könnyen eltávolítható ragasztó maradványok nélkül