

3M™ Night Vision 15 Beltéri hő- és fényvédő épületüveg-fólia

Termékleírás

A 3M™ Night Vision 15 Beltéri Hő- és fényvédő épületüveg-fólia az ablakok belső felületén való használathoz készült. Más épületfóliáktól eltérően, ez a fólia visszaveri a napsugarakat, miközben lehetővé teszi az optikai tisztaság megtartását. A napsugarak egyenlő eloszlása hatékonyan csökkenti a vakító fényhatást. A fólia szintén jelentősen csökkenti az UVA sugarak mennyiségét, ami a színek kifakulásának legfőbb okozója.

A 3M™ Hő- és fényvédő Night Vision épületüveg-fóliák alacsony tükröződéssel rendelkeznek kívül-belül – különösen éjszaka. A szabadalmazott gyártási folyamat garantálja Night Vision fólia színének tartósságát.

A 3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák jelentősen csökkentik a napsugarak hőhatását és megeremtik az épület egyenletes hőmérsékletét. Különösen a nyári hónapokban segítenek csökkenteni a légkondicionáló rendszerek terhelését és a felhasznált energia költségeit.

A 3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák kitűnő módon használják fel a fényt és a hőt. További előnyt jelenthet az átláthatóság és fényáteresztés. Ezzel egy időben a fényerősségtől függően nem enged betekintést a kíváncsi szemeknek.

Ez az erős, rugalmas poliészter fólia szintén megvédi a szétrepülő üvegszilánkoktól törés esetén.

Teljesítmény adatok (6mm vastag tiszta üvegen):

| | |
|--------------------------------|------|
| Teljes elhárított napenergia: | 75% |
| „G”- érték: | 0,25 |
| Vakítás/tükröződés csökkentés: | 83% |
| UV-sugárzás csökkentés: | 99% |

A fólia szerkezete:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Vastagság: | 0,038 mm/ 38 μ |
| Színezet: | Antracit |
| Fólia anyaga: | Poliészter |
| Ragasztó: | Speciális akril |
| Külső bevonat: | Megerősített karcálló réteg |

Telepítés

A 3M Ablakfóliák telepítéséhez víz és neutrális sampon szükséges. A teljes tapadás kb. 20 nap múlva érhető el 18°C-on (száraz körülmények között.)

Tisztítás

A 3M Ablakfóliák 30 nappal a telepítés után tisztíthatóak, olyan általános ablaktisztító szerek felhasználásával, melyek nem tartalmaznak karcoldást okozó részecskéket. Ne használjon durva szivacsokat, textilt vagy kefé! Szintetikus szivacsok, puha törölkendők vagy gumi élű ablaktisztítók használhatóak. Ne tisztítsa a 3M fóliákat szárazon!

| Üveg-típus | Fólia -típus | Naptényező (Árnyékolási tényező) | Látható fény-visszaverés - Külső | Látható fény-visszaverés - Belső | Látható fény-átbocsátás | Emissziós tényező | „U” érték | „G” érték | Teljes napenergia csökkentés/visszaverés |
|------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Egyszeres | | | | | | | | | |
| Tiszta | Fólia nélkül NV 15 | 0,94 0,29 | 8% 43% | 8% 19% | 88% 15% | 0,84 0,70 | 1,06 1,04 | 0,82 0,25 | 18% 75% |
| Színezett | Fólia nélkül NV 15 | 0,69 0,38 | 5% 16% | 5% 19% | 50% 9% | 0,84 0,70 | 1,06 1,04 | 0,60 0,39 | 40% 71% |
| Thermo | | | | | | | | | |
| Tiszta | Fólia nélkül NV 15 | 0,81 0,42 | 14% 44% | 14% 20% | 78% 14% | 0,84 0,70 | 0,50 0,47 | 0,70 0,37 | 30% 63% |
| Színezett | Fólia nélkül NV 15 | 0,55 0,33 | 8% 20% | 8% 20% | 45% 9% | 0,84 0,70 | 0,50 0,47 | 0,48 0,29 | 52% 71% |

Megjegyzés: Minden műszaki adat a releváns európai és/vagy USA-beli tesztmódszerekre alapszik. A termék használata előtt a vásárlónak/telepítőnek meg kell győződni arról, hogy termék megfelel az adott felhasználás céljainak. Ha bármilyen bizonytalanság áll fenn, kérjük, egyeztessen a helyi 3M Ablakfólia szakértővel. Ha a helyi törvényi szabályozások másképp nem rendelkeznek, minden a termék-garanciával, jótállással kapcsolatos és a termék használatából adódó problémát a megfelelő értékesítési szerződés kikötései szerint kell elbírálni.



3M Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 06-1-270-7777, Fax: 06-1-320-0951

E-mail: innovation.hu@mmm.com

Web: www.3m.hu, www.3m.hu/ablakfolia

Ablakfólia disztribútor



3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák

Night Vision 15 alacsony tükröződésű beltéri épületfólia

- Alacsony külső és belső visszatükröződés, különösen az esti órákban
- A természetes meleg árnyalat melegséget és szépséget visz bármilyen szobába
- Csökkenti a klimatizációs költségeket
- Csökkenti a tükröződést és az ebből fakadó kellemetlenségeket
- Segít megőrizni a bútorok és kárpitok színét, megjelenését
- A karcmentes felszín hosszan tartó jó megjelenést biztosít
- Könnyen eltávolítható ragasztó maradványok nélkül