

3M™ ULTRA Silver S20 Betöréssbiztonsági épületüveg-fólia

Termékleírás

A **3M™ ULTRA Silver S20 Betöréssbiztonsági épületüveg-fólia** az ablakok belső felületén való használathoz készült. Nanotechnológián alapuló, egyedülálló többrétegű szerkezettel rendelkezik. Az Ultra Betöréssbiztonsági fóliáknak 40-szer nagyobb a szakítószilárdságuk, mint az ugyanilyen vastag, átlagos ablakfóliáknak. Ennek köszönhetően az üveg/fólia ellenállása a behatásokkal szemben jelentősen megemelkedett.

Mivel a fólia több védőréteggel rendelkezik, a napsugarak visszaverődnek. A 3M Betöréssbiztonsági ablakfóliái nagymértékben ellenállnak az öregedésnek és az elasztikus ragasztó hosszan tartó átláthatóságot biztosít.

A **3M™ Ultra Silver S20 Betöréssbiztonsági épületüveg-fóliák** jelentősen csökkentik a napsugarak hőhatását és megeremtik az épület egyenletes hőmérsékletét. Különösen a nyári hónapokban segítenek csökkenteni a légkondicionáló rendszerek terhelését.

A **3M™ Ultra Silver S20 Betöréssbiztonsági épületüveg-fóliák** hatékony védelemmel szolgálnak a sérülések és károk ellen az üveg törése esetén. Ilyenkor az eltört darabok egyben maradnak a ragasztó-rendszernek köszönhetően.

Teljesítmény adatok (6mm vastag tiszta üvegen):

Teljes elhárított napenergia:	77%
„G”- érték:	0,33
Vakítás/tükröződés csökkentés:	78%
UV-sugárzás csökkentés:	99%

A fólia szerkezete:

Vastagság:	0,138 mm/ 138 µ
Színezet:	Ezüst
Fólia anyaga:	Poliészter
Tapadás:	Speciális akril
Külső bevonat:	Megerősített karcálló réteg

Telepítés

A **3M Ablakfóliák** telepítéséhez víz és neutrális sampon szükséges. A teljes tapadás kb. 20 nap múlva érhető el 18°C-on (száraz körülmények között.)

Tisztítás

A **3M Ablakfóliák** 30 nappal a telepítés után tisztíthatóak, olyan általános ablaktisztító szerek felhasználásával, melyek nem tartalmaznak karcoldást okozó részecskéket. Ne használjon durva szivacsokat, textilt vagy kefé! Szintetikus szivacsok, puha törőlkendők vagy gumi élű ablaktisztítók használhatóak. Ne tisztítsa a 3M fóliákat szárazon!

Üveg-típus	Fóliatípus	Naptényező (Árnyékolási tényező)	Látható fény-visszaverés	Látható fény-átbocsátás	Emissziós tényező	„U” érték	„G” érték	Teljes napenergia csökkentés/visszaverés
Egyszeres								
Tiszta	Fólia nélkül Ultra Silver S20	0,94 0,26	8% 58%	88% 19%	0,84 0,65	1,06 0,95	0,82 0,33	18% 77%
Színezett	Fólia nélkül Ultra Silver S20	0,69 0,30	5% 20%	50% 10%	0,84 0,65	1,06 0,95	0,60 0,26	40% 74%
Thermo								
Tiszta	Fólia nélkül Ultra Silver S20	0,81 0,34	14% 55%	78% 17%	0,84 0,65	0,50 0,47	0,70 0,30	30% 70%
Színezett	Fólia nélkül Ultra Silver S20	0,55 0,28	8% 20%	45% 9%	0,84 0,65	0,50 0,47	0,48 0,24	52% 76%

Megjegyzés: Minden 3M Betöréssbiztonsági épületüveg-fólia tesztelése az EN12600 és/vagy EN356 szabványoknak megfelelően megtörtént

Minden műszaki adat a releváns európai és/vagy USA-beli teszt módszereken alapszik. A termék használata előtt a vásárlónak/telepítőnek meg kell győződnie arról, hogy termék megfelel az adott felhasználás céljainak. Ha bármilyen bizonytalanság áll fenn, kérjük, egyeztessen a helyi 3M Ablakfólia szakértővel. Ha a helyi törvényi szabályozások másképp nem rendelkeznek, minden a termék-garanciával, jóállással kapcsolatos és a termék használatából adódó problémát a megfelelő értékesítési szerződés kikötései szerint kell elbírálni.



3M Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 06-1-270-7777, Fax: 06-1-320-0951

E-mail: innovation.hu@mmm.com

Web: www.3m.hu, www.3m.hu/ablakfolia

Ablakfólia disztribútor

Minden jog fenntartva: 3M Hungária Kft.



3M™ Kombinált hő-, fényvédő és biztonsági épületüveg-fóliák

ULTRA Silver S20 ezüstös beltéri épületfólia

- Csökkenti a klimatizációs költségeket
- Alacsonyabb fűtési költségek
- Megnövelt védelem a leeső vagy törött üveggel szemben
- Megakadályozza az impulzusszerű betöréseket, rablásokat
- Segít megőrizni a bútorok és kárpitok színét, megjelenését
- A karcmentes felszín hosszan tartó esztétikus megjelenést biztosít
- Könnyen eltávolítható ragasztó maradványok nélkül
- Megoldást kínál a 28/2007. (IX. 29.) SZMM szilánkmentesítésről szóló rendelethez