

3M™ Silver 20 beltéri hő- és fényvédő ezüstös épületüveg-fólia

Termékleírás

A 3M™ Silver 20 beltéri Hő- és fényvédő ezüstös épületüveg-fólia az ablakok belső felületén való telepítésre készült. Más épületfóliáktól eltérően, ez a fólia visszaveri a napsugarakat, miközben lehetővé teszi az optikai tisztaság megtartását. A fólia használata segíti a napsugarak egyenlő eloszlását, mely így hatékonyan csökkenti belső nappali tükröződést. A fólia jelentősen csökkenti az UVA sugarak mennyiségét is, ami a tárgyak kifakulásának legfőbb okozója.

Előnye

A 3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák jelentősen csökkentik a napsugarak hőhatását és segítenek megteremteni az épület egyenletes hőmérsékletét. Különösen a nyári hónapokban segítenek csökkenteni a légkondicionáló rendszerek terhelését és a felhasznált energia költségeit.

A 3M™ Silver 20 beltéri hő- és fényvédő ezüstös épületüveg-fóliák további előnye, hogy napközben lehetővé teszik a tiszta kilátást, ugyanakkor nem engednek betekintést a kíváncsi szemeknek.

Ez az erős, rugalmas poliészter fólia szintén megvédi a szétrepülő üvegszilánkoktól törés esetén.

Teljesítmény adatok (6mm vastag tiszta üvegen):

| | |
|--------------------------------|------|
| Teljes elhárított napenergia: | 77% |
| „G”- érték: | 0,23 |
| Vakítás/tükröződés csökkentés: | 78% |
| UV- sugárzás csökkentés: | 99% |

A fólia szerkezete

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Vastagság: | 0,025 mm/ 25 µ |
| Színezet: | Ezüst |
| Fólia anyaga: | Poliészter |
| Ragasztó: | Speciális akril |
| Külső bevonat: | Megerősített karcálló réteg |

Telepítés

A 3M Ablakfóliák telepítéséhez víz és neutrális sampon szükséges. A teljes tapadás kb. 20 nap múlva érhető el 18°C-on (száraz körülmények között.)

Tisztítás

A 3M Ablakfóliák 30 nappal a telepítés után tisztíthatóak, olyan általános ablaktisztító szerek felhasználásával, melyek nem tartalmaznak karcoldást okozó részecskéket. Ne használjon durva szivacsokat, textilt vagy kefé! Szintetikus szivacsok, puha törölkendők vagy gumi élű ablaktisztítók használhatóak. Ne tisztítsa a 3M fóliákat szárazon!

| Üveg-típus | Fólia -típus | Naptényező (Árnyékolási tényező) | Látható fény- visszaverés | Látható fény- átbocsátás | Emissziós tényező | „U” érték | „G” érték | Teljes napenergia csökkentés/ visszaverés |
|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Egyszeres | | | | | | | | |
| Tiszta | Fólia nélkül Silver20 | 0,94 0,26 | 8% 58% | 88% 19% | 0,84 0,65 | 1,06 0,95 | 0,82 0,23 | 18% 77% |
| Színezett | Fólia nélkül Silver20 | 0,69 0,30 | 5% 20% | 50% 10% | 0,84 0,65 | 1,06 0,95 | 0,60 0,26 | 40% 74% |
| Thermo | | | | | | | | |
| Tiszta | Fólia nélkül Silver20 | 0,81 0,34 | 14% 55% | 78% 17% | 0,84 0,65 | 0,50 0,47 | 0,70 0,30 | 30% 70% |
| Színezett | Fólia nélkül Silver20 | 0,55 0,28 | 8% 20% | 45% 9% | 0,84 0,65 | 0,50 0,47 | 0,48 0,24 | 52% 76% |

Megjegyzés: Minden műszaki adat a releváns európai és/vagy USA-beli teszt módszereken alapszik. A termék használata előtt a vásárlónak/telepítőnek meg kell győződni arról, hogy termék megfelel az adott felhasználás céljainak. Ha bármilyen bizonytalanság áll fenn, kérjük, egyeztessen a helyi 3M Ablakfólia szakértővel. Ha a helyi törvényi szabályozások másképp nem rendelkeznek, minden a termékgaranciával, jóállással kapcsolatos és a termék használatából adódó problémát a megfelelő értékesítési szerződés kikötései szerint kell elbírálni.

Ablakfólia disztribútor



3M Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 06-1-270-7777, Fax: 06-1-320-0951

E-mail: innovation.hu@mmm.com

Web: www.3m.hu, www.3m.hu/ablakfolia

Minden jog fenntartva: 3M Hungária Kft.



3M™ Hő- és fényvédő épületüveg-fóliák

Silver 20 beltéri ezüstös épületfólia

- Kitűnő megoldás a napsugarak hőhatásának csökkentésére, hűvösen tart még a nyári hónapokban is
- Csökkenti a klimatizációs költségeket
- Csökkenti a belső nappali tükröződést és az ebből fakadó kellemetlenségeket
- Segít megőrizni a bútorok és kárpitok színét, megjelenését
- A karcmentes felszín hosszan tartó, esztétikus megjelenést biztosít
- Könnyen eltávolítható ragasztó maradványok nélkül

