


Division du marché après-vente pour l'automobile de 3M

Disque de ponçage propre Cubitron^{MC} II 3M^{MC}


Ponce plus rapidement Dure plus longtemps Procure un meilleur fini

Voici le disque de ponçage propre Cubitron^{MC} II 3M^{MC}, une percée révolutionnaire en matière de technologie des abrasifs destinée aux techniciens en réparation de carrosserie. Les abrasifs de grain de forme triangulaire de ce disque :

- poncent 30 % plus rapidement que les abrasifs de qualité supérieure;
- durent jusqu'à deux fois plus longtemps;
- procurent un fini plus fin et plus uniforme.



Grains abrasifs traditionnels





Grains abrasifs de forme précise 3M

Les particules abrasives en céramique triangulaires (à droite) sont orientées par procédé électrostatique pour former des pointes acérées dont chacune agit comme un outil de coupe individuel qui traverse la peinture et le matériau de remplissage, s'use uniformément et offre régularité et durée utile prolongée.

N° de produit	Description du produit	Grain*	Disques/boîte	Boîtes/caisse
31371	Disque de ponçage propre Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} avec système de fixation Hookit ^{MC} 31371, 6 po	80+	50	4
31366	Disque de ponçage propre Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} avec système de fixation Hookit ^{MC} 31366, 5 po	80+	50	4
31361	Disque de ponçage propre Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} avec système de fixation Hookit ^{MC} 31361, 3 po	80+	50	4
31372	Disque de ponçage propre Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} avec système de fixation Hookit ^{MC} 31372, 6 po	120+	50	4
31367	Disque de ponçage propre Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} avec système de fixation Hookit ^{MC} 31367, 5 po	120+	50	4
31362	Disque de ponçage propre Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} avec système de fixation Hookit ^{MC} 31362, 3 po	120+	50	4

* Le signe plus réfère à l'amélioration de la vitesse de ponçage, de la durée et du fini que procurent les particules abrasives de forme précise par rapport aux particules traditionnelles.



Comme le démontrent les données d'essai ci-dessus, la technologie Cubitron^{MC} II 3M^{MC} procure un ponçage nettement plus rapide et une durée utile plus longue que les abrasifs de qualité supérieure concurrents utilisant des particules conventionnelles.

Utilisations cibles

- Décapage de la peinture
- Façonnage grossier des matériaux de remplissage
- Ponçage en biseau

CUBITRON^{MC} II

Garantie et limite de responsabilité : Si ce produit s'avère défectueux, votre seul recours et l'unique obligation de 3M est, au gré de 3M, de remplacer le produit ou de le rembourser. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents résultant de l'emploi de ce produit.

Division du marché après-vente pour l'automobile

Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
www.3MCollision.ca

3M, Cubitron et Hookit sont des marques de commerce de la Compagnie 3M.
© 2013, 3M. Tous droits réservés. 1310-02567F

