

3M Personlig skyddsutrustning
3M Peltor™ Kommunikation

PELTOR™

The Sound Solution



Sortimentsguide

Kommunikationsprodukter

3M

3M™ Peltor™ LiteCom™ produkter

Vad är 3M Peltor™ LiteCom™

3M Peltor™ LiteCom™ är ett sortiment med trådlösa produkter med licensfri kommunikationsradio inbyggd i hörselskyddet. Systemet ger effektiv och enkel tvåvägskommunikation.

Vad är fördelarna med 3M Peltor™ LiteCom™ produkter

Du kan kommunicera med kollegor med en räckvidd om 200–300 meter i industrimiljö och upp till 3000 meter på ett helt öppet område. Tack vare bullerkompenserad mikrofon kan du kommunicera i bullriga miljöer upp till 110–115 dB. Röststyrd aktivering (VOX) av 3M Peltor™ LiteCom™ produkten ökar arbetets effektivitet och säkerhet.

Var använder jag 3M Peltor™ LiteCom™

Du kan med fördel använda 3M Peltor™ LiteCom™ när du arbetar i bullriga miljöer exempelvis industri, sågverk, vägarbete och skogsavverkning.

NYHET!

3M Peltor™ LiteCom™ PMR 446

Kommunikation över 8 kanaler på frekvensen PMR 446 MHz. 38 underkanaler gör att flera användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på samma kanal.

2 st alkaliska AA batterier medföljer

Hjässbygel:	3M nr MT53H7A4400-EU
Hjälmontage:	3M nr MT53H7P3E4400-EU
Nackbygel:	3M nr MT53H7B4400-EU



3M Peltor™ WS LiteCom™ PMR 446

Kommunikation över 8 kanaler på frekvensen PMR 446 MHz. 38 underkanaler gör att flera användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på samma kanal. Trådlös kommunikation i bullrig miljö via Bluetooth® till DECT- eller mobiltelefoner.

Laddbart batteri, laddare och 2 st alkaliska AA batterier medföljer.

Hjässbygel:	3M nr MT53H7A4410WS5
Hjälm:	3M nr MT53H7P3E4410WS5



NYHET!

3M Peltor™ LiteCom™ Plus LPD 433

Kommunikation över 69 kanaler på frekvensen LPD 433 MHz. 121 underkanaler gör att flera användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på samma kanal.

Logiskt placerade knappar och enkelt menysystem. Medhöringsfunktion för att kunna höra omgivande ljud som tal, maskinljud och varningssignaler i stereo. Samtidigt dämpar elektroniken effektivt allt ljud över 82 dB.

Möjlighet till inkoppling av extern utrustning via kabel t ex komradio eller FM-radio. 3M Peltor LiteCom Plus levereras med laddningsbart batteri ACK081, väggkontakt FR08 samt laddkabel AL2AI.

Hjässbygel:	3M nr MT7H7A4310-EU
Hjälmontage:	3M nr MT7H7P3E4310-EU
Nackbygel:	3M nr MT7H7B4310-EU



OBS! Fungerar endast tillsammans med 433 MHz.

NYHET!

3M Peltor™ LiteCom™ Plus PMR 446

Kommunikation över 8 kanaler på frekvensen PMR 446 MHz. 121 underkanaler gör att flera användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på samma kanal.

Logiskt placerade knappar och enkelt menysystem. Medhörningsfunktion för att kunna höra omgivande ljud som tal, maskinljud och varningssignaler i stereo. Samtidigt dämpar elektroniken effektivt allt ljud över 82 dB.

Möjlighet till inkoppling av extern utrustning via kabel t ex komradio eller FM-radio. 3M Peltor LiteCom Plus levereras med laddningsbart batteri ACK081, väggkontakt FR08 samt laddkabel AL2AI.

Hjässbygel: 3M nr MT7H7A4410-EU
Hjälm: 3M nr MT7H7P3E4410-EU
Nackbygel: 3M nr MT7H7B4410-EU



Tillbehör

Hygiensatser är ett viktigt tillbehör till 3M Peltor hörselskydd och bör bytas 2 gånger per år om hörselskydden används dagligen. Tätningsringarna blir med tiden inte bara smutsiga utan också hårda och spricker. För användaren betyder det att förmågan att skydda sig mot skadligt buller minskar.

Peltor Clean engångs hygienringar är ett utmärkt tillbehör om samma hörselkåpa används av flera användare som vid besök.

För att underlätta vilka tillbehör som tillhör respektive hörselkåpa finns en sammanställning i tabellform för samtliga hörselkåpor som presenteras i sortimentsguiden.



En hygiensats består av dämpskum och tätningsringar.



Peltor Clean:



FR08 Väggadapter



FR09 Batteriladdare



ACK081 Laddbart batteri

Tillbehör till 3M Peltor™ LiteCom Plus™

Produktnummer	Beteckning
ACK081	Laddbart batteri
FR08	Väggadapter
AL2AI	Laddningskabel
FL6CT	Anslutningskabel med 3-polig 3,5 mm-kontakt till MP3 etc.
HY100A	Hygienringar för engångsanvändning 100-pack
HY100A-01	Hygienringar för engångsanvändning 5 pack
HY79	Hygiensats
HYM1000	Skyddstejp för mikrofon
MT7N-02	Bommikrofon
M60/2	Vindskydd till medhörningsmikrofoner

Tillbehör till 3M Peltor™ LiteCom™, WS Alert™ XP, WS Protac™ XP

Produktnummer	Beteckning
ACK053	Laddbart batteri (ej WS Alert XP)
FR08	Väggadapter
FR09	Batteriladdare
FL6CE	Kabel 3,5 mm till 3,5 mm, stereo (endast WS Alert XP)
HY79	Hygiensats
HY81	Hygiensats (endast WS Alert XP)
HY100A	Hygienringar för engångsanvändning 100-pack
HY100A-01	Hygienringar för engångsanvändning 5 pack
HYM1000	Skyddstejp för mikrofon
MT53N-12	Bommikrofon
M995	Vindskydd till talmikrofon
M60/2	Vindskydd till medhörningsmikrofoner (ej LiteCom)

Tillbehör till Peltor™ WS Workstyle™

Produktnummer	Beteckning
FR07-EU	Batteriladdare, 230V
FL6CE	Kabel 3,5 mm till 3,5 mm, stereo
HY100A-01	Hygienringar för engångsanvändning 5 pack
HY100A	Hygienringar för engångsanvändning 100-pack
HY68 SV	Hygiensats
HYM1000	Skyddstejp för mikrofon
MT53N-11-A44	Bommikrofon
M995	Vindskydd till talmikrofon

Tillbehör till 3M Peltor™ WS LiteCom™

Produktnummer	Beteckning
ACK053	Laddbart batteri
FR08	Väggadapter
FR09	Batteriladdare
FL6BT	Anslutningskabel 3,5 mm
HY79	Hygiensats
HY100A	Hygienringar för engångsanvändning 100-pack
HY100A-01	Hygienringar för engångsanvändning 5 pack
HYM1000	Skyddstejp för mikrofon
MT53N-12	Bommikrofon
M995	Vindskydd till talmikrofon
M60/2	Vindskydd till medhörningsmikrofoner

3M™ Peltor™ WS-produkter med Bluetooth®



Vad är 3M Peltor™ WS-produkter

WS står för Wireless Solutions vilket innebär trådlös överföring med Bluetooth® till din mobiltelefon. Det är viktigt att du som användare testar din mobiltelefon mot WS-produkten för att säkerställa att de är kompatibla. För streaming måste mobilen stödja A2DP-protokollet.

Vad är fördelarna med 3M Peltor™ WS-produkter

Ett hörselskydd med bullerkompenserad mikrofon som gör det möjligt att problemfritt kommunicera i bullriga miljöer upp till 110–115 dB. Du missar inga inkommande telefonsamtal och du behöver inte avbryta arbetet för att prata i telefon. Via stereo streaming kan du lyssna på musik sparad i telefonen och lyssna på radio via webben. Du slipper störande kablar tack vare den trådlösa Bluetooth®-uppkopplingen.

Var använder jag 3M Peltor™ WS-produkter

Du kan med fördel använda 3M Peltor™ WS-produkter när du arbetar i bullriga miljöer. 3M Peltors™ WS-produkter ger ett effektivare arbete för många yrkesgrupper exempelvis byggare, hantverkare, industriarbetare, grävmaskinister och skogsarbetare. En bullrig miljö ska aldrig behöva vara ett hinder för kontakt med omvärlden, inte ens under pågående arbete. Viktigt är att hörselskyddet sitter på hela tiden.

3M Peltor™ WS Alert™ XP

Med 3M Peltor WS Alert XP introduceras en ny epok i hörselskyddens värld. I den nya kåpan finns så många smarta funktioner och sofistikerad teknik samlad att vi med fog kan benämna slutresultatet som revolutionerande. Du behöver inte ens för en sekund avbryta det du håller på med i en bullrig miljö.

- Anslutning till mobiltelefon via Bluetooth® för telefonsamtal eller för att strömma musik.
- Dynamiska högtalare för fylligare och behagligare ljudupplevelse.
- FM-radiomottagning med snabb och enkel inställning av radiostationer.
- Medhörningsfunktion för att höra omgivande ljud samt dämpar ljud över 82 dB.
- 2 st alkaliska AA batterier medföljer

Hjässbygel: 3M nr MRX21AWS5

Hjässbygel inkl. laddpaket: 3M nr MRX21AWS5-ACK

Laddpaketet innehåller: laddbart batteri, laddare och 2 st alkaliska AA batterier.

Hjälmontage: 3M nr MRX21P3EWS5



3M Peltor™ WS Protac XP

Det senaste hörselskyddet med medhörning och Bluetooth för trådlös kommunikation i bullriga miljöer till komradio, dect- eller mobiltelefon. 2 st alkaliska AA batterier medföljer

- Bullerkompenserad mikrofon med digital bullerreducering.
- En avancerad VOX-lösning, självreglerande efter omgivande bullemnivå.
- Finns även i Flex-utförande för anslutning av t ex både komradio och telefon.

Hjässbygel: 3M nr MT15H7AWS5

Hjälmontage: 3M nr MT15H7P3EWS5



3M Peltor™ WS Workstyle

Bluetooth® stereo streaming med nya patenterade högtalare med extremt bra ljudkvalitet. Ytterligare medhörningsfunktioner som balanskontroll och equalizer. Laddbara batterier, laddare och bommikrofon medföljer.

- Anslutning till mobiltelefon via Bluetooth® för telefonsamtal eller för att strömma musik.
- Dynamiska högtalare för fylligare och behagligare ljudupplevelse.

Hjässbygel: 3M nr MT16H21FWS5EM580SV





3M Svenska AB

Personlig skyddsutrustning

191 89 Sollentuna

Tel: 0370-65 65 04 Kundservice

Fax: 0370-65 65 99 Kundservice

E-post: kundservice@mmm.com

www.3M.se/personskydd

Lämnas till återvinning.

© 3M 2014. Alla rättigheter förbehålls.