

3M™ リューザブル塗装用防護服 50425



3M™ リューザブル塗装用防護服50425は主に自動車塗装作業に適した防護服です。ポリエステル100%の長繊維を使用した低発じん性^{※1}の生地に帯電防止処理^{※2}を施しているため、ほこりの付着軽減に効果があり、作業効率を高めます。洗濯して繰り返し使用できるため使い捨て防護服より経済的です。

※1 リントフリーを保証するものではありません。 ※2 帯電防止処理は、洗濯によって効果が薄まります。

製品番号	製品名	サイズ	身長 (目安)	胸囲 (目安)
50425 M	3M™ リューザブル塗装用防護服 50425	M	167~176cm	92~100cm
50425 L		L	174~181cm	100~108cm
50425 XL		XL	179~187cm	108~115cm



Built for protection Designed for comfort



3M™ 塗装用防護服50425の特徴

ひざの負担を軽減する膝パッドを標準装備


柔らかいフォーム状の膝パッド*が付いているので、グレーチングの上に膝をついての作業でもひざの負担を軽減できます。 *サイズ: 13cm×20.5cm



低発じん&帯電防止加工した生地を採用

帯静電防止加工が施されていることで、生地に粉じんが付着しにくくなっています。また、ポリエステル100%長繊維の低発じん性生地を使用しているため、塗装面にほこりなどが付着することを軽減する効果があります。

※帯電防止処理は、洗濯によって効果が薄まります。



洗濯して繰り返し使用できます

家庭用洗濯が可能です。使い捨ての防護服とは異なり繰り返し使用できるので経済的です。ゴミの軽減にも役立ちます。

ISOマーク (本製品の洗濯マーク)

JISマーク

JIS L0217 103 繊維製品の洗濯試験方法により50回まで洗濯し、生地の破れ等は認められませんでした。

作業者のニーズを考えた仕様

夏場の作業を考え、通気性を上げ着衣内のムレを軽減することを目的としたデザイン、3つのポケット、上下開閉式2ウェイジッパーなど便利な機能が付いています。作業者のニーズを考えた仕様です。



使い捨てタイプをご希望のお客様はこちらがおすすめ

化学防護服 4520

経済性を追求したモデル

- 軽くて薄い、SMMMS 防護服
- 経済的な防護服
- アスベスト作業推奨

EN 規格:
タイプ6 (ミスト防護用密閉服) 適合品
EN 規格:
タイプ5 (微粒子防護用密閉服) 適合品



化学防護服 4540PLUS

安全性+快適性=作業性

- 本体生地はポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムをラミネートし、高い防護性能を発揮
- 背中のブリーザパネルでムレを軽減
- 塗装・製薬・工場清掃メンテナンス作業推奨

EN 規格:
タイプ6 (ミスト防護用密閉服) 適合品
EN 規格:
タイプ5 (微粒子防護用密閉服) 適合品



販売の条件について

ここに記載してある発表、技術情報ならびに勧告は、すべて当社が信頼している実験に基づいていますが、それが絶対的に正確もしくは完全であることを保証するものではありません。

当社は、以下に限って保証し、その他等の保証もいたしかねますので、その旨ご了承ください。

● 売主および製造者の義務は、不良であることが証明された製品をお取り替えることだけであり、製品のお取り扱いに伴う損害については責任を負いかねます。

● 使用者は製品をご使用になる前に、それが所期の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴うすべての危険と責任も負ってください。

製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがございます。
3Mは、3M社の商標です。