



# Filtros de Privacidad para Computador PF400



## Hoja Técnica

### Descripción

Los Filtros PF400 son excelentes para entornos abiertos o de alto tránsito, donde los datos en pantalla deben mantener confidencialidad.

Su tecnología de micropersiana (funciona como diminutas persianas verticales) patentada de 3M; bloquea la luz ambiental y reduce el ángulo de visión de modo que sólo las personas sentadas directamente frente al computador pueden ver los datos en pantalla.

La pantalla es completamente plana. Ha sido construída con siete capas de cristal óptico al vacío.

Reduce reflejos en pantalla para contribuir a la prevención del cansancio ocular y dolores de cabeza asociados con el uso de monitores de computadora.

Con una adecuada conexión a tierra reduce la estática y la acumulación de partículas de polvo.

### Características

Dimensiones Filtro	Large	X-Large
Dimensiones Exteriores	251 x 328 x 10.2 mm	327 x 393 x 10.2 mm
Dimensiones de Área de Visión	219 x 295 mm	293 x 359 mm
Área de Visión Diagonal Actual	368 mm	463 mm
Compatibilidad de Monitor Diagonal	330.2 - 381 mm	406 - 483 mm
Peso	0.835 kg	1.252 kg

Composición del Marco	
Marco	ABS#433(Acrylonitrile Butadiene Styrene)
Hanger Arms	ABS#433 y 3M Vinyl Foam Tape
Toxicidad	No Toxicó
Flamabilidad	UL Flame Class Rating UL 94-HB
Composición del Vidrio	
Recubrimiento	Multi-Layer metal óxido Vidrio con recubrimiento fluorichemical
Toxicidad	No Toxicó
Flamabilidad	No Inflamable

Código	Descripción Producto	Tamaños
PF400L	Filtro Privado, Antirreflejo 95%, Antiestática	14" - 15"
PF400XL	Filtro Privado, Antirreflejo 95%, Antiestática	16" - 18"
PF 400XLB	Filtro Marco Negro, Privado, Antirreflejo 95% , Antiestática, Antirradiación, Fácil Limpieza	16" - 18"

### Beneficios

- Reduce los reflejos de pantalla hasta un 95%
- Bloquea hasta un 99,9% de las radiaciones de campo ELF/VLF, con la adecuada conexión a tierra.
- Reduce la carga electroestática en 99%.
- Cristal con tinte óptimo para un mejor contraste y una representación más precisa del color.
- Disponibles también en marco negro



**Centro de Atención al Consumidor**

600-300-3636

www.3m.cl

✉ atencionconsumidor@3m.com