





## 3M™ Littmann™ Stethoscope Features

	Classic II S.E. Stethoscope	Lightweight Stethoscope
		
<b>Product Positioning</b>	High Acoustic Sensitivity/ Industry Standard	General Purpose
<b>Overall Littmann Stethoscope Performance</b>	Better	Good
<b>Main Application Areas</b>	Physical Assessment and Diagnosis	Limited Physical Assessment and Blood Pressure
<b>Chestpiece Design and Technology</b>	Machined Stainless Steel Two-Sided	Machined Aluminum Two-Sided
<b>Binaurals</b>	Single-Lumen	Single-Lumen
<b>Eartip Type</b>	Soft-sealing	Firm
<b>Tunable Diaphragm</b>	Yes	No
<b>Headset Material</b>	Std. Diameter Aerospace Alloy	Std. Diameter Aerospace Alloy
<b>Extra Eartips</b>	Yes	No
<b>Special Adaptors</b>	No	No
<b>Standard Length</b>	28"/71 cm	28"/71 cm
<b>Total Weight</b>	125 grams	90 grams
<b>Chestpiece Weight</b>	65 grams	25 grams
<b>Diaphragm Diameter</b>	1.75"/4.4 cm	1.75"/4.4 cm
<b>Bell or Small Diaphragm Diameter</b>	1.25"/3.2 cm	1.25"/3.2 cm
<b>Warranty</b>	3 Years	2 Years
<b>Number of Colours Available</b>	8 Black, Grey, Navy Blue, Caribbean Blue, Hunter Green, Purple, Raspberry, Burgundy	5 Black, Royal Blue, Caribbean Blue, Light Blue, Burgundy

For more information or repairs, contact 3M Canada at 1-800-364-3577  
(8 am - 6 pm EST)



## Caractéristiques du stéthoscope Littmann<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

### Stéthoscope Classique II É.S.



### Stéthoscope léger



<b>Positionnement du produit</b>	Grande sensibilité acoustique/ La norme de l'industrie	Tout usage
<b>Rendement global du stéthoscope Littmann</b>	Très bon	Bon
<b>Principaux domaines d'application</b>	Évaluation physique et diagnostique	Évaluation physique et de la tension artérielle limitée
<b>Conception et technologie du pavillon</b>	Acier inoxydable usiné Double face	Aluminium usiné Double face
<b>Ensemble biauriculaire</b>	Monolumière	Monolumière
<b>Embouts auriculaires</b>	Souples	Fermes
<b>Membrane réglable</b>	Oui	Non
<b>Branches</b>	Diamètre standard Alliage léger	Diamètre standard Alliage léger
<b>Embouts de rechange</b>	Oui	Non
<b>Adaptateurs spéciaux</b>	Non	Non
<b>Longueur standard</b>	28 po/71 cm	28 po/71 cm
<b>Poids total</b>	125 grammes	90 grammes
<b>Poids du pavillon</b>	65 grammes	25 grammes
<b>Diamètre de la membrane</b>	1,75 po/4,4 cm	1,75 po/4,4 cm
<b>Cloche ou membrane de faible diamètre</b>	1,25 po/3,2 cm	1,25 po/3,2 cm
<b>Garantie</b>	3 ans	2 ans
<b>Nombre de couleurs disponibles</b>	8 Noir, Gris, Marine, Bleu des Caraïbes, Vert forêt, Pourpre, Framboise, Bourgogne	5 Noir, Bleu roi, Bleu des Caraïbes, Bleu pâle, Bourgogne

**Pour obtenir de plus amples renseignements or repairs, communiquez avec la compagnie 3M Canada au 1 800 364-3577 (8 h 00 à 18 h 00 HNE)**