



3M

Mars 2009

Division des graphismes commerciaux

Voici deux nouvelles solutions pour le placage de véhicules!

3M est heureuse d'annoncer le lancement de la

**pellicule de placage IJ380Cv3 Controltac^{MC} 3M^{MC} avec adhésif Comply^{MC} v3
et de la pellicule pour graphismes IJ180Cv3 Controltac^{MC} 3M^{MC} avec adhésif Comply^{MC} v3
(8620Cv3)**

On peut maintenant commander ces pellicules en rouleaux simples ou sous forme d'ensembles numériques 3M^{MC} choisis. Veuillez consulter le tarif ci-joint ou le site Web du Centre d'affaires 3M pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix.

Nouveau! Pellicule de placage IJ380Cv3 Controltac^{MC} 3M^{MC} avec adhésif Comply^{MC} v3

Elle s'étire et elle tient! Aucun soulèvement. Splendide apparence. Réduction du temps d'installation.

La pellicule IJ380Cv3 constitue la dernière innovation de 3M en matière de placage. Voici une nouvelle « super » pellicule coulée plus souple, plus moulante et exempte de mémoire de forme une fois appliquée. La pellicule IJ380Cv3 ne reprend pas sa forme initiale plate. Contrairement aux autres solutions de placage, surtout les pellicules calandrées, vous pouvez l'étirer sans vous soucier du soulèvement. En fait, vous pouvez l'utiliser à votre avantage et l'installer jusqu'à **30 % plus rapidement!**

Comme dans le cas des autres pellicules coulées de 3M, cette pellicule, avant d'être lissée et collée, peut être « récupérée » ou reprendre sa forme plate initiale sous l'effet de la chaleur lorsqu'on l'étire trop. Étonnant! Si vous l'utilisez conjointement avec la pellicule protectrice lustrée 8580 Scotchcal^{MC} 3M^{MC}, qui elle aussi fait appel à la nouvelle « super » pellicule coulée, vous obtenez la meilleure qualité de placage que le marché puisse offrir.

Il suffit de constituer un pont, de l'étirer et de la coller et le tour est joué! Aucun apprêt ni aucune entaille de moulage nécessaires. Vous n'avez qu'à post-chauffer la pellicule et à exercer une pression avec la nouvelle petite roulette d'application 3M^{MC} pour obtenir un placage impeccable sans soulèvement[†]. Point final.

Nouvel adhésif Comply^{MC} v3

Et il y a encore place à l'amélioration : La pellicule IJ380Cv3 est également offerte avec l'adhésif Comply^{MC} v3, qui permet d'évacuer l'air, tout comme pouvait le faire la première version de l'adhésif Comply^{MC}, et qui procure l'apparence lisse, propre à la version 2 de l'adhésif Comply^{MC}. Combinée avec la pellicule Controltac^{MC} 3M^{MC}, cette technologie innovante facilite l'installation! Les installateurs, peu importe leur niveau, peuvent profiter de cette solution.

La combinaison pellicule IJ380Cv3 et pellicule protectrice 8580 est parfaite pour les placages sur des rainures profondes ou des surfaces à courbes prononcées. Des véhicules comme le HHR de Chevrolet, le PT Cruiser, la Coccinelle de VW, la fourgonnette Sprinter, le Hummer et nombre d'embarcations nécessitent habituellement ce degré d'ingéniosité en matière de pellicule. De plus, lors de l'exécution de presque tous les types de placages, on est appelé à couvrir des surfaces (pare-chocs, panneaux de coin) à courbes modérées ou prononcées auxquelles cette technologie convient parfaitement.

Résumé des avantages et des bénéfices

- **Aucun soulèvement** : aucune reprise du travail, donc économie de temps, réduction des coûts et satisfaction des clients qui apprécient l'apparence améliorée de la pellicule et bénéficient d'un délai plus court sans leur véhicule.
- **Temps d'installation 30 % plus court** : réduction des coûts et clients plus heureux car ils n'auront pas à se départir aussi longtemps de leur véhicule.
- **Moins de découpage et d'entailles de moulage** : économie de temps, réduction du risque d'abîmer la peinture et satisfaction des clients qui jouissent d'un véhicule ayant fière allure.
- **Aucun apprêt** : installations et retraits plus rapides et réductions de coûts.
 - Le retrait de la pellicule IJ380Cv3 est similaire à celui des pellicules IJ180C, IJ180Cv2 ou IJ180Cv3

Suite . . .



Nouveau! Outils d'application 3M


Trois nouveaux outils ont été ajoutés à la gamme des produits d'application de 3M pour accélérer l'installation des graphismes dans des rainures de véhicules profondes et difficiles à atteindre, soit :

- l'outil applicateur pour rainures de véhicule VCAT-2
- la grande roulette d'application pour rainures de véhicule
- la petite roulette d'application pour rainures de véhicule

Ces outils manuels, qui facilitent le moulage de la pellicule chauffée dans les rainures de nombreuses carrosseries, sont essentiels pour appliquer la pellicule IJ380Cv3 dans les rainures et les cannelures difficiles à atteindre que l'on trouve sur les fourgonnettes Sprinter, de même que sur d'autres véhicules. Comparativement à la raclette traditionnelle, ces outils permettent de gagner beaucoup de temps au moment d'appliquer les graphismes dans les rainures.



Grande roulette d'application



Outil applicateur VCAT-2



Petite roulette d'application

Nouveau! Pellicule pour graphismes IJ180Cv3-10 Controltac^{MC} 3M^{MC} avec adhésif Comply^{MC} v3 (8620Cv3)

Il y a deux ans, l'adhésif Comply^{MC} v2 changeait le marché pour toujours. 3M a trouvé le moyen de se surpasser avec l'adhésif Comply^{MC} v3. Vous vous demandez comment nous avons pu améliorer les pellicules IJ180Cv2 et IJ180C? Il suffisait simplement de combiner l'excellente capacité d'évacuation de l'air de la pellicule IJ180C à l'apparence lisse de la pellicule IJ180Cv2 pour obtenir la pellicule IJ180Cv3. Cette dernière vous procure tout ce que vous appréciez de la pellicule IJ180Cv2 avec en plus un système d'évacuation de l'air supérieur.

Outils de vente, renseignements techniques

- On peut se procurer les articles ci-dessous sur le site 3Mgraphics.ca.
 - Bulletins de produit
 - Fiche de directives 5.36 sur les véhicules
 - Profils de couleur
 - Vidéos d'application dans le cadre de travaux de placage de véhicules
- Nous avons joint à la présente des dépliants de vente pour les pellicules IJ380Cv3/8580 et IJ180Cv3, de même qu'un échantillon de ces dernières.

Programme de transition

D'ici le milieu de l'été 2009, nous abandonnerons graduellement les pellicules IJ180Cv2 (RG) et 8620Cv2. Veuillez communiquer avec le représentant des ventes de la Division des graphismes commerciaux de 3M de votre région qui se fera un plaisir de vous aider, vous et vos clients, à passer à de nouvelles solutions améliorées.

Pour une solution supérieure pouvant répondre à vos besoins en matière de marquage pour graphismes, rappelez-vous de la formule : Cv1 + Cv2 = Cv3! Nous croyons que les clients, après avoir essayé ces nouveaux produits dotés de l'adhésif Comply^{MC} v3, voudront les utiliser pour tous leurs besoins en matière d'application de graphismes.

[†] Selon une étude scientifique indépendante menée récemment, l'installation de la pellicule IJ380Cv3, conjointement avec la pellicule protectrice 8580, sur un HHR 2008 de Chevrolet, a été 30 % plus rapide qu'avec la pellicule la plus similaire offerte par un concurrent. Cela est principalement attribuable à la capacité de la pellicule à constituer un pont, à s'étirer et à tenir en place (étude américaine).

[‡] Lire la fiche de directives 4.36 et visionner la vidéo sur le placage de véhicules 3M qui se trouvent sur le site 3MGraphics.ca pour obtenir d'importants renseignements concernant les méthodes d'application.