



POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

3M annonce des améliorations aux pellicules réfléchissantes pour graphismes 680CR et IJ680CR Scotchlite^{MC} 3M^{MC}

(London [Ontario], janvier 2009) – 3M déclare que la seule pellicule réfléchissante assurant l'évacuation d'air est maintenant encore plus performante. En effet, la société a annoncé une série d'améliorations importantes qui ont été apportées aux **pellicules réfléchissantes amovibles pour graphismes Scotchlite^{MC} 3M^{MC} des séries 680CR et IJ680CR avec adhésif Comply^{MC}**.

Ces améliorations sont les suivantes :

- Augmentation de la capacité de glissement. Assure une installation plus facile car il est possible de positionner le graphisme avant qu'il adhère complètement à la surface. Cette caractéristique s'avère particulièrement utile par temps chaud.
- Augmentation de la capacité et de la durée d'évacuation. Les canaux d'évacuation d'air demeurent ouverts plus longtemps, ce qui permet d'appliquer la pellicule en douceur et facilement, tout en réduisant les problèmes associés au dégazage.
- Augmentation de la capacité de retrait. Un retrait plus rapide permet de réaliser des économies. De plus, le retrait de ces pellicules des rivets et des ondulations est maintenant couvert par la garantie.

« Les améliorations apportées à la pellicule 680CR et à la pellicule imprimée numériquement IJ680CR assurent une installation sans bulles plus simple et plus rapide et facilitent le retrait », a déclaré Lynn Daly, directrice du marketing, produits de véhicules de parc et de FÉO – Division des graphismes commerciaux de 3M. « Nous sommes persuadés que nos clients apprécieront les gains de productivité réalisés grâce à ces améliorations. »

Ces pellicules rétro réfléchissantes souples de 7 mil à lentilles encastrées sont destinées à l'impression numérique ou à la sérigraphie et à l'impression électrostatique. Elles peuvent également être couvertes par la **garantie MCS^{MC} 3M^{MC}** lorsqu'elles sont imprimées et appliquées conformément aux directives pertinentes de 3M (bulletin de produit 680CR ou bulletin de produit IJ680CR). Il est recommandé de les utiliser sur les graphismes appliqués à la verticale, les véhicules commerciaux, le matériel ferroviaire roulant, les enseignes commerciales, les enseignes intérieures et extérieures de même que sur les bandes.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des **pellicules réfléchissantes amovibles pour graphismes Scotchlite^{MC} 3M^{MC} des séries 680CR et IJ680CR avec adhésif Comply^{MC}** ou d'autres pellicules réfléchissantes 3M, communiquez avec votre représentant des ventes de la Division des graphismes commerciaux de 3M ou consultez notre site Web au www.3Mgraphics.ca.

À propos de la Division des graphismes commerciaux de 3M

La Division des graphismes commerciaux de 3M aide ses clients du monde entier à créer des marques fortes en leur fournissant des solutions complètes en matière de graphismes grand format. 3M fabrique et certifie des pellicules pour graphismes, des produits de protection des graphismes, des substrats souples, des encres et des toners ainsi que des logiciels et du matériel employé pour créer des graphismes finis grand format de qualité uniforme, fiables et durables.