

Pellicule IJ180Cv3

Nouveau



Pellicules pour graphismes IJ180Cv3-10 et 8620Cv3-10 ES Controltac^{MC} 3M^{MC} avec adhésif Comply^{MC} v3

Utilisations

- Pellicules amovibles pour une exposition à court et à long termes au moyen de graphismes sur les véhicules de parc et autres véhicules, ainsi que sur les panneaux intérieurs et extérieurs, y compris pour les applications sur des surfaces rivetées, ondulées et à courbes composées. Conçues pour :

l'impression goutte à la demande – pellicule IJ180Cv3-10;

l'impression électrostatique – pellicule 8620Cv3-10 ES.

Caractéristiques et avantages principaux

- Adhésif activé par pression 3M offert uniquement avec les pellicules Controltac^{MC}.
- Adhésif Comply^{MC} v3 offrant la technologie d'évacuation d'air par excellence.
- Bonne adhérence initiale contribuant à la

réalisation de courbes composées et de surfaces rivetées.

- Adhésif coloré procurant un excellent pouvoir couvrant.
- Retrait propre et rapide de l'enduit transparent pour automobile sous l'effet de la chaleur.
- Pellicule coulée offrant souplesse et stabilité dimensionnelle.

Avantages

- Adhésif activé par pression qui vous permet de faire glisser et de repositionner la pellicule jusqu'à ce qu'une ferme pression soit exercée.
- Comporte des canaux d'évacuation d'air invisibles.
- Adhésif sans délai de durcissement qui permet de minimiser le temps d'arrêt du véhicule.
- Très beaux graphismes opaques.
- Excellent fini, sans soulèvement des bords ni rétrécissement ou

craquellement et possibilité d'adaptation à de nombreux types de surfaces sur lesquelles il est difficile d'adhérer.

- Apparence lustrée.
- Produits testés et garantis par 3M pour assurer votre tranquillité d'esprit.
 - La garantie MCS^{MC} 3M^{MC} constitue la toute première garantie applicable aux graphismes finis à avoir été offerte au sein de l'industrie et elle est toujours aussi populaire. Les utilisateurs exigeants qui cherchent à obtenir un rendement optimal pendant toute la durée utile des graphismes

auront l'esprit tranquille!

- La garantie de rendement 3M permet d'accroître votre degré de confiance lorsque vous choisissez d'utiliser un support 3M imprimé avec la gamme croissante d'imprimantes et d'encres des FÉO approuvées par 3M.

Documentation et outils connexes

- On peut consulter et imprimer les bulletins de produit et les fiches de directives depuis le site www.3Mgraphics.com.

Maîtrisez les placages.

GARANTIE ET LIMITES DE RECOURS : Ce qui suit tient lieu de toute garantie ou condition explicite ou implicite, y compris de garantie ou condition implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Cette garantie de produit correspond à celle établie dans le bulletin de produit IJ180Cv3. Consulter également la brochure de la garantie du Centre du marché des graphismes qui peut contenir les restrictions additionnelles de la garantie et les limites de responsabilité, le cas échéant.

Graphismes commerciaux

3M Canada

C.P. 5757
London (Ontario)
Canada N6A 4T1
1 800 265-1840
Télécopieur : 519 452-6245

www.3Mgraphics.com

3M, Controltac, Comply et MCS sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.

Version A. Septembre 2008

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.

© 3M 2008. Tous droits réservés.

0810-3863F