

# Σύστημα Ανίχνευσης

## Μοντέλο 8900

### Ενισχυμένη κάλυψη ασφάλειας με στυλ και ευελιξία

Το Μοντέλο 8900 του συστήματος ανίχνευσης της 3M™, συνδυάζει την ευελιξία και το στυλ με την υπερσύγχρονη τεχνολογία για εξαιρετική ανίχνευση και αξιόπιστη απόδοση. Το σύστημα διατίθεται σε ποικιλία φινιρισμάτων για να ταιριάζει στη διακόσμηση της βιβλιοθήκης σας. Το μοντέλο 8900 συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της ADA και διαθέτει ποικιλία επιλογών τοποθέτησης - άμεση τοποθέτηση ή βάση έδρασης- για να καλύπτει τις ανάγκες σας.

#### Εξαιρετική απόδοση ανίχνευσης

- Χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας RFID για να προσφέρει ενισχυμένη απόδοση ανίχνευσης
- Προσαρμοζόμενη ηχητική και οπτική προειδοποίηση
- Ενσωματωμένος μετρητής ατόμων για την παρακολούθηση των μοτίβων κυκλοφορίας

#### Επιλογές τοποθέτησης

- Άμεση τοποθέτηση ή βάση έδρασης
- Ταιριάζει σε διάφορες χωροταξικές διατάξεις
- Το πλάτος του διαδρόμου πληροί τις απαιτήσεις της ADA

#### Ελκυστικός σχεδιασμός

- Λεπτός και κομψός σχεδιασμός που επιτρέπει την άριστη ορατότητα των πελατών στο διάδρομο
- Διατίθεται με την ίδια επίστρωση ξύλου που διαθέτουν και τα προϊόντα του συστήματος SelfCheck™ της 3M™ για δυνατότητα ομοιόμορφης διακόσμησης
- Διατίθεται επίσης και με ουδέτερο φινιρίσμα

Οι ακόλουθες προδιαγραφές αφορούν το Μοντέλο 8900 μονού διαδρόμου με βάση έδρασης.

#### Διαστάσεις

1.040 mm x 1.780 mm x 660 mm

#### Ενεργειακό προφίλ

100-240 VAC

50-60 Hz

0,5 A

#### Βάρος (Κατά προσέγγιση)

61 Kg

Με πιστοποίηση UL

Με πιστοποίηση CE



Ουδέτερο φινιρίσμα

Επιλογή φινιρίσματος σε ξύλο κερασιάς

**3M**

**3M Συστήματα Βιβλιοθηκών**  
**3M Hellas Limited**

Λ. Κηφισίας 20,  
151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: +30210-6885260  
Fax: +30210-6859506  
www.3M.com/gr/library

Παρακαλούμε κάντε ανακύκλωση.  
© 3M 2008. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Τα 3M, SelfCheck και Tattle-Tape αποτελούν  
εμπορικά σήματα της 3M.