

3M™ Suojausjärjestelmä (Malli 8900)

Parasta mahdollista suojausta, jossa on tyyliä ja monipuolisuutta

3M™ Suojausjärjestelmä malli 8900 yhdistää joustavuuden ja tyylin parhaaseen mahdolliseen teknologiaan tarjoten erinomaista suojausta ja luotettavaa suorituskykyä. Järjestelmää on saatavana erilaisilla pinnoitteilla, täydentämän kirjastosi sisustustyyliä. ADA vaatimukset täyttävällä mallilla 8900 on erilaisia asennusvaihtoehtoja — lattiataso- tai pohjalevyasennukset tarpeittesi mukaisesti.

Erinomaista suojausta

- Käyttää hyväkseen viimeisintä RFID teknologiaa tarjoten parannettua suojausta
- Säädetävissä olevat ääni- ja valohäilytykset
- Sisäänrakennettu asiakaslaskuri laskee kävijät

Asennusvaihtoehdot

- Lattiataso- tai pohjalevyasennukset
- Sopii erilaisiin pohjaratkaisuihin
- Käytävän leveys ADA:n vaatimusten mukainen

Houkutteleva muotoilu

- Kapea, elegantti jalusta helpottaa käytävänäkyyttä
- Saatavana samoilla puulaminaattipinnoitteilla, kuin 3M™ SelfCheck™ -itsepalvelujärjestelmien tuotteet, parantamaan tuotteiden yhteensopivuutta sisustuksessa
- Neutraali, pelkistetty viimeistely myös mahdollinen

Seuraavat määrytykset ovat mallin 8901 yhden käytävän pohjalevyasennuksella.

Mitat

104 cm x 1780 cm x 66 cm

Energian kulutus

100-240 VAC
50-60 Hz
0,5 A

Paino (arvio)

61Kg



Neutraali, pelkistetty viimeistely



Kirsikka laminaattiviimeistely

3M

Suomen 3M Oy
Kirjastotuotteet
Lars Sonckin kaari 6
02600 Espoo
puh. (09) 525 21
fax. (09) 5252 279
www.3M.com/fi/kirjasto

© Kaikki oikeudet pidätetään

3M, SelfCheck ja Tattle-Tape ovat
3M:n tavaramerkkejä