

3M焊接作业防护用品推荐		手工电弧焊 MMAW	熔化极气体保护焊 MIG/MAG	非熔化极气体保护焊 TIG	药芯焊丝焊接 FCAW	等离子焊接 Plasma	气焊及气割 GAS/CUT	焊接专用眼面防护产品					焊接专用呼吸/眼面组合防护产品		焊接呼吸防护用品				焊接听力防护用品
★3M专业选择 ●适合的产品	焊接作业环境																		
			9002X焊帽	9002V焊帽	9002D焊帽	Flexview可掀起焊帽	Protop带安全帽焊帽	Flexview Protop 9002系列 Adflo APF=25	Flexview Protop 9002系列 Fresh Air C APF=25	8514 焊接用防护口罩 防金属烟、臭氧 APF=10	8512 焊接用防护口罩 防金属烟 APF=10	8515 经济型焊接防尘口罩 APF=10	9332 FFP3免保养防尘口罩 APF=10	1293 耳塞 SNR:21dB(A)					
普通工作场所																		★	
空间狭小工作场所																			★
长时间高强度作业																			★
偶尔作业或短时间作业																			★
多遮光号选择																			★
简单遮光号选择																			★
多人同时作业																			★
单独作业																			★
焊接电流大于20A																			★
焊接电流小于20A																			★
精密焊接																			★
需要配安全帽作业																			★
需要同时打磨作业																			★
高温环境焊接																			★
低浓度颗粒物污染环境																			★
高浓度颗粒物污染环境																			★
高毒性低浓度颗粒物污染环境																			★
存在有害气体污染环境																			★
需要防护臭氧和异味环境																			★
注意：因为具体现场的工作条件多种多样，所以此选用表格仅作参考。请根据熟悉工作现场人员的意见，正确选择适合的防护具。						本产品只用于对空气中某些特定污染物的呼吸防护。错误使用可导致疾病甚至死亡。欲了解正确使用方法，可寻求主管帮助、阅读使用说明书或致电3M公司。					使用限制： 1、本产品不能产生氧气，不能在氧气浓度低于19.5%的环境中使用。 2、不能改装、滥用或误用这些过滤盒和/或呼吸器。 3、当面部胡须、毛发或其他条件影响面部与呼吸器密封垫之间的密封时，不能使用本产品。				欲寻求更多专业咨询与产品选择信息。请联系3M：021-22105227				