

Sistema Auto-Servicio (Series-V)

[PRESTAMO]

Autoservicio con la confiabilidad de la Seguridad Tattle Tape

El sistema SelfCheck Serie V es la solución rápida y versátil para el préstamo. Es tan intuitiva que asegura el éxito desde el principio. Junto con el touch screen y las instrucciones, el diseño V ayuda a los clientes a colocar los artículos de manera correcta al momento del registro de salida. El sistema procesa libros, revistas, videos, CDs y DVDs con seguridad, y ofrece monitoreo y diagnóstico remotos en red. También tiene un amplio rango para códigos de barras, por lo que nunca tendrá que volver a asignar un código de barras a los artículos. El diseño V se adapta automáticamente a las variaciones del nivel de energía y elimina las falsas alarmas. Las funciones de seguridad también evitan que los clientes realicen un registro de salida de más de un libro bajo un solo código de barras y que sustituyan artículos. Con su diseño dinámico y apariencia contemporánea, el sistema Serie V lleva a su biblioteca al siguiente nivel de productividad y servicio.

Interface interactiva de usuario

- Touch screen fácil de usar.
- El escáner maneja casi todas las posiciones y orientación de código de barras.
- El diseño V facilita la colocación adecuada de artículos.
- La impresora de recibos rápida y de carga fácil usa rodillos de tamaño estándar de papel para impresión, lo cual facilita el cambio.

Diseño contemporáneo

- El mueble viene en una variedad de laminados y superficies
- El gabinete viene en una amplia variedad acabados que combinan con la apariencia de cualquier biblioteca.

Registro confiable

- Menos de 1 en 10.000 falsas alarmas
- Préstamo rápido y aseguramiento de registro de entrada y salida.
- Recibo impreso o vía correo electrónico

Opciones flexibles

- Multas y pagos
- Préstamo de video
- Almacenamiento
- Préstamo y devolución
- Múltiples lenguajes

Monitoreo y diagnóstico en red

Modelos

- El V1 combina el autoservicio de código de barras con la tecnología de Tiras de Seguridad Tattle Tapes de 3M
- El V2 supera la seguridad del V1 con la detección de varios libros con la tecnología TattleTape, la cual evita el registro de salida de varios libros bajo un solo código de barras.
- El V3 mejora la capacidad del V1 con la función de autoservicio RFID, que incluye detección de varios artículos para items marcados con etiquetas RFID

Dimensiones

26" profundidad x 36" altura x 44" ancho
(660 mm x 914 mm x 1118 mm)

- Monitor:
Alta resolución
15" (381 mm) en diagonal
Pantalla LCD touch screen
Pantalla plana
- Impresora:
6.25" x 8.5" x 5.9"
(15.9 cm x 21.6 cm x 14.9 cm)
Impresora Ithaca® Modelo I-Therm 280,
térmica en quiosco o mostrador

Energy Profile

100–120 or 200–240 VCA
50–60 Hz
3.0/1.5 A

Peso (Aproximado)

370 lbs (169 Kg) con cubierta laminada



UL-Certified