

**La Cinta selladora de uniones, de 3M™, es autoadhesiva y puede pintarse directamente; está diseñada para duplicar la apariencia original de fábrica de las Junta de Borde o Pestaña, Marco donde acopla la puerta y canaletas de baúles de automóviles.**

**Aplicación:**

1. Remueva el sellador de uniones existente y todo residuo. Limpie la superficie con el Limpiador de adhesivo de uso general de 3M™, N° 08984 ó 08987.\*

\*El Limpiador de adhesivo de uso general de 3M™, (N° 08984, 08986) tiene un contenido de COV de 816 gramos por litro (6.81 lbs. por galón de E.U.A.). El Limpiador de adhesivo de uso general de 3M™, (N. 08987-Aerosol) tiene un contenido de COV de 738 gramos por litro (6.16 lbs. por galón de E.U.A.). El Limpiador de adhesivo Super Fast de 3M™ (N° 08215) tiene un contenido de COV de 849 gramos por litro (7.08 lbs. por galón de E.U.A.) Las reglamentaciones locales de calidad del aire pueden controlar o prohibir el uso de materiales para la preparación y limpieza de superficies basándose en el contenido de COV. Consulte las normas locales sobre la calidad del aire.

2. Imprima y selle las superficies siguiendo las recomendaciones del fabricante de pintura. No aplique la Cinta selladora de uniones, de 3M™, sobre el metal sin tratar. Para mejores resultados, aplique la Cinta selladora de uniones a temperaturas superiores a los 65°F (18°C).
3. Aplique la Cinta selladora de uniones sobre superficies con imprimación y sellador; para aplicar quite el respaldo y oprímala firmemente en el lugar que corresponda. Evite estirar la cinta. La cinta es adaptable y flexible, para reproducir mejor la apariencia del producto del fabricante original.
4. Evite superponer la cinta selladora de uniones y hacer empalmes en las esquinas. La Cinta selladora de uniones, de 3M, es reposicionable; sin embargo, da mejores resultados si no se la mueve después de su aplicación inicial. No es necesario aplicar calor durante o después de la aplicación de esta cinta ya que los solventes de la pintura activarán el adhesivo y producirán una unión permanente.
5. Se puede pintar la Cinta selladora de uniones, de 3M, inmediatamente después de su aplicación. Siga las recomendaciones del fabricante de pintura sobre prelimpieza, imprimación, capas de color y mezcla incolora.

Otros tamaños: Rollo de 7/8" x 30' (22.2 mm x 9.1 m) – N° 08476, y parches de 6" x 9" (15.2 cm x 22.8 cm) – N° 08477.

**AVISO IMPORTANTE:** 3M NO DA GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACION O DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPOSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si este producto 3M se ajusta a un propósito en particular y es idóneo para el método de aplicación del usuario. **LIMITACION DE COMPENSACIONES Y RESPONSABILIDAD:** si este producto 3M demuestra estar defectuoso, LA UNICA COMPENSACION, A OPCION DE 3M, SERA REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO DE 3M. 3M no será responsable de otra manera por la pérdida o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, sin importar la teoría legal sostenida, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

No. DE IDENTIFICACION DE 3M. 70-0062-8963-4

**Fuente adicional de información sobre salud y seguridad en el uso de productos:** Hoja de datos de seguridad de materiales, o bien:

3M Productos Automotrices  
3M Center Bldg. 223-6N-01  
St. Paul, MN 55144-1000 E.U.A.  
1-877-MMM-CARS (666-2277)