

Spanish - Latin America

Lustrador de neumáticos y motores

38124/60-4400-9635-6

38125/60-4400-9636-4

38126/60-4400-9637-2

El lustrador de neumáticos y motores de 3M es una emulsión de silicona con base de agua, concebida para dar una apariencia de limpieza uniforme a los motores y un brillo mediano, negro profundo, a los neumáticos.

Instrucciones de uso:

-Motores-

1. Combine una medida de concentrado con una de agua.
2. Aplique una capa uniforme directamente al motor y su compartimiento y déjela secar.

-Neumáticos-

1. Pulverice una capa fina y uniforme del concentrado de lustrador directamente en los neumáticos y déjela secar.
2. Saque el exceso de las ruedas, tapa cubos o superficies pintadas con una toalla de tela afelpada, limpia, suave y seca.

NO USE ESTE PRODUCTO en motocicletas, bicicletas ni en ruedas o asientos de otros vehículos de dos ruedas. Evite rociarlo sobre rotores, tambores o pedales de frenos.

PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO

Hecho en EE.UU.

3M es una marca comercial de 3M Company.

© 3M 2005