

3M Piezo Inkjet Systems

Film 3M Controltac™ Plus IJ180/C/Cv3-10

FP- PIJ180C.v2

Film haute performance flexible, durable, pour publicité sur véhicules, graphiques et inscriptions longue durée. L'adhésif positionnable Controltac avec technologie Comply/Micro permet une application simple et rapide de grands formats. Bon pouvoir couvrant. Conformable sur rivets et surfaces légèrement bombées.

	Caractéristiques	Propriétés
Produit	No d'article Largeur Longueur Epaisseur (film, adhésif)	IJ180-10, IJ180C-10, IJ180Cv3-10 122 cm, 137.2 cm, 152.4 cm 50 m, 100 m 0.08 - 0.1 mm (DIN 53014)
Film	Film vinyle coulé Papier de protection Adhésif pigmenté gris, permanent, activable à la pression Technologie Comply Technologie Comply Micro	- Bien conformable aussi sur rivets et surfaces légèrement bombées - Papier à enduction polyéthylène sur les deux faces (impression : bleu) - Bon pouvoir couvrant - Facile à positionner; l'adhésif est activé par pression, peut être détaché par chaleur ou produits chimiques. - Températures de collage: minimum: +4°C pour surfaces plates, autres +10°C/ maximum: + 38° C Résistance à la température: de -60° C à + 107° C - Possibilité d'application simple et rapide sans bulles d'air - Canaux d'air invisibles pour un collage simple et rapide
Réglage imprimante	Le réglage de l'imprimante varie selon le système. Vous trouverez des valeurs établies dans la documentation technique de votre système autrement veuillez contacter votre fournisseur du système.	Des valeurs de réglage établies existent pour les séries d'encre suivantes : (liste non-exhaustive) 3M Piezo Ink Jet série 1500 (garantie MCS) 3M Piezo Ink Jet série 6800 (garantie MCS) 3M Piezo Ink Jet série 2600 (garantie MCS) Vous trouverez d'autre profils d'impression sous www.scotchcal.ch , sélecteur de couleur.
Durabilité	Garantie 3M MCS: 6 ans, Non imprimé 10 ans Laminage de protection recommandé pour résister à l'abrasion.	- En expositions verticales aux intempéries sur la résistance aux UV et l'adhésivité - Scotchcal 8519/8520 (qualité 0.08 mm) - Scotchcal 639/8991 Laminage de protection antigraffiti
Particularité	Laminage: Quantité maximale d'encre *cavités tridimensionnelles	Laminage à froid ou à env. 50° C. Condition: séchage à coeur du graphique sans solvant. Quantité maximale d'encre conseillée CMYK: 270 % Les films étirés, foehnés atteignent une adhérence suffisante que sur des systèmes de laques de grande qualité. Pour les systèmes sans laque claire, l'adhérence est diminuée dans les cavités et doit être surmontée en incisant*. *Voir bulletin de traitement 3M

Les caractéristiques et les propriétés de produit sont extraites de nos informations techniques. Pour d'autres informations concernant la qualification, la garantie ainsi que la responsabilité éventuelle, les informations de produit correspondantes font foi. www.scotchcal.ch

3M (Suisse) SA, Image Graphics

Eggstrasse 93 – Case postale - 8803 Rüslikon

Tél. 044/724 91 61 - imagegraphics-ch@mmm.com - www.scotchcal.ch

Feb 2007