

Elimina il difetto Non lascia traccia



**3M rivoluziona
il processo di eliminazione
dei difetti di verniciatura**

- Sistema veloce e conveniente
- Carteggiatura circoscritta al singolo difetto
- Buccia d'arancia uniforme
- Lucidatura veloce
- Ideale per i cicli di lavoro "spot repair"

3M Sistema Perfect-It™ Denibbing

Abrasivi 3M Perfect-It™ Denibbing

Dischi 3M Trizact™ che permettono la rimozione precisa dei singoli difetti.
Gli abrasivi sono montati in maniera facile e veloce su un utensile specifico.

Utensile Denibber 3M Perfect-It™

Leggero, senza fili, pratico e maneggevole.

L'utensile Denibber, grazie alle speciali batterie, garantisce lunga durata ed un tempo di ricarica di 30 minuti.

Polish 3M Perfect-It™ Denibbing

Grazie alla speciale formulazione, il polish 3M Denibbing è in grado di eliminare i segni di carteggiatura in un unico passaggio sulla maggioranza delle vernici.

Riduce i tempi di lavorazione Aumenta la produttività

Il rivoluzionario Sistema 3M Perfect-It™ Denibbing riduce i tempi di rimozione dei difetti di verniciatura garantendo un'ottima finitura in maniera semplice e veloce.

- Carteggiatura circoscritta al singolo difetto
- L'area carteggiata è inferiore ad una moneta da un Euro
- La buccia d'arancia risulta sempre uniforme
- Le ridotte dimensioni dell'area carteggiata consentono una lucidatura finale veloce e priva di aloni
- Rimozione difetto e lucidatura finale in minor tempo!



Risultato Invisibile

Il Sistema Perfect-It™ Denibbing elimina i difetti di verniciatura senza rovinare la buccia d'arancia e garantendo una finitura ottimale.

Una buccia d'arancia uniforme rende invisibile l'intervento di rimozione del difetto anche sui colori più critici.

Utilizzo semplice e immediato

L'utilizzo del Sistema Perfect-It™ Denibbing è semplice e sicuro e ben si adatta ad ogni tipo di vernice ed operatore. La rimozione avviene grazie al particolare movimento generato dall'utensile in combinazione con l'abrasivo 3M Trizact™.

Utilizzo del Sistema Perfect-It™ Denibbing

1. Selezionare l'abrasivo corretto in base alle dimensioni del difetto da eliminare. La grana P1000 per difetti di grandi dimensioni, la grana P1500 per difetti di piccole dimensioni
2. Utilizzare l'utensile Denibber con l'abrasivo selezionato a velocità media senza esercitare pressione.
3. Terminare la carteggiatura, pulire e verificare la completa rimozione del difetto.
4. Lucidare l'area carteggiata con il Polish denibbing 3M 50665. Si consiglia l'utilizzo di lucidatrici rotoorbitali

Per colori critici, si consiglia l'impiego del ciclo codice colore 3M Perfect-it™ III



Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet:

<http://www.3mautocarrozzeria.it>

3M Sistema Perfect-It™ Denibbing

Gamma prodotti

PN	Prodotto	Descrizione
50666	Kit Sistema 3M Perfect-it™ Denibbing	Il kit include l'utensile Denibber, il Carica Batteria, i Puntali Abrasivi, Tamponi per Lucidatura e Panno in Microfibra
50665	3M Perfect-it™ Denibbing Polish	Polish Denibbing, 500 ml
07650	3M Perfect-it™ Utensile Denibber	Utensile a Batteria Denibber per la rimozione dei difetti di verniciatura
07658	3M Perfect-it™ Carica Batteria Denibbing	Carica Batteria per utensile Denibber
02047	3M Perfect-it™ Abrasivo per Denibber	Puntale Abrasivo Trizact™ P1000, 20 puntali per confezione
02080	3M Perfect-it™ Abrasivo per Denibber	Puntale Abrasivo Trizact™ P1500, 20 puntali per confezione
50499	Spugne 3M Perfect-it™	Spugne ondulate verdi per lucidatura diametro 75mm, 4 per confezione
50400	3M Perfect-it™ Panno in Microfibra	Panno ad elevate prestazioni in Microfibra Ultrasoft



Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet
<http://www.3mautocarrozzeria.it>



Prodotti per l'Autocarrozzeria
3M Italia S.p.A.

Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035 3460
Fax 02 7035 2056
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2011. Tutti i diritti riservati.

3M Perfect-it e Trizact sono marchi registrati di 3M Company