




## KUULONSUOJAUS






### ► 3M™ 1100, 1110 ja 1100DS Kertakäyttöiset korvatulpat

Kertakäyttöiset korvatulpat tehokkaaseen vaimennukseen.

- Pehmät, allergisoimattomasta polyuretaanista valmistetut tulpat antavat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden.
- Sileä, likaantumista torjuva pinta on hygieninen.
- Kartiomainen muoto, asettuvat vaivattomasti useimpien käyttäjien korvakäytäviin.
- Täyttää Euroopan standardin EN352-2:2002 perusturvallisuusvaatimukset SNR:37dB, H/M/L 37/34/31 dB.

#### Tilustiedot

- 1100** Korvatulpat.  
**1100DS** Korvatulpat alumiinisessa säilytysrasiassa.  
**1110** Nauhalliset korvatulpat.



### ► 3M™ 1120 ja 1130 Pehmeät kertakäyttöiset korvatulpat

1120- ja 1130-korvatulpat sopivat erityisesti pienempiin korvakäytäviin (esim. naisille), jos perinteiset korvatulpat tuntuvat epämukavilta. Korkea suojaustaso, SNR 34dB riittää useimpien teollisuuden työpaikkojen melutasoa varten.

- Ainutlaatuinen kaareva muoto antaa joustavuutta lisäten käyttömukavuutta.
- Erittäin pehmeä koostumus vähentää puristusta ja ärsyttää korvakäytävää vähemmän.
- Sileä likaa torjuva pinta.
- Täyttää Euroopan standardin EN352-2:2002 perusturvallisuusvaatimukset. SNR:34dB, H/M/L 37/31/27 dB.

#### Tilustiedot

- 1120** Pehmeät kertakäyttöiset korvatulpat.  
**1130** Pehmeät, nauhalliset kertakäyttöiset korvatulpat.

- ▼ Korvatulppa-annostelija on erinomainen vaihtoehto esim. tehdasalueilla. Se voidaan kiinnittää seinälle tai jalustaan.



# 3M™ Kuulonsuojauustuotteet

Kuulo on korvaamaton aisti, joten on ehdottoman tärkeää suojata kuuloaan asianmukaisilla kuulonsuojaimilla. Kuulonsuojaimia on käytettävä aina terveydelle haitalliselle melulle altistuessa ja koko melulle altistumisajan.

Melu on aina vaarallista, kun se ylittää 80db:ä. Yksikin kova impulssiääni saattaa aiheuttaa pysyvän kuulovamman. Saattaa kuitenkin mennä vuosia ennen kuin kuulovaurio todetaan. Hyvä käytännön ohje on: Tarvitset kuulonsuojaimet, mikäli melu on niin voimakasta, ettet kuule puhetta metrin etäisyydeltä.

3M:n kuulonsuojainvalikoimaan kuuluu sekä kertakäyttöisiä että uudelleenkäytettäviä korvatulppia, sangallisia korvatulppia sekä laaja valikoima erilaisia kupusuojaimia: radiokupusuojaimia, tasoriippuvaisia kupusuojaimia tai niiden yhdistelmiä. Tutustu 3M Kuulonsuojauustuotteisiin [www.sivuillamme: www.3m.com/fi/tyosuojelutuotteet](http://www.sivuillamme: www.3m.com/fi/tyosuojelutuotteet).



## ► 3M™ 1310 Sangalliset korvatulpat

Sangalliset korvatulpat soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi silloin kun korvatulpat on riisuttava toistuvasti.

- Joustava sanka takaa tasaisen ja kevyen puristusvoiman pään koosta riippumatta.
- Pyöreät tulpat eivät tunkeudu korvakäytäviin, joten ne eivät aiheuta ärsytystä ja ovat hygieniset käytössä.
- Voidaan käyttää joko pään takana tai leuan alla.
- Kevyet: 13 g.
- Täyttää Euroopan standardin EN352-2:1993 perusturvallisuusvaatimukset.
- Leuan alla: SNR: 26dB, H/M/L.30/22/19.dB.
- Niskan takana: SNR: 25dB, H/M/L.30/21/18.dB

### Tilastiedot

- 1310** Sangalliset korvatulpat.  
**1311** Vaihtotulpat sankoihin.

Korvatulpat on hyvä suojainvaihtoehto silloin kun kysymyksessä on pitkä ja yhtäjaksoinen suojaustarve. Kevyet korvatulpat soveltuvat hyvin käytettäväksi muiden henkilönsuojaimien kanssa. Ne sopivat siten myös silmä- ja suojalasien käyttäjille. Korvatulpat on hyvä suojainvalinta erityisesti kuumaan, kosteaan ja pölyiseen työympäristöön.

### Tekniset sanasto

**SNR:** SNR-arvo ilmoittaa suojaimen vaimennuskyvyn keskimääräisessä teollisuusmelussa, joka vaihtelee 63 Hz:stä 8.000 Hz:iin.

**dB:** Desibeli on äänenpainetason mittayksikkö.

**H/M/L:** Suojaimen vaimennuskyky. Korkeataajuista/Keskitaajuista/Matalataajuista melua vastaan.



## ► 3M™ 1200 -sarjan Korvatulpat - uudelleenkäytettävät

1200-sarjan korvatulpat ovat muotoilunsa ansiosta mukavan tuntuiset ja ne antavat käyttäjälleen tehokkaan vaimennuksen. Tarvittaessa korvatulpat voi pestä miedolla saippuavedellä.

- Ainutlaatuinen muoto pitää tulpan tiukasti korvakäytävässä.
- Valmistettu pehmeästä Monopren-vaahdosta.
- Tulpan päässä asettamista helpottava uloke.
- Korvatulpat säilyvät puhtaina vyölle kiinnitettävässä säilytyskotelossa.
- Pestävät.
- Täyttää Euroopan standardin EN352-2:1993 perusturvallisuusvaatimukset. SNR: 25dB, H/M/L.27/22/20.dB .

### Tilastiedot

- 1261** Uudelleenkäytettävät korvatulpat säilytysrasiassa.  
**1271** Nauhalliset, uudelleenkäytettävät korvatulpat säilytysrasiassa.