

Systeme de conversion et d'impression 3M™

Pour vous aider à convertir votre fonds à la technologie RFID

Dotez votre bibliothèque de l'un des systèmes de conversion et d'impression les plus rapides du marché. Vous pourrez ainsi économiser du temps et de l'argent tout en ayant la possibilité d'imprimer le code-barres et le logo de la bibliothèque à l'intérieur même de l'établissement. En même temps, vous aurez la possibilité de désherber le fonds de la bibliothèque avec une liste de désherbage préprogrammée ce qui permettra d'optimiser le temps de conversion. Grâce à son interface intuitive, le personnel de la bibliothèque s'appropriera très rapidement les différentes étapes de la conversion. Votre personnel percevra ainsi les avantages de la technologie RFID : simplicité d'utilisation et rapidité.

Simplicité d'utilisation

- Appropriation rapide de la méthodologie de conversion du fonds par le personnel
- Chargement simplifié des étiquettes dans l'imprimante
- Système d'impression adapté aux besoins de la bibliothèque : volume d'impression standard ou important

Caractéristiques

- Désherbage et conversion de votre fonds en une seule opération
- Réalisation d'un inventaire pendant la conversion via un fichier log
- Encodage sans reprise du fonds par lecture simultanée des différents modèles de données (compatibilité ascendante)
- Programmation et reprogrammation des étiquettes
- Impression du code-barres sur l'étiquette RFID
- Impression du logo de la bibliothèque pour une personnalisation de l'étiquette

Applicatif RFID multiformat de 3M

- Le Système RFID 3M™ permet de lire les formats de données nationaux (français, danois, néerlandais et finlandais)
- Évolutivité permettant la migration vers les futures normes ISO de données d'étiquettes

Dimensions

- Platine RFID
285 mm x 285 mm x 10 mm
- Lecteur de cartes mémoire flash
160 mm x 100 mm x 30 mm
- Imprimante grand débit
(plus de 500 impressions/ jour)
495,3 mm x 263,4 mm x 393,7 mm
- Imprimante débit standard
(500 impressions/jour)
247,7 mm x 201 mm x 173 mm

Caractéristiques électriques

- Lecteur de cartes mémoire flash
220/240 VAC
50 Hz
- Imprimante grand débit/débit standard
220/240 VAC
50 Hz

Poids

- Platine RFID et lecteur de cartes mémoire flash
1,0 kg
- Imprimante grand débit
23,13 kg
- Imprimante débit standard
1,5 kg

Configuration

- Cet équipement nécessite 3 ports USB libres
- Windows® XP



Système de conversion et d'impression grand débit (plus de 500 impressions/jour)



Système de conversion et d'impression débit standard (500 impressions/jour)

Conforme aux directives européennes DEEE et RoHS

Homologué CE

3M

Solutions pour les Bibliothèques 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 65 50
Télécopie : 01 30 31 65 70
www.3M-bibliotheques.com

Seuls l'imprimante, le logiciel, la platine et lecteur de cartes mémoire flash sont fournis par 3M