

3M™ Finesse-it™ System-Box

Für die Bearbeitung und Reparatur von lackierten Oberflächen, Acrylglas und Mineralstein

Schnell und sicher zu einem perfekten Oberflächenfinish



Schleifen

Um eine optimale Oberflächengüte zu erzielen, wird die **Exzenterbewegung** der handgeführten Maschine eingesetzt.



Nassschliff

Der gesamte Schleifprozess muss mit Hilfe der Sprühflasche immer feucht gehalten werden.



Ergebnis-Kontrolle

Zur Überprüfung der einzelnen Schleifschritte wird der Arbeitsbereich mit dem Gummispachtel gesäubert.



Kantenbearbeitung

Feinschleifarbeiten in kritischen Bereichen werden mit dem 3M Semi-Handteller schnell und sicher durchgeführt.



Polieren

Das perfekte Oberflächenfinish wird mit einer **rotativen** Poliermaschine erzielt.



Hochwertiges Finish

Polierrückstände werden mit dem Scotch-Brite Mikrofaser-Poliertuch „Premium“ fussel- und streifenfrei entfernt ohne Mikrokratzer auf der Oberfläche zu hinterlassen.

Feinschleifen und Polieren von lackierten Oberflächen

Anwendung


Kleine Fehlstellen



Altacke



Neulacke



Hologramme



Arbeitschritte

- Handschliff:** 3M Sprühflasche, 3M Handschleifblock, 3M 466LA Trizact Schleifblüten A5
- Vorschliff:** 3M Sprühflasche, 3M 260L Schleifscheibe P1200
- Zwischenschliff:** 3M Sprühflasche, 3M 443SA Trizact Feinschleifscheibe P1000
- Nachschliff:** 3M Sprühflasche, 3M 443SA Trizact Feinschleifscheibe P3000
- Polieren:** Scotch-Brite Mikrofaser Polierruch „Premium“, 3M Finesse-it Schleifpaste, 3M Finesse-it Natural Buffing Pad
- Hochglanz:** Scotch-Brite Mikrofaser Polierruch „Premium“, 3M Perfect-it III Extra Fine Schleifpaste, 3M Finesse-it Foam Polishing Pad „Extra Life“
- Hologrammfrei:** Scotch-Brite Mikrofaser Polierruch „Premium“, 3M Finesse-it Ultra Fine Polierpaste, 3M Perfect-it Hookit Foam Polishing Pad

Mit der 3M™ Finesse-it™ System-Box

haben Sie vor Ort sofort alles griffbereit und hinterlassen auf jeden Fall einen glänzenden Eindruck.

Feinschleifen und Polieren von Acrylglas und Mineralstein

Anwendung

Arbeitschritte

Acrylglas

Mineralstein

Schleifen

Produkt	Produktbeschreibung	Durchm. in mm	Korn	ID/Part-Nr.	Inhalt pro Box
	3M 466LA Trizact Stikit Schleifblüte	35	A5	62301	50 Scheiben
	3M 260L Hookit Scheibe Lochung LD801A	150	P600	E62015	50 Scheiben
	3M 260L Hookit Scheibe Lochung LD801A	150	P1200	E62012	50 Scheiben
	3M 443SA Trizact Hookit Feinschleifscheibe	150	P1000	E50341	15 Scheiben
	3M 443SA Trizact Hookit Feinschleifscheibe	150	P3000	50414	15 Scheiben

Polieren

Produkt	Produktbeschreibung	Abmess. in mm	Farbe	ID/Part-Nr.	Inhalt pro Box
	3M Finesse-it Handblock (soft)	Ø 31,7		E50199	1 Stück
	3M Hookit Semi-Handteller	Ø 150	schwarz	05792	1 Stück
	3M Sprühflasche	500ml		05793	1 Stück
	3M Gummi-spachtel	70 x 110	schwarz	05517	1 Stück

Schleifzubehör

Produkt	Produktbeschreibung	Abmess. in mm	Farbe	ID/Part-Nr.	Inhalt pro Box
	3M Finesse-it Natural Buffing Pad	Ø 133,3	weiß	81471	2 Stück
	3M Finesse-it Foam Polishing Pad „Extra Life“	Ø 133,3	orange	60107	2 Stück
	3M Perfect-it Hookit Foam Polishing Pad	Ø 133,3	schwarz	05727	2 Stück
	Scotch-Brite Mikrofaser-Poliertuch „Premium“	320 x 360	gelb	2022	2 Stück

Inhalt der System-Box

Produkt	Produktbeschreibung	Durchm. in mm	Korn	ID/Part-Nr.	Inhalt pro Box
	3M 466LA Trizact Stikit Schleifblüte	35	A5	62301	50 Scheiben
	3M 260L Hookit Scheibe Lochung LD801A	150	P600	E62015	50 Scheiben
	3M 260L Hookit Scheibe Lochung LD801A	150	P1200	E62012	50 Scheiben
	3M 443SA Trizact Hookit Feinschleifscheibe	150	P1000	E50341	15 Scheiben
	3M 443SA Trizact Hookit Feinschleifscheibe	150	P3000	50414	15 Scheiben

Produkt	Produktbeschreibung	Abmess. in mm	Farbe	ID/Part-Nr.	Inhalt pro Box
	3M Finesse-it Handblock (soft)	Ø 31,7		E50199	1 Stück
	3M Hookit Semi-Handteller	Ø 150	schwarz	05792	1 Stück
	3M Sprühflasche	500ml		05793	1 Stück
	3M Gummi-spachtel	70 x 110	schwarz	05517	1 Stück

Produkt	Produktbeschreibung	Inhalt	Farbe	ID/Part-Nr.	Inhalt pro Box
	3M Finesse-it Schleifpaste	1l	weiß	09639	1 Flasche
	3M Perfect-it III Extra Fine Schleifpaste	1l	weiß	E80349	1 Flasche
	3M Finesse-it Polish Ultra Fine	1l	weiß	60168	1 Flasche

Produkt	Produktbeschreibung	Abmess. in mm	Farbe	ID/Part-Nr.	Inhalt pro Box
	3M Finesse-it Natural Buffing Pad	Ø 133,3	weiß	81471	2 Stück
	3M Finesse-it Foam Polishing Pad „Extra Life“	Ø 133,3	orange	60107	2 Stück
	3M Perfect-it Hookit Foam Polishing Pad	Ø 133,3	schwarz	05727	2 Stück
	Scotch-Brite Mikrofaser-Poliertuch „Premium“	320 x 360	gelb	2022	2 Stück



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
 Carl-Schurz-Straße 1
 D-41453 Neuss
 Telefon: 021 31/14-27 10
 Fax: 021 31/14-32 00
 E-mail: schleifen.de@3m.com
 www.finesse-it.de