

3

Primer P-8215

Dados Técnicos

Propriedades:

- Especialmente desenvolvido para promover a adesão entre as fitas 3M e diversos tipos de superfícies.
- Fácil aplicação.
- Secagem rápida.

Dados Técnicos:

- ➔ Cor : âmbar.
- ➔ Teor de sólidos : aproximadamente 6%.
- ➔ Embalagem : latas com 940 ml.

Aplicação:

- Especialmente desenvolvido para promover a adesão entre as fitas 3M e diversos tipos de superfícies, como: polietileno, polipropileno, ABS, blendas de PET/PBT, concreto, madeira, vidro metal e chapas metálicas pintadas.

Instruções de uso:

- A) Limpe a superfície onde o primer vai ser aplicado com um solvente apropriado do tipo desengraxante de modo a remover poeiras e resíduos oleosos.
- B) Aplique uma fina camada do primer sobre a superfície utilizando para isto um pincel macio, rolete ou feltro, de forma a obter uma película uniforme.
- C) Espere que o primer seque totalmente antes de aplicar a fita adesiva, o que leva aproximadamente 5 minutos.

Cuidados / Precauções:

- Todas as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de graxa, óleo, pó ou qualquer outro material contaminante.

Armazenamento / Estocagem:

- O produto deve ser estocado entre 15oC e 26oC para uma máxima vida útil.
- O frasco deve ser conservado sempre bem fechado pois a evaporação do solvente aumentará a porcentagem de sólidos e prejudicará o desempenho da ligação do adesivo.

- Nas condições acima o tempo de vida útil do produto é de 12 meses.

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Primer adequado a vários tipos de superfície 	Aumenta a adesão das fitas 3M Maior segurança nas aplicações Garantia para aplicações mais críticas
<ul style="list-style-type: none"> • Secagem rápida 	Economia de tempo
<ul style="list-style-type: none"> • Fácil aplicação 	Não necessita de equipamentos especiais Economia de tempo e dinheiro

Notas:

Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar em contato com o Departamento Técnico de Autos.

<p>3 Mercados da Reparação Automotiva 3M do Brasil Ltda. Fone: (0xx19) 3838 7000 Via Anhanguera, Km. 110</p>	<p>Para mais informações contate 0800 132333</p>	
--	---	--

Cx. Postal: 123 Campinas SP CEP: 13001-970		
---	--	--