

3M™ 洗えるダスタークロス ドライ用

除塵性能と耐久性に優れ、繰り返し洗って使えるダスタークロスです。


独自のマイクロファイバー繊維が効率的な清掃と高い耐久性を実現しました。



優れた除塵性能

凹凸のある床の土ホコリもしっかり床になじんで取りこぼしなく除去します。


500回洗濯後のクロスで比較



3M品

他社品B

洗濯回数と除塵率の変化



※Pタイルにまいた土(JIS試験用粉体1の7種)の除塵率を示す。

洗濯回数

汚れ除去効果の比較イメージ


種類	クロスの構造	凹凸床に押しがけした場合	汚れ除去効果
3M™ 洗えるダスタークロス ドライ用	極細繊維でできたストライプパターンのカットパイル構造	パイル繊維の密度や長さが最適化されているため、凹凸面へのなじみがよく、優れたクッション性がある	凹凸床のへこんだ部分、隅や角の部分にたまった汚れも、パイル毛によるかき出しにより効果的に除去できた。
厚みの薄いクロス	汚れをかき出すパイル毛がほとんどなく十分な厚みがない		砂など粗めの汚れも取りこぼしてしまう。
繊維密度が高すぎるクロス	繊維が、密集しすぎている	繊維が汚れの上をすべってしまう	凹凸部分に土など細かな汚れの取りこぼしがある。
繊維密度が低すぎるクロス	パイル毛の繊維が太く、密度が低い	繊維の間から汚れがこぼれてしまう	凹凸部分に土など細かな汚れの取りこぼしがある。

500回以上の洗濯耐久性

形状安定性に優れ、クロス自体が縮みにくく、500回以上洗濯を繰り返してもその性能を維持します。



洗濯回数とクロスの縮み




※初期サイズ: 3M品/約670mm 他社品A/約660mm 他社品B/約640mm

洗濯のしやすさ

洗濯後にホコリや髪の毛がパイルに絡まりにくく、お手入れが簡単です。


ストライプパターンのカットパイルを採用しているため、洗濯後にホコリや髪の毛がパイルに絡まりにくく、お手入れが簡単です。ループパイルの場合は、洗濯後もループに絡んだホコリなどが離れにくく、作業効率に影響を及ぼすことがあります。

洗濯後の拡大写真



メンテナンス方法

汚れたままのクロスをそのまま使用すると、クロス本来の効果を発揮できないことがあります。汚れたクロスはその都度洗濯し、新しいクロスに取替えてください。



3M™ 洗えるダスタークロスドライ用

サイズ	入れ目(ケース)
(M) 230×670mm (L) 230×980mm	1枚/袋、10袋/ケース

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
 コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2017. All Rights Reserved.

BST-105-C(0417)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-388

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
 全国どこからでも市内料金でご利用いただけます