


人間の顔、600ポイントの計測・分析から 創り上げられた〈画期的〉新時代の保護めがね

ただかけるだけでジャストフィット！

3Mが独自に開発した圧力分散技術により一切のパーツを調整することなく耳の上にかかる圧力を常に一定に保ちます。圧力を分散させることで圧迫感を軽減し様々な顔幅にフィットする安全で快適な新時代の保護めがねが誕生しました。今までに経験したことがない驚異的な装着感をご体験ください。



【使用感アンケート】

90%の方が
使用に満足

耳が痛くならなくていいネ！

顔にピッタリフィットするね！

非常に軽くて着けている感じがしない！

(自社調査)
対象: 輸送機製造会社
組立工程4ライン+物流
期間: 着用日数7日/N: 99名
アンケート内容:
1.フィット感 2.レンズの見え方 3.重さ
4.安定感 5.総合評価(全体の満足度)

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリアレンズ SF201AF

品番: SF201AF
重量: 18g
価格: オープン価格
規格: ANSI Z87.1

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね グレーレンズ SF202AF

品番: SF202AF
重量: 18g
価格: オープン価格
規格: ANSI Z87.1

こちらもおすすめ！ その作業、騒音は生じていませんか？

つつい会話をしたいから、機械の音を確認したいからと装着を敬遠されがちな耳栓。しかし騒音によって一度ダメージを受けた細胞は再生しません。将来難聴にならないため、しっかり「予防」することが大切です。

柄がついているので
片手でねじ込むだけ！
会話時の取り外しも簡単です。

潰さなくて良いので楽！
汚れにくくて Good!

挿入部が柔らかく、小さいので
快適フィット！

挿入部が小さくて快適!

製品概要

製品名: 3M™ E-A-R™ プッシュインズ™
耳栓ミニ318-1000(ひもなし)
メーカー希望小売価格: ¥110/組(税抜価格)+消費税
規格: JIS T8161 EP-1(1種)適合/ANSI S3.19-1974認定品
NRR*: 28
入れ目: 100組/箱

製品名: 3M™ E-A-R™ プッシュインズ™
耳栓ミニ318-1001(ひもつき)
メーカー希望小売価格: ¥160/組(税抜価格)+消費税
規格: JIS T8161 EP-1(1種)適合/ANSI S3.19-1974認定品
NRR*: 28
入れ目: 100組/箱

*NRRは、米国EPA(Environmental Protection Agency)の 40CFR Part211 Subpart B に示されている遮音性能です。

3M、セキュアフィット、E-A-R、プッシュインズは3M社の商標です。

3M
スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2015. All rights reserved
OHS-353-B (071501) BS

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 / 8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)